


ハーネス結線図

対応ハーネス型式

NA40FM

CN1 FCN ピンNo.	対NO.	電線色				CN2 FCN チューブ ピンNo.	CN2 MIL ピンNo.
		SBケーブル		Fケーブル			
		電線色	ライン色	電線色	ライン色		
A1	1対	橙	黒1	橙	黒1	A1	1
B1		橙	赤1	橙	赤1	B1	2
A2	2対	灰	黒1	黄	黒1	A2	3
B2		灰	赤1	黄	赤1	B2	4
A3	3対	白	黒1	若草	黒1	A3	5
B3		白	赤1	若草	赤1	B3	6
A4	4対	黄	黒1	灰	黒1	A4	7
B4		黄	赤1	灰	赤1	B4	8
A5	5対	桃	黒1	白	黒1	A5	9
B5		桃	赤1	白	赤1	B5	10
A6	6対	橙	黒2	橙	黒2	A6	11
B6		橙	赤2	橙	赤2	B6	12
A7	7対	灰	黒2	黄	黒2	A7	13
B7		灰	赤2	黄	赤2	B7	14
A8	8対	白	黒2	若草	黒2	A8	15
B8		白	赤2	若草	赤2	B8	16
A9	9対	黄	黒2	灰	黒2	A9	17
B9		黄	赤2	灰	赤2	B9	18
A10	10対	桃	黒2	白	黒2	A10	19
B10		桃	赤2	白	赤2	B10	20
A11	11対	橙	黒3	橙	黒3	A11	21
B11		橙	赤3	橙	赤3	B11	22
A12	12対	灰	黒3	黄	黒3	A12	23
B12		灰	赤3	黄	赤3	B12	24
A13	13対	白	黒3	若草	黒3	A13	25
B13		白	赤3	若草	赤3	B13	26
A14	14対	黄	黒3	灰	黒3	A14	27
B14		黄	赤3	灰	赤3	B14	28
A15	15対	桃	黒3	白	黒3	A15	29
B15		桃	赤3	白	赤3	B15	30
A16	16対	橙	黒4	橙	黒4	A16	31
B16		橙	赤4	橙	赤4	B16	32
A17	17対	灰	黒4	黄	黒4	A17	33
B17		灰	赤4	黄	赤4	B17	34
A18	18対	白	黒4	若草	黒4	A18	35
B18		白	赤4	若草	赤4	B18	36
A19	19対	黄	黒4	灰	黒4	A19	37
B19		黄	赤4	灰	赤4	B19	38
A20	20対	桃	黒4	白	黒4	A20	39
B20		桃	赤4	白	赤4	B20	40
フード		シールド				フード	端子

KS・RSケーブルの線色はこちら

KS, RSケーブル		
例)ピンNo.12 青・白		
		
対No.	電線色	ライン色
1対	黒	-
	黒	白
2対	赤	-
	赤	白
3対	緑	-
	緑	白
4対	黄	-
	黄	白
5対	茶	-
	茶	白
6対	青	-
	青	白
7対	灰	-
	灰	白
8対	橙	-
	橙	白
9対	紫	-
	紫	白
10対	若葉色	-
	若葉色	白
11対	桃	-
	桃	白
12対	空色	-
	空色	白
13対	白	-
	白	黒
14対	緑	黒
	緑	赤
15対	黄	黒
	黄	赤
16対	茶	黒
	茶	赤
17対	青	黒
	青	赤
18対	灰	黒
	灰	赤
19対	橙	黒
	橙	赤
20対	紫	黒
	紫	赤

▼ ミスミオリジナルコネクタフード仕様・コネクタピンアサイン

