

部材表

シリーズ名	ハーネス タイプ	ハーネス型番	コネクタタイプ								ケーブルタイプ (ミスミオリジナルケーブル)		対応オプション ケーブル			
			アンプ側 部材1	製造元	アンプ側 部材2	製造元	モータ側 部材1	製造元	モータ側 部材2	製造元	A(固定)	B(可動)	固定	可動		
キーエンス SV2シリーズ	エンコーダ	SVEK-SV21	55100-0670	モレックス				504678-0070	モレックス	56161-8081	モレックス	UL20276SB #22X2C+#24X2P	UL20276RSB #22X2C+#24X2P	SV2-E□	SV2-E□G	
		SVEK-SV22	55100-0670	モレックス				CM10-SP10S-M-D	DDK	CM10-#22SC(S1)(D8)-100	DDK	UL20276SB #22X2C+#24X2P	UL20276RSB #22X2C+#24X2P	SV-E□A	取り扱いなし	
	電源	SVPK-SV21	J17S-06FMH-7KL-M-CF	日圧				R1.25-4	ニチフ				UL2517 #20X4C	UL2517R #22X4C	SV2-C□A	SV2-C□AG
		SVPK-SV22	J27S-06FMH-7KL-M-CF	日圧				R1.25-4	ニチフ				UL2517 #20X4C	UL2517R #22X4C	SV2-C□B	SV2-C□BG
		SVPK-SV23	J37S-06FMH-8KL-L-CF	日圧				R1.25-4	ニチフ				UL2517 #16X4C	UL2517R #16X4C	SV2-C□C	SV2-C□CG
		SVPK-SV21B	J17S-06FMH-7KL-M-CF	日圧				R1.25-4	ニチフ				UL2517 #20X6C	UL2517R #22X6C	SV2-D□A	SV2-D□AG
		SVPK-SV22B	J27S-06FMH-7KL-M-CF	日圧				R1.25-4	ニチフ				UL2517 #20X6C	UL2517R #22X6C	SV2-D□B	SV2-D□BG
		SVPK-SV23B	J37S-06FMH-8KL-L-CF	日圧				R1.25-4	ニチフ				UL2517 #16X4C+#20X2C	UL2517R #16X4C+#22X2C	SV2-D□C	SV2-D□CG
		SVPK-SV24	D/MS3106B18-10S	DDK	D/MS3057-10A	DDK	R2-4	日圧					UL2501 #14X4C	UL2501R #14X4C	SV-C□D	取り扱いなし
		SVPK-SV24AL	D/MS3108B18-10S	DDK	D/MS3057-10A	DDK	R2-4	日圧					UL2501 #14X4C	UL2501R #14X4C	取り扱いなし	取り扱いなし
		SVPK-SV25	D/MS3106B18-10S	DDK	D/MS3057-10A	DDK	5.5-4NS	日圧					UL2501 #12X4C	UL2501R #12X4C	SV-C□E	取り扱いなし
		SVPK-SV25AL	D/MS3108B18-10S	DDK	D/MS3057-10A	DDK	5.5-4NS	日圧					UL2501 #12X4C	UL2501R #12X4C	取り扱いなし	取り扱いなし
		SVPK-SV27	D/MS3106B22-22S	DDK	D/MS3057-12A	DDK	5.5-4NS	日圧					UL2501 #10X4C	UL2501R #10X4C	SV-C□F (3kまで!!)	SV-C□F (3kまで!!)
		SVPK-SV27AL	D/MS3108B22-22S	DDK	D/MS3057-12A	DDK	5.5-4NS	日圧					UL2501 #10X4C	UL2501R #10X4C	SV-C□F (3kまで!!)	SV-C□F (3kまで!!)
		SVPK-SV25B	CM10-SP2S-M-D	DDK	CM10-#22SC(S2)(D8)-100	DDK	-	-					-	UL2586 #17×2C	取り扱いなし	SV-D□D