

ミスミ C-VALUE

エアソー

DIYから簡単な工場内作業までご利用頂けます。コスト重視の方にお勧めの商品です

〔仕様〕
●使用空気圧力 (MPa) : 0.6
●ホース取入口サイズ: 1/4
●排気: 後方
●重量 (kg) : 1.1



1台単位

型番	切断能力 (mm)	ストローク長 (mm)	ストローク数 (回/分)	空気消費量 (m ³ /min)	全長 (mm)	¥通常単価
ASAW	1.6	10	10000	0.085	245	9,880

ミスミ C-VALUE

エアソー替刃

エアソー-ASAWの替刃です

〔仕様〕
●重量 (g) : 40



1パック単位 10枚入

型番	用途	山数	入数	¥通常単価
ABRD-24	アルミ、樹脂	24	10	1,564
ABRD-32	鉄	32		1,564

ベッセル

エアソー (高速タイプ)

〔特長〕
●ブレード交換はねじ1本で簡単です
〔用途〕
●アルミ部品のバリ取り、アルミ・ステンレスの切断などに
〔仕様〕
●使用空気圧力 (MPa) : 0.6
●重量 (kg) : 0.57
〔付属品〕
●ブレード (ASB32 2枚)
●コンセント
●L型レンチ



1個単位

型番	切断能力 (mm)	ストローク長 (mm)	ストローク数 (回/分)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース取入口	排気	全長 (mm)	¥通常単価
GTAS100	鉄板1.6、木材55	10	10000	0.34	Rc 1/4	前方	170	28,430

ベッセル

エアソーブレード鉄工用 標準刃32山

〔用途〕
●鉄板切断
〔仕様〕
●コバルト入り標準刃



1パック単位 10枚入

型番	山数	適用機種	¥通常単価
ASB32	32	GTAS10/100	2,820

ベッセル

エアソーブレード鉄工用 超厚刃24山

〔用途〕
●アルミ、軟鉄、樹脂切断
〔仕様〕
●コバルト入り超厚刃



1パック単位 10枚入

型番	山数	適用機種	¥通常単価
ASB24H	24	GTAS10/100	3,520

ベッセル

エアソーブレード鉄工用 超厚刃32山

〔用途〕
●鉄、ステンレス薄板切断
〔仕様〕
●コバルト入り超厚刃



1パック単位 10枚入

型番	山数	適用機種	¥通常単価
ASB32H	32	GTAS10/100	3,520

信濃機販

エアソー (速度調整機能付)

〔特長〕
●ストローク速度調整レギュレーターを内蔵しています
●ヤスリの使用も可能です
〔用途〕
●金属パネルや樹脂の切断
〔仕様〕
●使用空気圧力 (MPa) : 0.6
●重量 (kg) : 0.75
〔付属品〕
●32山ブレード、丸型ヤスリ



1台単位

型番	切断能力 (mm)	ストローク長 (mm)	ストローク数 (回/分)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース取入口	排気	全長 (mm)	¥通常単価
SI-4710	鉄板1.6	10	10000	0.18	Rc1/4	前方	215	25,378

信濃機販

エアソー用替刃

〔用途〕
●鉄板など
〔仕様〕
●重量 (g/パック) : 60



1パック単位 10枚入

型番	山数	適用機種	¥通常単価
506-100	32	SI-4710	5,700

商品の取扱有無をすぐ確認したい...そんな時は、
VONAサポートセンターへ ☎0120-343-256
※IP電話からお掛けの場合番号末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

ディスク・アングル
グラインダー
ストレート
グラインダー
マイクロ
グラインダー
サンダー・
ベルトサンダー
ミスミブランド品
修理サービス
ヤスリ
インパクト
ドライバー
ドライバー
インパクトレンチ
ドリル
ラチェットレンチ
エアソー
エアニッパ
ハンマー・
ハンマードリル
エアスケーラー・
エアタガネ
エアガン
エアダスター
アクセサリ含む
その他空圧工具
コンプレッサ