


■F23Mフレーム



追加工	指定位置	可能タップ径	型式
	A	M12 or M16	A12 or A16
B	M12 or M16	B12 or B16	

【NG型番】	Tロック穴加工	型番			
	なし	-	なし		
	1/1R	-	A12	A16	
	2/2R	-	A12	A16	B12 B16

■F33Mフレーム



追加工	指定位置	可能タップ径	型式
	A	M12 or M16	A12 or A16
	B	M10	B10
	C	M12 or M16	C12 or C16
D	M10	D10	

【NG型番】	Tロック穴加工	型番			
	なし	-	なし		
	1A/1C	-	A12	A16	
	1B/1D	-	C12	C16	
	2/2R	-	A12	A16	C12 C16


■F34Eフレーム



追加工	指定位置	可能タップ径	型式
	A	M12 or M16	A12 or A16
B	M12 or M16	B12 or B16	

【NG型番】	Tロック穴加工	型番			
	なし	-	なし		
	1A	-	A12	A16	
	1B	-	B12	B16	
	2	-	A12	A16	B12 B16


■F34Kフレーム



追加工	指定位置	可能タップ径	型式
	A	M12 or M16	A12 or A16
	B	M10	B10
	C	M10	C10
	D	M12 or M16	D12 or D16
	E	M10	E10
F	M10	F10	

【NG型番】	Tロック穴加工	型番			
	なし	-	なし		
	1A	-	A12	A16	
	1B	-	D12	D16	
	2	-	A12	A16	D12 D16

■F43Wフレーム



追加工	指定位置	可能タップ径	型式
	A	M12 or M16	A12 or A16
	B	M12 or M16	B12 or B16
	C	M12 or M16	C12 or C16
D	M12 or M16	D12 or D16	

【NG型番】	Tロック穴加工	型番							
	なし	-	なし						
	1/1R	-	A12	A16	B12	B16			
	2/2R	-	A12	A16	B12	B16	C12	C16	D12 D16

■F43Kフレーム



追加工	指定位置	可能タップ径	型式
	A	M12 or M16	A12 or A16
	B	M10	B10
	C	M10	C10
	D	M12 or M16	D12 or D16
	E	M10	E10
F	M10	F10	

【NG型番】	Tロック穴加工	型番			
	なし	-	なし		
	1/1R	-	A12	A16	
	2/2R	-	A12	A16	D12 D16

■F24Mフレーム



	指定位置	可能タップ径	型式
追加工	A	M12 or M16	A12 or A16
	B	M12 or M16	B12 or B16

【NG型番】	Tロック穴加工	型番			
なし	-	なし			
1	-	A12	A16		
2	-	A12	A16	B12	B16


■F44Eフレーム



	指定位置	可能タップ径	型式
追加工	A	M12 or M16	A12 or A16
	B	M10	B10
	C	M10	C10
	D	M12 or M16	D12 or D16
	E	M10	E10
	F	M10	F10

【NG型番】	Tロック穴加工	型番			
なし	-	なし			
1A	-	A12	A16		
1B	-	D12	D16		
2	-	A12	A16	D12	D16


■F44Jフレーム



	指定位置	可能タップ径	型式
追加工	A	M12 or M16	A12 or A16
	B	M12 or M16	B12 or B16

【NG型番】	Tロック穴加工	型番			
なし	-	なし			
1A/1C	-	A12	A16		
1B/1D	-	B12	B16		
2/2R	-	A12	A16	B12	B16


■F44Kフレーム



	指定位置	可能タップ径	型式
追加工	A	M12 or M16	A12 or A16
	B	M12 or M16	B12 or B16

【NG型番】	Tロック穴加工	型番			
なし	-	なし			
1/1R	-	A12	A16		
2/2R	-	A12	A16	B12	B16


■F26Kフレーム



	指定位置	可能タップ径	型式
追加工	A	M12 or M16	A12 or A16
	B	M12 or M16	B12 or B16

【NG型番】	Tロック穴加工	型番			
なし	-	なし			
1A/1C	-	A12	A16		
1B/1D	-	B12	B16		
2/2R	-	A12	A16	B12	B16


■F26Mフレーム



	指定位置	可能タップ径	型式
追加工	A	M12 or M16	A12 or A16
	B	M12 or M16	B12 or B16
	C	M12 or M16	C12 or C16
	D	M12 or M16	D12 or D16

【NG型番】	Tロック穴加工	型番							
なし	-	なし							
1	-	A12	A16	B12	B16				
2	-	A12	A16	B12	B16	C12	C16	D12	D16

■F44Fフレーム



追加工	指定位置	可能タップ径	型式
	A	M12 or M16	A12 or A16
B	M12 or M16	B12 or B16	

【NG型番】	Tロック穴加工	型番			
なし	-	なし			
1	-	A12	A16		
2	-	A12	A16	B12	B16

■F44Lフレーム



追加工	指定位置	可能タップ径	型式
	A	M12 or M16	A12 or A16
	B	M10	B10
	C	M10	C10
	D	M10	D10
	E	M10	E10
	F	M12 or M16	F12 or F16
	G	M10	G10
	H	M10	H10
	I	M10	I10
	J	M10	J10

【NG型番】	Tロック穴加工	型番			
なし	-	なし			
1	-	A12	A16		
2	-	A12	A16	F12	F16

■F44Mフレーム



追加工	指定位置	可能タップ径	型式
	A	M12 or M16	A12 or A16
	B	M6 or M8	B6 or B8
	C	M6 or M8	C6 or C8
	D	M6 or M8	D6 or D8
	E	M6 or M8	E6 or E8
	F	M12 or M16	F12 or F16
	G	M6 or M8	G6 or G8
	H	M6 or M8	H6 or H8
	I	M6 or M8	I6 or I8
J	M6 or M8	J6 or J8	

【NG型番】	Tロック穴加工	型番			
なし	-	なし			
1	-	A12	A16		
2	-	A12	A16	F12	F16

■F46Fフレーム



追加工	指定位置	可能タップ径	型式
	A	M12 or M16	A12 or A16
	B	M12 or M16	B12 or B16
	C	M12 or M16	C12 or C16
D	M12 or M16	D12 or D16	

【NG型番】	Tロック穴加工	型番							
なし	-	なし							
1	-	A12	A16	B12	B16				
2	-	A12	A16	B12	B16	C12	C16	D12	D16

■F46Lフレーム



追加工	指定位置	可能タップ径	型式
	A	M12 or M16	A12 or A16
	B	M12 or M16	B12 or B16
	C	M10	C10
	D	M10	D10
	E	M10	E10
	F	M10	F10
	G	M12 or M16	G12 or G16
	H	M12 or M16	H12 or H16
	I	M10	I10
	J	M10	J10
	K	M10	K10
	L	M10	L10

【NG型番】	Tロック穴加工	型番							
なし	-	なし							
1	-	A12	A16	B12	B16				
2	-	A12	A16	B12	B16	G12	G16	H12	H16


■F46Mフレーム



指定位置	可能タップ径	型式
A	M12 or M16	A12 or A16
B	M12 or M16	B12 or B16
C	M6 or M8	C6 or C8
D	M6 or M8	D6 or D8
E	M6 or M8	E6 or E8
F	M6 or M8	F6 or F8
G	M12 or M16	G12 or G16
H	M12 or M16	H12 or H16
I	M6 or M8	I6 or I8
J	M6 or M8	J6 or J8
K	M6 or M8	K6 or K8
L	M6 or M8	L6 or L8

【NG型番】	Tロック穴加工	型番										
なし	-	なし										
1	-	A12	A16	B12	B16							
2	-	A12	A16	B12	B16	G12	G16	H12	H16			


■F66Sフレーム



指定位置	可能タップ径	型式
A	M12 or M16	A12 or A16
B	M12 or M16	B12 or B16
C	M12 or M16	C12 or C16
D	M12 or M16	D12 or D16
E	M10	E10
F	M10	F10
G	M10	G10
H	M10	H10
I	M12 or M16	I12 or I16
J	M12 or M16	J12 or J16
K	M12 or M16	K12 or K16
L	M12 or M16	L12 or L16
M	M10	M10
N	M10	N10
O	M10	O10
P	M10	P10

【NG型番】	Tロック穴加工	型番																
なし	-	なし																
1	-	A12	A16	B12	B16	C12	C16	D12	D16									
2	-	A12	A16	B12	B16	C12	C16	D12	D16	I12	I16	J12	J16	K12	K16	L12	L16	


■F48Lフレーム



指定位置	可能タップ径	型式
A	M12 or M16	A12 or A16
B	M12 or M16	B12 or B16
C	M12 or M16	C12 or C16
D	M12 or M16	D12 or D16

【NG型番】	Tロック穴加工	型番										
なし	-	なし										
1	-	A12	A16	B12	B16							
2	-	A12	A16	B12	B16	C12	C16	D12	D16			


■F48Mフレーム



指定位置	可能タップ径	型式
A	M12 or M16	A12 or A16
B	M12 or M16	B12 or B16
C	M12 or M16	C12 or C16
D	M6 or M8	D6 or D8
E	M6 or M8	E6 or E8
F	M6 or M8	F6 or F8
G	M6 or M8	G6 or G8
H	M12 or M16	H12 or H16
I	M12 or M16	I12 or I16
J	M12 or M16	J12 or J16
K	M6 or M8	K6 or K8
L	M6 or M8	L6 or L8
M	M6 or M8	M6 or M8
N	M6 or M8	N6 or N8

【NG型番】	Tロック穴加工	型番														
なし	-	なし														
1	-	A12	A16	B12	B16	C12	C16									
2	-	A12	A16	B12	B16	C12	C16	H12	H16	I12	I16	J12	J16			


■F412フレーム



追加工	指定位置	可能タップ径	型式
	A	M12 or M16	A12 or A16
	B	M12 or M16	B12 or B16
	C	M12 or M16	C12 or C16
	D	M12 or M16	D12 or D16
	E	M12 or M16	E12 or E16
	F	M12 or M16	F12 or F16

【NG型番】	Tロック穴加工	型番															
	なし	-	なし														
	1	-	A12	A16	B12	B16	C12	C16									
	2	-	A12	A16	B12	B16	C12	C16	D12	D16	E12	E16	F12	F16			


■F40Aフレーム



追加工	指定位置	可能タップ径	型式
	A	M12 or M16	A12 or A16
	B	M10	B10
	C	M10	C10
	D	M12 or M16	D12 or D16
	E	M10	E10
	F	M10	F10

【NG型番】	Tロック穴加工	型番					
	なし	-	なし				
	1A/1C	-	A12	A16			
	1B/1D	-	D12	D16			
	2	-	A12	A16	D12	D16	

■F44Gフレーム



追加工	指定位置	可能タップ径	型式
	A	M12 or M16	A12 or A16
	B	M6 or M8	B6 or B8
	C	M6 or M8	C6 or C8
	D	M12 or M16	D12 or D16
	E	M6 or M8	E6 or E8
	F	M6 or M8	F6 or F8

【NG型番】	Tロック穴加工	型番			
	なし	-	なし		
	1A	-	D12	D16	
	1B	-	A12	A16	
	2	-	A12	A16	D12 D16

■F44Rフレーム



追加工	指定位置	可能タップ径	型式
	A	M12 or M16	A12 or A16
	B	M10	B10
	C	M12 or M16	C12 or C16
	D	M10	D10

【NG型番】	Tロック穴加工	型番			
	なし	-			
	1A/1C	-	A12	A16	
	1B/1D	-	C12	C16	
	2/2R	-	A12	A16	C12 C16