



・K-150仕様

品番	車輪	車輪径	車幅	取付高	取付座	取付寸法	穴径	許容荷重	
		D (mm)	W (mm)	H (mm)	A×B (mm)	X×Y (X'×Y')	P (mm)	(daN)	(kgf)
W	鋼板ニールゴム (B入) 車	150	40	198	137×93	100×56	11	200	204.0
W-G	鋼板ニールグレーゴム (B入) 車								
WE	鋼板ニール導電性ゴム (B入) 車								
WO	鋼板ニール耐油性ゴム (B入) 車								
NR	ナイロンニールゴム (B入) 車	38	40	198	137×93	100×56	11	200	204.0
NR-G	ナイロンニールグレーゴム (B入) 車								
UW	鋼板ニールウレタン (B入) 車	40	40	198	137×93	100×56	11	300	306.0
UWE	鋼板ニール導電性ウレタン (B入) 車								
GU	ナイロンニールウレタン (B入) 車								
MCB	モノマキヤストナイロン (B入) 車	40	40	198	137×93	100×56	11	200	204.0
PH	フェノール車								

金具：三価ユニクロ仕上

		品番	品名	材質	質量	個数	摘要
図 歴	承認		日付	2020	K型		
	確認		1/29				
	設計		尺度		K-150		
	製図						
		YUEI	株式会社	ユエイ	図番		