CONTACT PROBES / RECEPTACLES - 0.9mm・1.0mm MINIMUM CENTERS -

コンタクトプローブ/リセプタクル

—最小取付ピッチ0.9mm・1.0mmシリーズ—

価格改訂
: 値下げ価格
: 新価格
: スライド値引率変更

類似品比較ポイント | 交換目安回数:3万回~5万回

CADデータフォルダ名: 27_Contact_Probes

■コンタクトプローブ 最小取付ピッチ0.9mm

■リセプタクル 最小取付ピッチ0.9mm

RoHS 10

■コンタクトプローブ

NP20
コンタクトプローブ

■リセプタクル

NR20K
リセプタクル

■コンタクトプローブ

番号	部品	材質	S表面処理
①	ブランジャ	SK4	ニッケル下地ロジウムメッキ仕上
②	パレル	りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	SWP	金メッキ仕上

*先端形状により先端長さが3.0になります。

■リセプタクル

材質	S表面処理
黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上

●リセプタクルはプローブ抜きめ付です。

●NP20 先端形状パターン *先端形状C・J・Nは、ブランジャが材質C1730Bになります。

●リセプタクル形状パターン

NR20K-B

NR20K-N-B

NR20K-C

A (4ヶ割) B C C40 D E G H (4ヶ割) J* J40 N* N40

■コンタクトプローブ 最小取付ピッチ1.0mm

■リセプタクル 最小取付ピッチ1.0mm

RoHS 10

■コンタクトプローブ

NP58
コンタクトプローブ

■リセプタクル

NR58
リセプタクル

■コンタクトプローブ

番号	部品	材質	S表面処理
①	ブランジャ	SK4	ニッケル下地ロジウムメッキ仕上
②	パレル	黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③	スプリング	SWP	金メッキ仕上

*先端形状により先端長さが2.0になります。

■リセプタクル

材質	S表面処理
黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上

●リセプタクルはプローブ抜きめ付です。

●NP58 先端形状パターン

A (4ヶ割) B C D E G H (4ヶ割) J N

■コンタクトプローブ										■リセプタクル					
型式	先端形状	取付ピッチ (mm)	フルストローク	スプリング圧	許容電流	抵抗値	交換目安回数	¥基準単価	¥スライド単価	型式	形状パターン	組合せ	圧入用取付穴寸法 (参考)	¥基準単価	¥スライド単価
NP20	A・B・C・C40・D・E・G・H・J・J40・N・N40	0.9mm	2.0mm (3.0)mm	20gf / 50gf	1.5A	80mΩ	3万回	490	459 / 403	NR20K	B・B-C	NP20	0.63~0.64mm	133	123 / 118
NP58	A・B・C・D・E・G・H・J・N	1.0mm	2.0mm	25gf / 50gf	1.9A	70mΩ	5万回	337	317 / 307	NR58	-	NP58	0.78~0.79mm	123	118 / 116

●フルストロークの()は先端形状C・J・Nに適用。 ●表示数量超えはお見積り ●表示数量超えはお見積り

■リード線付きリセプタクル												
型式	リード線色選択	リード線長さ (mm)	リード線	導線	最大使用電圧	使用リセプタクル			¥基準単価	¥スライド単価		
						リード線長さ400mm	リード線長さ1000mm	¥基準単価			¥スライド単価	
NRKB20	W (白)	400	φ0.4	φ0.08×7本	250V	NR20K-B	306	296	291	378	368	363
NRB58	R (赤) BL (青)	1000	φ0.4	φ0.08×7本		NR58	286	276	271	357	347	342

●表示数量超えはお見積り ●表示数量超えはお見積り

Order 注文例

型式 (Type・No.) - 先端形状

NP20 - A

NR20K - B

NRB58 - R - 400

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●リード線付きリセプタクル

3 日日出荷

在庫 A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134

●3本以上で1明細行当たり一律540円

数量別出荷日

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口 1~500	大口 501~
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

RoHS 10

MISUMI C-VALUE

CONTACT PROBES/RECEPTACLES-0.9mm・1.0mm MINIMUM CENTERS-

コンタクトプローブ/リセプタクル

—最小取付ピッチ0.9mm・1.0mmシリーズ—

類似品比較ポイント | 交換目安回数:2万回~4万回 便利でお得なバック販売

CADデータフォルダ名: 27_Contact_Probes

■コンタクトプローブ 最小取付ピッチ0.9mm バック販売 (50本パック)

■リセプタクル バック販売 (50本パック)

RoHS 10

■コンタクトプローブ

NPT048
コンタクトプローブ

■リセプタクル

NR20K-B

■コンタクトプローブ

部品	材質	S表面処理
①ブランジャ	SK4	ニッケル下地金メッキ仕上
②パレル	りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③スプリング	SWP-A	ニッケル下地金メッキ仕上

■リセプタクル

材質	S表面処理
りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上

●NPT048 先端形状パターン

■コンタクトプローブ 最小取付ピッチ1.0mm バック販売 (50本パック)

■リセプタクル バック販売 (50本パック)

RoHS 10

■コンタクトプローブ

NPT058
コンタクトプローブ

■リセプタクル

NR20K-B

■コンタクトプローブ

部品	材質	S表面処理
①ブランジャ	SK4	ニッケル下地金メッキ仕上
②パレル	りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③スプリング	SUS304	ニッケル下地金メッキ仕上

■リセプタクル

材質	S表面処理
りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上

●NPT058 先端形状パターン

■コンタクトプローブ										■リセプタクル							
Type	No.	先端形状	取付ピッチ (mm)	フルストローク	スプリング圧	許容電流	抵抗値	交換目安回数	¥基準単価 (50本パック)	Type	No.	組合せ	圧入用取付穴寸法 (参考)	リード線長さ	リード線	¥基準単価 (50本パック)	
NPT	048	J・B・E・U	0.9mm	2mm	56gf	1.0A	100mΩ	2万回	2,500	NRT	048	W	NPT048	φ0.65mm	860mm	φ0.48	4,400
NPT	058	J・B・E・U1	1.0mm	2mm	56gf	2.0A	70mΩ	4万回	2,500	NRT	058	W	NPT058	φ0.75mm		φ0.48	4,200

Order 注文例

型式 (Type・No.) - 先端形状

NPT048 - J

NRT058W

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量別出荷日

数量区分	標準対応	個別対応
数量	小口 1~20 (パック)	大口 21~ (パック)
出荷日	通常	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

27 接触プローブ/リセプタクル