

ケーブル部材表 ACサーボモータ対応ケーブル

●オムロン(株)

シリーズ名	ケーブルタイプ	ケーブル型番	接続先		使用コネクタ			サーボメーカーコネクタ型番	使用圧着端子	A(C)ケーブル型番	B(D)ケーブル型番	
			モーター	アンプ	型番	関連資材	製造元					※2線有無
OMNUC GS	電源	SVPO-G51	モーター	JN8FT04S1	ST-TMH-S-C1B-100	JAE	-	-	-	NA3CT-20-4	NA3CTR-20-4	
			アンプ	AIO.75-8GY	N1.25-4M4	-	-	-	-	-	-	
		SVPO-G52	モーター	NMS3106B-20-4-S	-	-	JAE	-	-	-	NA6CT-18-4	NA6CTR-18-4
			アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		SVPO-G53	モーター	NMS3106B-22-22-S	-	-	JAE	-	-	-	NA6CT-10-4	NA6CTR-10-4
			アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SVPO-G52B	モーター	NMS3106B-20-18-S	-	-	JAE	-	-	-	NA6CT-14-4 NA6UC-20-2	NA6CTR-14-4 NA6UCR-20-2	
		アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SVPO-G53B	モーター	NMS3106B-24-11-S	-	-	JAE	-	-	-	NA6CT-14-4 NA6UC-20-2	NA6CTR-14-4 NA6UCR-20-2	
		アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SVPO-G54B	モーター	NMS3106B-24-11-S	-	-	JAE	-	-	-	NA6CT-10-4 NA6UC-20-2	NA6CTR-10-4 NA6UCR-20-2	
	アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
エンコーダー	SVEE-G51	モーター	JN6FR075M1	LY10-C1-A1-10000	JAE	-	-	-	NA20276TSB-C	NA20276RRSB-E		
		アンプ	55100-0670	-	モレックス	-	-	-	-	-		
	SVEE-G52	モーター	JN2DS10SL2-R	-	-	JAE	-	-	-	NA20276TSB-C	NA20276RRSB-E	
		アンプ	55100-0670	-	-	モレックス	-	-	-	-	-	
W	電源	SVPO-OMNW1	モーター	350780-1	350689-6	TE	-	-	-	RBA1.25-4RE NA3CT-20-4	NA3CTR-22-4	
			アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SVPO-OMNW2	モーター	DMS3106B-18-10-S	DMS3057-10A	DDK	-	-	-	RBA2-4BU NA6CT-14-4	NA6CTR-14-4	
			アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SVPO-OMNW1B	モーター	350781-1	350689-6	TE	-	-	-	RBA1.25-4RE NA3CT-20-6	NA3CTR-22-6	
			アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SVPO-OMNW2B	モーター	DMS3106B-20-15-S	DMS3057-12A	DDK	-	-	-	RBA2-4BU NA6CT-14-6	NA6CTR-14-6		
		アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-		
	エンコーダー	SVEE-OMNW1	モーター	54280-0600	-	モレックス	-	-	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C	
			アンプ	55100-0670	-	モレックス	-	-	-	-	-	
		SVEE-OMNW2	モーター	NMS3106B-20-29-S	NMS3057-12A	JAE	-	-	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C	
			アンプ	55100-0670	-	モレックス	-	-	-	-	-	
-		-	-	-	-	-	-	-	-			
-		-	-	-	-	-	-	-	-			

●日本電産サンキョー(株)

シリーズ名	ケーブルタイプ	ケーブル型番	接続先		使用コネクタ			サーボメーカーコネクタ型番	使用圧着端子	A(G-GS)ケーブル型番	B(F-FS)ケーブル型番	
			モーター	アンプ	型番	関連資材	製造元					※2線有無
S-FLAG	電源	GSPN-NSSF-1D	モーター	216-143	R 2-4	ワゴ	×	-	-	NA3CT-18-4	NA3CTR-18-4	
			アンプ	172159-1	170366-1	TE	○	-	-	-	-	
		GSPN-NSSF-2D	モーター	216-143	R 2-4	ワゴ	×	-	-	-	NA6CT-14-4	NA6CTR-14-4
			アンプ	NMS3106B-18-10-S	NMS3057-10A	JAE	×	-	-	-	-	-
		GSBN-NSSF-1D	モーター	172157-1	170366-1	TE	○	-	-	-	MAST-UL2517-19-2	NA3UCR-18-2
			アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GSBN-NSSF-2D	モーター	CM10-SP105-M	CM10-#225C(S2)(D8)	DDK	○	-	-	-	MAST-UL2517-19-2	NA3UCR-18-2	
		アンプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	エンコーダー	GSEN-NSSF-1D	モーター	3E206-0100KV	E306-3200-008	3M	×	-	-	NA20276TSB-C	NA20276RRSB-E	
			アンプ	172160-1	170365-1	TE	○	-	-	-	-	
		GSEN-NSSF-2D	モーター	3E206-0100KV	E306-3200-008	3M	×	-	-	-	NA20276TSB-C	NA20276RRSB-E
			アンプ	CM10-SP105-M	CM10-#225C(C1)(D8) CM10-#225C(C2)(D8)	DDK	○	-	-	-	NA20276TSB-C	NA20276RRSB-E
GSEN-NSSF-1DA		モーター	3E206-0100KV	E306-3200-008	3M	×	-	-	-	NA20276TSB-C	NA20276RRSB-E	
		アンプ	172160-1	170365-1	TE	○	-	-	-	-		
GSEN-NSSF-2DA	モーター	DF3-2EP-2C	DF3-EP2428PCFA	ヒロセ	○	-	-	-	NA20276TSB-C	NA20276RRSB-E		
	アンプ	3E206-0100KV	E306-3200-008	3M	×	-	-	-	-			
モーター	CM10-SP105-M	CM10-#225C(C1)(D8) CM10-#225C(C2)(D8)	DDK	○	-	-	-	NA20276TSB-C	NA20276RRSB-E			
モーター	DF3-2EP-2C	DF3-EP2428PCFA	ヒロセ	○	-	-	-	-	-			

シリーズ名	ケーブルタイプ	ケーブル型番	接続先		使用コネクタ			サーボメーカーコネクタ型番	使用圧着端子	A(C)ケーブル型番	B(D)ケーブル型番
			モーター	アンプ	型番	関連資材	製造元				
三菱電機 (株) 安川電機 (株) 変換ケーブル パナソニック (株) オムロン (株)	変換ケーブル	HPFML-20-20	アンプ	10120-6000EL	10320-52F0-008	3M	○	MR-CCN1相当	-	NA20276-13P	NA28WSH-10P
			端子台	HIF3BA-20D-2.54R	-	ヒロセ	○	-	-	-	-
		HPFML-50-50	アンプ	10150-6000EL	10350-52F0-008	3M	○	MR-J3CN1相当	-	NA20276-25P	NA28WSH-25P
			端子台	HIF3BB-50D-2.54R	-	ヒロセ	○	-	-	-	-
		HPFML-50-50W	アンプ	10150-6000EL	10350-52F0-008	3M	○	MR-J3CN1相当	-	NA20276-25P	NA28WSH-25P
			端子台	HIF3BA-50D-2.54R	-	ヒロセ	○	-	-	-	-
		HPFML-26-34	アンプ	10126-6000EL	10326-52F0-008	3M	○	MR-ECN1相当	-	NA20276-13P	NA28WSH-15P
			端子台	HIF3BA-34D-2.54R	-	ヒロセ	○	-	-	-	-
		HPTML-20-20	アンプ	10120-6000EL	10320-3210-000	3M	○	-	-	NA20276-13P	NA28WSH-10P
			端子台	HIF3BA-20D-2.54R	-	ヒロセ	○	-	-	-	-
		HPTML-50-50	アンプ	10150-6000EL	10350-3210-000	3M	○	-	-	NA20276-25P	NA28WSH-25P
			端子台	HIF3BB-50D-2.54R	-	ヒロセ	○	-	-	-	-
		HPTML-50-50W	アンプ	10150-6000EL	10350-3210-000	3M	○	-	-	NA20276-25P	NA28WSH-25P
			端子台	HIF3BA-50D-2.54R	-	ヒロセ	○	-	-	-	-
		HPTML-26-34	アンプ	10126-6000EL	10326-3210-000	3M	○	-	-	NA20276-13P	NA28WSH-15P
			端子台	HIF3BA-34D-2.54R	-	ヒロセ	○	-	-	-	-
		MXTML-50-50	アンプ	54306-5019	54331-0501	モレックス	○	-	-	NA20276-25P	NA28WSH-25P
			端子台	HIF3BB-50D-2.54R	-	ヒロセ	○	-	-	-	-
		MXTML-50-50W	アンプ	54306-5019	54331-0501	モレックス	○	-	-	NA20276-25P	NA28WSH-25P
			端子台	HIF3BA-50D-2.54R	-	ヒロセ	○	-	-	-	-
		HPFML-26-26	アンプ	10126-6000EL	10326-52F0-008	3M	○	MR-ECN1相当	-	NA20276-13P	NA28WSH-15P
			端子台	HIF3BA-26D-2.54R	-	ヒロセ	○	-	-	-	-
		HPFML-36-40	アンプ	10136-6000EL	10336-52F0-008	3M	○	-	-	NA20276-20P	NA28WSH-25P
			端子台	HIF3BA-40D-2.54R	-	ヒロセ	○	-	-	-	-
HPTML-26-26	アンプ	10126-6000EL	10326-3210-000	3M	○	-	-	NA20276-13P	NA28WSH-15P		
	端子台	HIF3BA-26D-2.54R	-	ヒロセ	○	-	-	-	-		
HPTML-36-40	アンプ	10136-6000EL	10336-3210-000	3M	○	-	-	NA20276-20P	NA28WSH-18P		
	端子台	HIF3BA-40D-2.54R	-	ヒロセ	○	-	-	-	-		

※定尺品の使用部品は非公開となっております。  
※掲載コネクタの型番はストレートタイプのみとなっております。アングルタイプのコネクタは表示しておりませんのでご了承ください。