

■PRC0312 コネクタ対応型番表

| 形状仕様              | 芯数 | CN1                 | 部材ページ | CN2                 | 部材ページ |
|-------------------|----|---------------------|-------|---------------------|-------|
| P<br>PT           | 2  | PRC03-12A10-2AM10.5 | 298   |                     |       |
|                   | 3  | PRC03-12A10-3AM10.5 | 298   |                     |       |
|                   | 4  | PRC03-12A10-4M10.5  | 298   |                     |       |
|                   | 5  | PRC03-12A10-5M10.5  | 298   |                     |       |
| S<br>ST           | 7  | PRC03-12A10-7M10.5  | 298   |                     |       |
|                   | 2  | PRC03-12A10-2AF10.5 | 298   |                     |       |
|                   | 3  | PRC03-12A10-3AF10.5 | 298   |                     |       |
|                   | 4  | PRC03-12A10-4F10.5  | 298   |                     |       |
| PP                | 5  | PRC03-12A10-5F10.5  | 298   |                     |       |
|                   | 7  | PRC03-12A10-7F10.5  | 298   |                     |       |
|                   | 2  | PRC03-12A10-2AM10.5 | 298   | PRC03-12A10-2AM10.5 | 298   |
|                   | 3  | PRC03-12A10-3AM10.5 | 298   | PRC03-12A10-3AM10.5 | 298   |
| SS                | 4  | PRC03-12A10-4M10.5  | 298   | PRC03-12A10-4M10.5  | 298   |
|                   | 5  | PRC03-12A10-5M10.5  | 298   | PRC03-12A10-5M10.5  | 298   |
|                   | 7  | PRC03-12A10-7M10.5  | 298   | PRC03-12A10-7M10.5  | 298   |
|                   | 2  | PRC03-12A10-2AF10.5 | 298   | PRC03-12A10-2AF10.5 | 298   |
| PS                | 3  | PRC03-12A10-3AF10.5 | 298   | PRC03-12A10-3AF10.5 | 298   |
|                   | 4  | PRC03-12A10-4F10.5  | 298   | PRC03-12A10-4F10.5  | 298   |
|                   | 5  | PRC03-12A10-5F10.5  | 298   | PRC03-12A10-5F10.5  | 298   |
|                   | 7  | PRC03-12A10-7F10.5  | 298   | PRC03-12A10-7F10.5  | 298   |
| PY                | 2  | PRC03-12A10-2AM10.5 | 298   | F1.25-3.5           | 468   |
|                   | 3  | PRC03-12A10-3AM10.5 | 298   | F1.25-3.5           | 468   |
|                   | 4  | PRC03-12A10-4M10.5  | 298   | F1.25-3.5           | 468   |
|                   | 5  | PRC03-12A10-5M10.5  | 298   | F1.25-3.5           | 468   |
| SY                | 7  | PRC03-12A10-7M10.5  | 298   | F1.25-3.5           | 468   |
|                   | 2  | PRC03-12A10-2AF10.5 | 298   | F1.25-3.5           | 468   |
|                   | 3  | PRC03-12A10-3AF10.5 | 298   | F1.25-3.5           | 468   |
|                   | 4  | PRC03-12A10-4F10.5  | 298   | F1.25-3.5           | 468   |
| RP<br>RPT<br>RPRT | 5  | PRC03-12A10-5F10.5  | 298   | F1.25-3.5           | 468   |
|                   | 7  | PRC03-12A10-7F10.5  | 298   | F1.25-3.5           | 468   |
|                   | 2  | PRC03-21A10-2AM     | 299   |                     |       |
|                   | 3  | PRC03-21A10-3AM     | 299   |                     |       |
| RS<br>RST<br>RSRT | 4  | PRC03-21A10-4M      | 299   |                     |       |
|                   | 5  | PRC03-21A10-5M      | 299   |                     |       |
|                   | 7  | PRC03-21A10-7M      | 299   |                     |       |
|                   | 2  | PRC03-21A10-2AF     | 299   |                     |       |
| RSRT              | 3  | PRC03-21A10-3AF     | 299   |                     |       |
|                   | 4  | PRC03-21A10-4F      | 299   |                     |       |
|                   | 5  | PRC03-21A10-5F      | 299   |                     |       |
|                   | 7  | PRC03-21A10-7F      | 299   |                     |       |

■PRC0332 コネクタ対応型番表

| 形状仕様      | 芯数 | CN1                 | 部材ページ | CN2                 | 部材ページ |
|-----------|----|---------------------|-------|---------------------|-------|
| JP<br>JPT | 2  | PRC03-32A10-2AM10.5 | 298   |                     |       |
|           | 3  | PRC03-32A10-3AM10.5 | 298   |                     |       |
|           | 4  | PRC03-32A10-4M10.5  | 298   |                     |       |
|           | 5  | PRC03-32A10-5M10.5  | 298   |                     |       |
| JS<br>JST | 7  | PRC03-32A10-7M10.5  | 298   |                     |       |
|           | 2  | PRC03-32A10-2AF10.5 | 298   |                     |       |
|           | 3  | PRC03-32A10-3AF10.5 | 298   |                     |       |
|           | 4  | PRC03-32A10-4F10.5  | 298   |                     |       |
| JPP       | 5  | PRC03-32A10-5F10.5  | 298   |                     |       |
|           | 7  | PRC03-32A10-7F10.5  | 298   |                     |       |
|           | 2  | PRC03-32A10-2AM10.5 | 298   | PRC03-12A10-2AM10.5 | 298   |
|           | 3  | PRC03-32A10-3AM10.5 | 298   | PRC03-12A10-3AM10.5 | 298   |
| JSS       | 4  | PRC03-32A10-4M10.5  | 298   | PRC03-12A10-4M10.5  | 298   |
|           | 5  | PRC03-32A10-5M10.5  | 298   | PRC03-12A10-5M10.5  | 298   |
|           | 7  | PRC03-32A10-7M10.5  | 298   | PRC03-12A10-7M10.5  | 298   |
|           | 2  | PRC03-32A10-2AF10.5 | 298   | PRC03-12A10-2AF10.5 | 298   |
| JPS       | 3  | PRC03-32A10-3AF10.5 | 298   | PRC03-12A10-3AF10.5 | 298   |
|           | 4  | PRC03-32A10-4F10.5  | 298   | PRC03-12A10-4F10.5  | 298   |
|           | 5  | PRC03-32A10-5F10.5  | 298   | PRC03-12A10-5F10.5  | 298   |
|           | 7  | PRC03-32A10-7F10.5  | 298   | PRC03-12A10-7F10.5  | 298   |
| JSP       | 2  | PRC03-32A10-2AM10.5 | 298   | PRC03-12A10-2AM10.5 | 298   |
|           | 3  | PRC03-32A10-3AM10.5 | 298   | PRC03-12A10-3AM10.5 | 298   |
|           | 4  | PRC03-32A10-4M10.5  | 298   | PRC03-12A10-4M10.5  | 298   |
|           | 5  | PRC03-32A10-5M10.5  | 298   | PRC03-12A10-5M10.5  | 298   |
| JPY       | 7  | PRC03-32A10-7M10.5  | 298   | PRC03-12A10-7M10.5  | 298   |
|           | 2  | PRC03-32A10-2AF10.5 | 298   | F1.25-3.5           | 468   |
|           | 3  | PRC03-32A10-3AM10.5 | 298   | F1.25-3.5           | 468   |
|           | 4  | PRC03-32A10-4M10.5  | 298   | F1.25-3.5           | 468   |
| JSY       | 5  | PRC03-32A10-5F10.5  | 298   | F1.25-3.5           | 468   |
|           | 7  | PRC03-32A10-7F10.5  | 298   | F1.25-3.5           | 468   |
|           | 2  | PRC03-32A10-2AM10.5 | 298   | PRC03-32A10-2AM10.5 | 298   |
|           | 3  | PRC03-32A10-3AM10.5 | 298   | PRC03-32A10-3AM10.5 | 298   |
| JPJP      | 4  | PRC03-32A10-4M10.5  | 298   | PRC03-32A10-4M10.5  | 298   |
|           | 5  | PRC03-32A10-5M10.5  | 298   | PRC03-32A10-5M10.5  | 298   |
|           | 7  | PRC03-32A10-7M10.5  | 298   | PRC03-32A10-7M10.5  | 298   |
|           | 2  | PRC03-32A10-2AF10.5 | 298   | PRC03-32A10-2AF10.5 | 298   |
| JSJS      | 3  | PRC03-32A10-3AF10.5 | 298   | PRC03-32A10-3AF10.5 | 298   |
|           | 4  | PRC03-32A10-4F10.5  | 298   | PRC03-32A10-4F10.5  | 298   |
|           | 5  | PRC03-32A10-5F10.5  | 298   | PRC03-32A10-5F10.5  | 298   |
|           | 7  | PRC03-32A10-7F10.5  | 298   | PRC03-32A10-7F10.5  | 298   |
| JPJS      | 2  | PRC03-32A10-2AM10.5 | 298   | PRC03-32A10-2AF10.5 | 298   |
|           | 3  | PRC03-32A10-3AM10.5 | 298   | PRC03-32A10-3AF10.5 | 298   |
|           | 4  | PRC03-32A10-4M10.5  | 298   | PRC03-32A10-4F10.5  | 298   |
|           | 5  | PRC03-32A10-5M10.5  | 298   | PRC03-32A10-5F10.5  | 298   |
| JPJS      | 7  | PRC03-32A10-7M10.5  | 298   | PRC03-32A10-7F10.5  | 298   |

- コネクタ付ケーブル選定方法
- 角型コネクタ付ケーブル
- 同軸コネクタ付ケーブル
- 丸型コネクタ付ケーブル
- ナイロンコネクタ付ケーブル
- カスタムサービス
- コネクタ付ケーブル資料