

# セントロニクスコネクタケーブル

▼ DCEN,ND8,ND76,GLCT,GRNC,GRNC8シリーズ 商品ページ 0749~757,759


コネクタ付ケーブル



## A. SB・WAケーブル

50芯選択時			
CN1	線芯識別	CN2	
ピンNo.	例)ピンNo.6 橙・黒2 	ピンNo.	
	対番 電線色 ライン色		
1	1対 橙 黒1	1	
26	橙 赤1	26	
2	2対 灰 黒1	2	
27	灰 赤1	27	
3	3対 白 黒1	3	
28	白 赤1	28	
4	4対 黄 黒1	4	
29	黄 赤1	29	
5	5対 桃 黒1	5	
30	桃 赤1	30	
6	6対 橙 黒2	6	
31	橙 赤2	31	
7	7対 灰 黒2	7	
32	灰 赤2	32	
8	8対 白 黒2	8	
33	白 赤2	33	
9	9対 黄 黒2	9	
34	黄 赤2	34	
10	10対 桃 黒2	10	
35	桃 赤2	35	
11	11対 橙 黒3	11	
36	橙 赤3	36	
12	12対 灰 黒3	12	
37	灰 赤3	37	
13	13対 白 黒3	13	
38	白 赤3	38	
14	14対 黄 黒3	14	
39	黄 赤3	39	
15	15対 桃 黒3	15	
40	桃 赤3	40	
16	16対 橙 黒4	16	
41	橙 赤4	41	
17	17対 灰 黒4	17	
42	灰 赤4	42	
18	18対 白 黒4	18	
43	白 赤4	43	
19	19対 黄 黒4	19	
44	黄 赤4	44	
20	20対 桃 黒4	20	
45	桃 赤4	45	
21	21対 橙 黒連続	21	
46	橙 赤連続	46	
22	22対 灰 黒連続	22	
47	灰 赤連続	47	
23	23対 白 黒連続	23	
48	白 赤連続	48	
24	24対 黄 黒連続	24	
49	黄 赤連続	49	
25	25対 桃 黒連続	25	
50	桃 赤連続	50	
フード	シールド	フード・端子	

36芯選択時			
CN1	線芯識別	CN2	
ピンNo.	例)ピンNo.6 橙・黒2 	ピンNo.	
	対番 電線色 ライン色		
1	1対 橙 黒1	1	
19	橙 赤1	19	
2	2対 灰 黒1	2	
20	灰 赤1	20	
3	3対 白 黒1	3	
21	白 赤1	21	
4	4対 黄 黒1	4	
22	黄 赤1	22	
5	5対 桃 黒1	5	
23	桃 赤1	23	
6	6対 橙 黒2	6	
24	橙 赤2	24	
7	7対 灰 黒2	7	
25	灰 赤2	25	
8	8対 白 黒2	8	
26	白 赤2	26	
9	9対 黄 黒2	9	
27	黄 赤2	27	
10	10対 桃 黒2	10	
28	桃 赤2	28	
11	11対 橙 黒3	11	
29	橙 赤3	29	
12	12対 灰 黒3	12	
30	灰 赤3	30	
13	13対 白 黒3	13	
31	白 赤3	31	
14	14対 黄 黒3	14	
32	黄 赤3	32	
15	15対 桃 黒3	15	
33	桃 赤3	33	
16	16対 橙 黒4	16	
34	橙 赤4	34	
17	17対 灰 黒4	17	
35	灰 赤4	35	
18	18対 白 黒4	18	
36	白 赤4	36	
フード	シールド	フード・端子	

24芯選択時			
CN1	線芯識別	CN2	
ピンNo.	例)ピンNo.6 橙・黒2 	ピンNo.	
	対番 電線色 ライン色		
1	1対 橙 黒1	1	
13	橙 赤1	13	
2	2対 灰 黒1	2	
14	灰 赤1	14	
3	3対 白 黒1	3	
15	白 赤1	15	
4	4対 黄 黒1	4	
16	黄 赤1	16	
5	5対 桃 黒1	5	
17	桃 赤1	17	
6	6対 橙 黒2	6	
18	橙 赤2	18	
7	7対 灰 黒2	7	
19	灰 赤2	19	
8	8対 白 黒2	8	
20	白 赤2	20	
9	9対 黄 黒2	9	
21	黄 赤2	21	
10	10対 桃 黒2	10	
22	桃 赤2	22	
11	11対 橙 黒3	11	
23	橙 赤3	23	
12	12対 灰 黒3	12	
24	灰 赤3	24	
フード	シールド	フード・端子	

14芯選択時			
CN1	線芯識別	CN2	
ピンNo.	例)ピンNo.6 橙・黒2 	ピンNo.	
	対番 電線色 ライン色		
1	1対 橙 黒1	1	
8	橙 赤1	8	
2	2対 灰 黒1	2	
9	灰 赤1	9	
3	3対 白 黒1	3	
10	白 赤1	10	
4	4対 黄 黒1	4	
11	黄 赤1	11	
5	5対 桃 黒1	5	
12	桃 赤1	12	
6	6対 橙 黒2	6	
13	橙 赤2	13	
7	7対 灰 黒2	7	
14	灰 赤2	14	
フード	シールド	フード・端子	



コネクタ付  
ケーブル資料

# セントロニクスコネクタケーブル

▼ DCEN,ND8,ND76,GLCT,GRNC,GRNC8シリーズ 商品ページ 0749~757,759



E・WBケーブル

50芯選択時		
CN1	線芯識別	CN2
ピンNo.	例)ピンNo.7 黄・黒2 	ピンNo.
	対番 電線色 ライン色	
1	1対 橙(薄茶) 黒1	1
26	橙(薄茶) 赤1	26
2	黄 黒1	2
27	黄 赤1	27
3	若草 黒1	3
28	若草 赤1	28
4	灰 黒1	4
29	灰 赤1	29
5	白 黒1	5
30	白 赤1	30
6	橙(薄茶) 黒2	6
31	橙(薄茶) 赤2	31
7	黄 黒2	7
32	黄 赤2	32
8	若草 黒2	8
33	若草 赤2	33
9	灰 黒2	9
34	灰 赤2	34
10	白 黒2	10
35	白 赤2	35
11	橙(薄茶) 黒3	11
36	橙(薄茶) 赤3	36
12	黄 黒3	12
37	黄 赤3	37
13	若草 黒3	13
38	若草 赤3	38
14	灰 黒3	14
39	灰 赤3	39
15	白 黒3	15
40	白 赤3	40
16	橙(薄茶) 黒4	16
41	橙(薄茶) 赤4	41
17	黄 黒4	17
42	黄 赤4	42
18	若草 黒4	18
43	若草 赤4	43
19	灰 黒4	19
44	灰 赤4	44
20	白 黒4	20
45	白 赤4	45
21	橙(薄茶) 黒連続	21
46	橙(薄茶) 赤連続	46
22	黄 黒連続	22
47	黄 赤連続	47
23	若草 黒連続	23
48	若草 赤連続	48
24	灰 黒連続	24
49	灰 赤連続	49
25	白 黒連続	25
50	白 赤連続	50
フード	シールド	フード・端子

36芯選択時		
CN1	線芯識別	CN2
ピンNo.	例)ピンNo.7 黄・黒2 	ピンNo.
	対番 電線色 ライン色	
1	1対 橙(薄茶) 黒1	1
19	橙(薄茶) 赤1	19
2	黄 黒1	2
20	黄 赤1	20
3	若草 黒1	3
21	若草 赤1	21
4	灰 黒1	4
22	灰 赤1	22
5	白 黒1	5
23	白 赤1	23
6	橙(薄茶) 黒2	6
24	橙(薄茶) 赤2	24
7	黄 黒2	7
25	黄 赤2	25
8	若草 黒2	8
26	若草 赤2	26
9	灰 黒2	9
27	灰 赤2	27
10	白 黒2	10
28	白 赤2	28
11	橙(薄茶) 黒3	11
29	橙(薄茶) 赤3	29
12	黄 黒3	12
30	黄 赤3	30
13	若草 黒3	13
31	若草 赤3	31
14	灰 黒3	14
32	灰 赤3	32
15	白 黒3	15
33	白 赤3	33
16	橙(薄茶) 黒4	16
34	橙(薄茶) 赤4	34
17	黄 黒4	17
35	黄 赤4	35
18	若草 黒4	18
36	若草 赤4	36
フード	シールド	フード・端子

24芯選択時		
CN1	線芯識別	CN2
ピンNo.	例)ピンNo.7 黄・黒2 	ピンNo.
	対番 電線色 ライン色	
1	1対 橙(薄茶) 黒1	1
13	橙(薄茶) 赤1	13
2	黄 黒1	2
14	黄 赤1	14
3	若草 黒1	3
15	若草 赤1	15
4	灰 黒1	4
16	灰 赤1	16
5	白 黒1	5
17	白 赤1	17
6	橙(薄茶) 黒2	6
18	橙(薄茶) 赤2	18
7	黄 黒2	7
19	黄 赤2	19
8	若草 黒2	8
20	若草 赤2	20
9	灰 黒2	9
21	灰 赤2	21
10	白 黒2	10
22	白 赤2	22
11	橙(薄茶) 黒3	11
23	橙(薄茶) 赤3	23
12	黄 黒3	12
24	黄 赤3	24
フード	シールド	フード・端子

14芯選択時		
CN1	線芯識別	CN2
ピンNo.	例)ピンNo.7 黄・黒2 	ピンNo.
	対番 電線色 ライン色	
1	1対 橙(薄茶) 黒1	1
8	橙(薄茶) 赤1	8
2	黄 黒1	2
9	黄 赤1	9
3	若草 黒1	3
10	若草 赤1	10
4	灰 黒1	4
11	灰 赤1	11
5	白 黒1	5
12	白 赤1	12
6	橙(薄茶) 黒2	6
13	橙(薄茶) 赤2	13
7	黄 黒2	7
14	黄 赤2	14
フード	シールド	フード・端子



# セントロニクスコネクタケーブル

▼ DCEN,ND76シリーズ 商品ページ 0749~757,759

KS, RS, JS, MSケーブル

コネクタ付ケーブル資料

36芯選択時		
CN1	線芯識別	CN2
ピンNo.	例ピンNo.23 茶・白 	ピンNo.
対番	電線色	ライン色
1	黒	-
19	黒	白
2	赤	-
20	赤	白
3	緑	-
21	緑	白
4	黄	-
22	黄	白
5	茶	-
23	茶	白
6	青	-
24	青	白
7	灰	-
25	灰	白
8	橙	-
26	橙	白
9	紫	-
27	紫	白
10	若葉色	-
28	若葉色	白
11	桃	-
29	桃	白
12	空色	-
30	空色	白
13	白	-
31	白	黒
14	緑	黒
32	緑	赤
15	黄	黒
33	黄	赤
16	茶	黒
34	茶	赤
17	青	黒
35	青	赤
18	灰	黒
36	灰	赤
-	橙	黒
-	橙	赤
-	紫	黒
-	紫	赤
フード	シールド	フード・端子

24芯選択時		
CN1	線芯識別	CN2
ピンNo.	例ピンNo.17 茶・白 	ピンNo.
対番	電線色	ライン色
1	黒	-
13	黒	白
2	赤	-
14	赤	白
3	緑	-
15	緑	白
4	黄	-
16	黄	白
5	茶	-
17	茶	白
6	青	-
18	青	白
7	灰	-
19	灰	白
8	橙	-
20	橙	白
9	紫	-
21	紫	白
10	若葉色	-
22	若葉色	白
11	桃	-
23	桃	白
12	空色	-
24	空色	白
-	白	-
-	白	黒
フード	シールド	フード・端子

14芯選択時		
CN1	線芯識別	CN2
ピンNo.	例ピンNo.12 茶・白 	ピンNo.
対番	電線色	ライン色
1	黒	-
8	黒	白
2	赤	-
9	赤	白
3	緑	-
10	緑	白
4	黄	-
11	黄	白
5	茶	-
12	茶	白
6	青	-
13	青	白
7	灰	-
14	灰	白
-	橙	-
-	橙	白
フード	シールド	フード・端子

