

COUPLINGS FOR OILPRESSURE HYDRAULIC PRESSURE

油圧・水圧用継手

—ストレートタイプ—



CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

■PT・PT両オネジ
—ストレート—

Type M材質 S表面処理
YCPPT S35C 三価クロメート
YCPPTS SUS304 —

型式 Type	No.	T ₁ R(PT)	T ₂ R(PT)	L	ℓ ₁	ℓ ₂	B	¥基準単価	
								YCPPT	YCPPTS
11	1/8	1/8	26	10	10	12	200	650	
12	1/8	1/4	31	10	13	17	260	660	
13	1/8	3/8	33	10	15	21	270	—	
22	1/4	1/4	34	13	13	17	280	680	
23	1/4	3/8	36	13	15	21	280	690	
33	3/8	3/8	37	15	15	21	290	720	
44	3/8	1/2	40(46)	14(16)	17(19)	26(22)	450	1,300	
34	1/2	1/2	43	17	17	26(22)	460	1,250	
46	1/2	3/4	46(48)	17(18)	19	32(27)	650	1,430	
66	3/4	3/4	48	19	19	32(27)	680	1,530	

■PT・PF両オネジ
—ストレート・オス—

Type M材質 S表面処理
YCPFP S35C 三価クロメート
YCPFPS SUS304 —

型式 Type	No.	T R(PT)	F G(PF)	L	ℓ ₁	ℓ ₂	B	¥基準単価	
								YCPFP	YCPFPS
11F	1/8	1/8	31	10	13	14	200	650	
12F	1/8	1/4	34	10	16	19	240	660	
13F	1/8	3/8	37	10	17.5	22	280	—	
21F	1/4	1/8	34	13	13	14	310	680	
22F	1/4	1/4	37	13	16	19	320	700	
23F	1/4	3/8	38.5	13	17.5	22	330	720	
31F	3/8	1/8	37	15	13	19	340	—	
32F	3/8	1/4	38.5	15	16	19	350	740	
33F	3/8	3/8	40.5	15	17.5	22	360	760	
34F	3/8	1/2	45	15	20	27	410	1,130	
44F	1/2	1/2	48	18	20	27	470	1,180	
46F	1/2	3/4	52	18	22	32	780	2,040	
64F	3/4	1/2	50	20	20	27	780	2,040	
66F	3/4	3/4	54	20	22	36	800	2,080	

■PTオネジ・PFメネジ
—ストレート・メス—

Type M材質 S表面処理
YCPFG S35C 三価クロメート
YCPFGS SUS304 —

型式 Type	No.	T R(PT)	F G(PF)	L	ℓ ₁	ℓ ₂	B	¥基準単価	
								YCPFG	YCPFGS
22F	1/4	1/4	38	13	8	19	520	—	
33F	3/8	3/8	42	15	8	22	610	—	
44F	1/2	1/2	50	18	10	27	830	—	

■PTメネジ・PFオネジ
—ストレート・オス—

Type M材質 S表面処理
YCPFPF S35C 三価クロメート
YCPFPFS SUS304 —

型式 Type	No.	T Rc(PT)	F G(PF)	L	ℓ ₁	B	¥基準単価	
							YCPFPF	YCPFPFS
22FP	1/4	1/4	33	16	19	380	830	
33FP	3/8	3/8	37	18	22	490	970	
44FP	1/2	1/2	42	20	27	560	1,350	

■仕様 使用流体 油・水
最高使用圧力 20.6MPa(210kg/cm²以下)

■PT・PF両オネジ
—ストレート・メス—

Type M材質 S表面処理
YCPF S35C 三価クロメート
YCPFS SUS304 —

型式 Type	No.	T R(PT)	F G(PF)	L	ℓ ₁	ℓ ₂	B	¥基準単価	
								YCPF	YCPFS
11F	1/8	1/8	27	10	11	14	200	650	
12F	1/8	1/4	32	10	13	19	240	660	
13F	1/8	3/8	34	10	15	22	280	—	
21F	1/4	1/8	32	13	11	14	310	680	
22F	1/4	1/4	34	13	13	19	320	700	
23F	1/4	3/8	36	13	15	22	330	720	
31F	3/8	1/8	34	15	11	19	350	740	
32F	3/8	1/4	36	15	13	19	350	740	
33F	3/8	3/8	38	15	15	22	360	760	
34F	3/8	1/2	42	15	17	27	410	1,130	
44F	1/2	1/2	47	18	18	27	470	1,180	
46F	1/2	3/4	50	18	20	32	780	2,040	
64F	3/4	1/2	47	20	17	27	780	2,040	
66F	3/4	3/4	53	20	20	36	800	2,080	

■PTオネジ・PFメネジ
—ストレート・オス—

Type M材質 S表面処理
YCPFG S35C 三価クロメート
YCPFGS SUS304 —

型式 Type	No.	T R(PT)	F G(PF)	L	ℓ ₁	ℓ ₂	B	¥基準単価	
								YCPFG	YCPFGS
11F	1/8	1/8	31	10	6	14	280	1,400	
12F	1/8	1/4	34	10	8	19	420	—	
21F	1/4	1/8	34	13	6	14	440	—	
22F	1/4	1/4	38	13	8	19	460	1,080	
23F	1/4	3/8	39	13	8	22	480	—	
32F	3/8	1/4	39	15	8	19	520	—	
33F	3/8	3/8	42	15	8	22	540	1,200	

■PTメネジ・PFオネジ
—ストレート・メス—

Type M材質 S表面処理
YCPFPF S35C 三価クロメート
YCPFPFS SUS304 —

型式 Type	No.	T Rc(PT)	F G(PF)	L	ℓ ₁	B	¥基準単価	
							YCPFPF	YCPFPFS
22FP	1/4	1/4	30	13	19	380	830	
33FP	3/8	3/8	34	15	22	490	970	
44FP	1/2	1/2	40	18	27	560	1,350	

■PT・PF両オネジ
—ロングストレート・メス—

Type M材質 S表面処理
YCLPF S35C 三価クロメート

型式 Type	No.	T R(PT)	F G(PF)	L	ℓ ₁	B	¥基準単価	
							YCLPF	—
22F	1/4	1/4	75	13	19	1,040	—	
33F	3/8	3/8	78	15	22	1,250	—	
44F	1/2	1/2	93	18	27	1,380	—	

Order 注文例 型式 YCP111

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~9	10~19
大口	20~30	31~

数量 1~9 10~19 20~30 31~
値引率 標準単価 5% 10% お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 数量 P133

※ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

COUPLINGS FOR OILPRESSURE HYDRAULIC PRESSURE

油圧・水圧用継手

—ストレートタイプ・45°エルボタイプ・エルボタイプ—

CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

■PT・PF両オネジ
—ロングストレート・オス—

Type M材質 S表面処理
YCLPFP S35C 三価クロメート

型式 Type	No.	T R(PT)	F G(PF)	L	ℓ ₁	B	¥基準単価	
							YCLPFP	—
22F	1/4	1/4	74	16	19	1,040	—	
33F	3/8	3/8	80	18	22	1,250	—	
44F	1/2	1/2	95	20	27	1,380	—	

■PT・PF両オネジ
—45°エルボ・オス—

Type M材質 S表面処理
YCWFPF S35C 三価クロメート
YCWFPFS SUS304 —

型式 Type	No.	T R(PT)	F G(PF)	L ₁	L ₂	ℓ ₁	ℓ ₂	¥基準単価	
								YCWFPF	YCWFPFS
11F	1/8	1/8	19	19	12	13	560	1,630	
22F	1/4	1/4	20	22	13	16	570	1,630	
33F	3/8	3/8	23	26	15	18	610	1,740	
44F	1/2	1/2	28	29	18	20	720	2,420	

■PT・PTねじ
—エルボ—

Type M材質 S表面処理
YCLPT S25C 三価クロメート
YCLPTS SUS304 —

型式 Type	No.	T ₁ R(PT)	T ₂ R(PT)	L ₁	L ₂	ℓ ₁	ℓ ₂	¥基準単価	
								YCLPT	YCLPTS
11	1/8	1/8	20	20	13	13	400	1,100	
12	1/8	1/4	20	24	13	16	600	—	
13	1/8	3/8	20	27	13	17	700	—	
22	1/4	1/4	24	24	16	16	700	1,150	
23	1/4	3/8	24	27	16	17	800	—	
33	3/8	3/8	27	27	17	17	850	1,650	
34	3/8	1/2	30	30	17	18	970	—	
44	1/2	1/2	30	30	19	19	1,050	—	
66	3/4	3/4	36	36	23	23	1,180	—	

■PT・PFオス
—エルボ・オス—

Type M材質 S表面処理
YCLPFPF S25C 三価クロメート
YCLPFPFS SUS304 —

型式 Type	No.	T R(PT)	F G(PF)	L ₁	L ₂	ℓ ₁	ℓ ₂	¥基準単価	
								YCLPFPF	YCLPFPFS
11F	1/8	1/8	21	20	14	13	300	1,400	
12F	1/8	1/4	22	24	14	16	400	2,900	
21F	1/4	1/8	22	21	15	13	600	2,900	
22F	1/4	1/4	25	24	17	16	610	1,400	
23F	1/4	3/8	27	27.5	17	17.5	620	2,900	
32F	3/8	1/4	30	26	20	16	630	3,000	
33F	3/8	3/8	30	27.5	20	17.5	630	1,600	
34F	3/8	1/2	32	32	20	20	770	3,570	
44F	1/2	1/2	36	32	24	20	780	2,160	
46F	1/2	3/4	38	36	24	22	1,080	5,890	
64F	3/4	1/2	42	34	28	20	1,180	6,340	
66F	3/4	3/4	43	37	28	22	1,250	3,840	

■仕様 使用流体 油・水
最高使用圧力 20.6MPa(210kg/cm²以下)

■PT・PF両オネジ
—45°エルボ・メス—

Type M材質 S表面処理
YCWPF S25C 三価クロメート
YCWDFS SUS304 —

型式 Type	No.	T R(PT)	F G(PF)	L ₁	L ₂	ℓ ₁	ℓ ₂	¥基準単価	
								YCWPF	YCWDFS
11F	1/8	1/8	18	17	12	11	560	1,630	
22F	1/4	1/4	21	21	13	13	570	1,630	
33F	3/8	3/8	23	23	15	15	610	1,740	
44F	1/2	1/2	29	28	18	18	720	2,420	

■PT・PT両オネジ
—45°エルボ—

Type M材質 S表面処理
YCWPT S25C 三価クロメート

型式 Type	No.	T ₁ R(PT)	T ₂ R(PT)	L	ℓ	¥基準単価	
						YCWPT	—
11	1/8	1/8	17	12	650	—	
22	1/4	1/4	19	14	670	—	
33	3/8	3/8	22	15	750	—	
44	1/2	1/2	28	18	840	—	

■PT・PFメス
—エルボ・メス—

Type M材質 S表面処理
YCLPF S25C 三価クロメート
YCLPFS SUS304 —

型式 Type	No.	T R(PT)	F G(PF)	L ₁	L ₂	ℓ ₁	ℓ ₂	¥基準単価	
								YCLPF	YCLPFS
11F	1/8	1/8	21	18	1				