

COUPLINGS FOR HOSES ホース用継手



51 管・継手
ホース・バルブ

CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

■ホース用おねじニップル

Type	材質
HOSN	黄銅
HOSNS	SUS304

RoHS 10

型式 Type	No.	適応ホース 呼び内径	T R (PT)	D	HOSN				HOSNS				HOSN		HOSNS	
					d	H	L	L ₁	d	H	L	L ₁	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~50	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~30
HOSN (黄銅)	61	6	1/8	7	4	12	34	20	4	12	36	20	130	80	500	470
	62		4		14	41	26	4	14	42	24	150	90	600	510	
	63		4		17	46	29	4	17	44	25	180	130	650	600	
	64		3.5		22	50	29	4	22	49	27	290	290	1,070	790	
	628		4.5		14	41	26	5	14	42	24	360	270	760	640	
HOSNS (SUS304)	629	9	1/4	10.5	5	14	41	26	5	14	42	24	360	270	760	640
	91		6		12	34	20	6	12	36	20	140	90	600	510	
	92		7		14	41	26	6	14	42	24	150	90	500	470	
	93		7		17	46	29	6	17	44	25	170	120	520	490	
	94		6		22	50	29	7	22	49	27	260	260	900	790	
	12412		7.5		22	50	29	8	22	49	27	450	330	990	800	
	122		9		14	41	26	8	17	42	24	180	180	600	570	
	123		10		17	46	29	9	17	44	25	190	140	600	570	
	124		10		22	50	29	11	22	49	27	240	190	750	710	
	153		11.5		17	46	29	11	17	44	25	460	390	820	690	
HOSJJS (SUS304)	154	15	1/2	16	11	22	50	29	12	22	49	27	500	420	940	790
	19619		13		27	60	36	14	27	59	33	750	630	1,520	1,210	
	194		14		22	50	29	15	22	49	27	300	230	900	790	
	196		15		27	60	36	15	27	59	33	390	320	1,270	920	
	258		20.5		35	74	42	22	35	70	40	850	750	1,650	1,380	
3812	30	51	100	61	31	52	90	53	2,290	1,900	2,550	2,110				
5016	40	63	132	86	43	63	100	60	3,800	3,310	3,190	2,780				

Ⓢ表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ホース用めねじニップル

Type	材質
HOSFNS	SUS304

RoHS 10

型式 Type	No.	適応ホース 呼び内径	T Rc (PT)	D	d	H	L	L ₁	¥基準単価		¥スライド単価	
									1~9コ	10~30	1~9コ	10~30
HOSFNS (SUS304)	62	6	1/4	7.0	4.0	17	45	26	910	720	910	720
	92	9	3/8	10.5	7.0	22	49	28	1,130	900	1,130	900
	94	12	1/2	14	10.0	24	54	29	1,230	900	1,230	900
	123	19	3/4	20.5	14	10.0	22	49	28	1,380	1,100	1,380
124	29	1/2	14	10.0	24	54	29	1,380	1,100	1,380	1,100	

Ⓢ表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ホース用タケノコジョイント

Type	材質
HOSJJS	SUS304

RoHS 10

型式 Type	No.	適応ホース 呼び内径	D	d	L	¥基準単価		¥スライド単価	
						1~9コ	10~30	1~9コ	10~30
HOSJJS (SUS304)	6	6	7.0	4.0	55	1,270	1,200	1,270	1,200
	9	9	10.5	8.0	70	1,270	1,200	1,270	1,200
	12	12	14.0	10.0	75	1,720	1,630	1,720	1,630
	19	19	20.5	16.0	90	3,470	3,290	3,470	3,290

Ⓢ表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ホース用ジョイントニップル

Type	材質
HOSJN	黄銅
HOSJNS	SUS304

RoHS 10

型式 Type	No.	適応ホース 呼び内径	T R (PT)	D	T ₁ G (PF)	d	H	H ₁	(L)	L ₁	HOSJN		HOSJNS		
											¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~30	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~30	
HOSJN (黄銅)	61	6	1/8	7.0	1/8	4.0	12	12	43	19	390	270	—	—	
	62		1/4		4.0	14	16	59	26	400	280	—	—		
	63		1/4		4.0	17	16	60	26	440	300	—	—		
	628		1/4		4.5	14	16	59	26	520	390	—	—		
	629		1/4		5	14	16	59	26	520	390	—	—		
HOSJNS (SUS304)	92	9	3/8	10.5	7/0	17	19	57	27	520	360	—	—		
	93		3/8		7.0	17	19	60	27(25)	520	360	2,660	2,390		
	94		1/2		3/8	7.0	22	19	63	27	680	470	—	—	
	123		3/8		1/2	10.0	22	24	71	31	680	470	—	—	
	124		1/2		14.0	1/2	10.0(10.5)	22	24	73(69)	31(27)	730	510	3,370	2,533
	126		3/4		1/2	10.0	28	24	77	31	1,260	880	—	—	
	153		1/2		11.5	22	24	71	31	760	570	—	—		
	154		1/2		11.5	22	24	73	31	760	570	—	—		
	194		1/2		15.0	28	30	78	35	1,300	910	—	—		
	196		3/4		20.5	3/4	15.0	28(29)	30	82(80)	35(33)	1,350	940	4,800	3,600

Ⓢ表示数量超えはWOSにてご確認ください。

仕様

使用流体	水・空気・油
使用温度範囲	-50~150°C (但し凍結なきこと)
最高使用圧力	3.45MPa

Order 注文例

型式 HOSN61 HOSJJS12

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷 P.133

Ⓢご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■組立手順 (HOSJE・HOSJH・HOSJT)

- ホースナットにホース口をはめ込んでください。
- ホース口R面(シート面)を本体内面にあててください。
- ホースナットを手締めしてください。
- スパナ及びモンキーレンチ等できちりと締めこんでください。

■両口ホースジョイント

Type	材質
HOSSH	黄銅

RoHS 10

型式 Type	No.	適応ホース 呼び内径	D	d	B ₁	B ₂	G (PF)	L _a	L	¥基準単価		¥スライド単価		
										1~4コ	5~10	1~4コ	5~10	
HOSSH (黄銅)	61	6	7	4	14	16	1/4	26	89	510	490	510	490	
	628		8	4.5	14	16	1/4	26	89	520	500	520	500	
	629		9	5	14	16	1/4	26	89	520	500	520	500	
	92		10.5	7	17	19	3/8	27	91	560	540	560	540	
	123		12	14	10	22	24	1/2	31	112	860	780	860	780
	153		15	16	11.5	22	24	1/2	31	112	860	770	860	770
	196		19	20.5	15	27	30	3/4	35	120	1,360	1,160	1,360	1,160

Ⓢ表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ホース用タケノコジョイント

Type	材質
HOSHS	黄銅

RoHS 10

型式 Type	No.	適応ホース 呼び内径	D	d	A	¥基準単価		¥スライド単価	
						1~4コ	5~10	1~4コ	5~10
HOSHS (黄銅)	628	6	8	4.5	34	310	300	310	300
	629		9	5	34	310	300	310	300
	92		10.5	7	36	330	320	330	320
	123		12	14	42	360	350	360	350
	153		15	16	42	360	350	360	350
196	19	20.5	15	46	470	450	470	450	

ⓈHOSJN・HOSSH専用のジョイントです。Ⓢ表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ホース用袋ナット

Type	材質
HOSHN	黄銅

RoHS 10

型式 Type	No.	本体 適用No.	G (PF)	D	B	A	¥基準単価		¥スライド単価	
							1~4コ	5~10	1~4コ	5~10
HOSHN (黄銅)	2	62 63 628 629	1/4	9.5	16	13	320	310	320	310
	3	92 93 94	3/8	11	19	14	340	330	340	330
	4	123 124 126 153 154	1/2	16.5	24	16	380	370	380	370
	6	194 196	3/4	21.5	30	17.5	500	480	500	480

ⓈHOSJN・HOSSH専用のジョイントです。Ⓢ表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ホース用エルボニップル

Type	材質
HOSJE	黄銅

RoHS 10

型式 Type	No.	適応ホース 呼び内径	T R (PT)	F G (PF)	D	(L ₁)	(L ₂)	¥基準単価		¥スライド単価	
								1~9コ	10~30	1~9コ	10~30
HOSJE (黄銅)	61	6	1/8	1/8	6.5	39	20	860	680	860	680
	82	8	1/4	1/4	8	48.5	25	1,000	800	1,000	800
	93	9	3/8	3/8	10.0	56	28	1,540	1,230	1,540	1,230
	124	12	1/2	1/2	14.0	72	34	1,850	1,480	1,850	1,480

Ⓢ表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ホース用45°エルボニップル

Type	材質
HOSJH	黄銅

RoHS 10

型式 Type	No.	適応ホース 呼び内径	T R (PT)	F G (PF)	D	(L ₁)	(L ₂)	¥基準単価		¥スライド単価	
								1~9コ	10~30	1~9コ	10~30
HOSJH (黄銅)	61	6	1/8	1/8	6.5	39	20	1,040	780	1,040	780
	82	8	1/4	1/4	8	48.5	25	1,300	970	1,300	970
	93	9	3/8	3/8	10.0	56	28	1,660	1,240	1,660	1,240
	124	12	1/2	1/2	14.0	72	34	2,370	1,770	2,370	1,770