


BALL VALVES

ボールバルブ

—PTオス・PTメス/PTメス・PFメス—


CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

■PTオス・PTメス



型式		R・Rc (PT)	d	A	B	S	L	(H)	W	¥基準単価	
Type	No.									1~4コ	5~10コ
BSRC	8A	1/4	5	11	20	17	57	27.5	51	1,860	1,670
	10A	3/8	7	12	28	21	68	30.5	55	2,100	1,890

■PTメス・PFメス



型式		Rc (PT)	G (PF)	L	A	d	S	A形状		B形状		¥基準単価		
Type	No.							(H)	W	(H)	W	1~4コ	5~10コ	
BSGF	A (レバーハンドル型) B (蝶ハンドル型)	8A	1/4	1/4	39	11.5	5	17	27	65	27	51	2,340	1,630
		10A	3/8	3/8	44	12	7	21	39	68	29	55	2,520	1,760

Order 注文例 **型式** BSRC8A BSGF8A

Delivery 出荷日 **在庫品** 翌日出荷 **P.133**

☑ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~
出荷日	通常	お見積り

☑表示数量超えはWOSにてご確認ください。


BALL VALVES

ボールバルブ

—フランジボールバルブ—

CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

■フランジボールバルブ



型式		d	D	P.C.D.	g	t	f	h	L	(W)	(H)	Q	P	M	¥基準単価	
Type	No.														1コ	2~5コ
BFRBG	15A	15	95	70	51	12	1	15	108	145	85	M4	42	M5	7,270	6,910
	20A	20	100	75	56	14	1	15	117	145	92	M4	42	M5	8,440	8,020
	25A	25	125	90	67	14	1	19	127	165	90	M5	50	M6	11,760	11,170
	32A	32	135	100	76	16	2	19	140	165	97	M5	50	M6	15,000	14,250
	40A	38	140	105	81	16	2	19	165	230	108	M5	70	M8	16,000	15,200
50A	50	155	120	96	16	2	19	178	230	116	M5	70	M8	20,360	19,340	


Order 注文例 **型式** BFRBG15A

Delivery 出荷日 **3** 日日出荷

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~5	6~
出荷日	通常	お見積り

☑表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■部品図



■部品名・材質表

部品番号	部品名	材質
①	ボディ	SCS13A
②	キャップ	SCS13A
③	ボール	SCS13A
④	ステム	SUS304
⑤	ボールシート	ふっ素樹脂
⑥	ガスケット	ふっ素樹脂
⑦	スラストワッシャ	ふっ素樹脂
⑧	グラウンド	SCS13A
⑨	グラウンドパッキン	ふっ素樹脂
⑩	ステムスリーブ	ふっ素樹脂
⑪	六角ボルト	SUS304
⑫	止め輪	SUS304
⑬	ハンドル	FCD400

■仕様

使用流体	水・空気・油・ガス
最高使用圧力	1.4MPa