

HOLDERS-ABSORPTION PADS-

吸着ホルダ(パッド付き)

—長円タイプ/薄物用タイプ—



■固定式
上: ワンタッチタイプ (K形状)

| Type | 付属品 | パッド形状 | パッド材質 |
|--------|-------|-------|---------|
| MVEKN | VPET | 長円 | ニトリルゴム |
| MVEKS | VPES | 長円 | シリコンゴム |
| MVPKS | VPTS | 薄物用 | ニトリルゴム |
| MVPKSS | VPTSS | 薄物用 | フロロシリコン |

長円タイプ No.4-10~6-30
薄物用タイプ No.8・10・15・20

RoHS 10

| Type | 型式 | パッド材質 | No. | X | Y | 質量 g | ¥基準単価 1~300 |
|-----------|------|-------|------|------|-------|------|-------------|
| MVEK (長円) | NS | VPET | 4-10 | 4 | 10 | 31.5 | 1,360 |
| | | | 4-20 | 4 | 20 | 32 | 1,390 |
| | | | 4-30 | 4 | 30 | 32.5 | 1,430 |
| | | VPES | 5-10 | 5 | 10 | 31.5 | 1,360 |
| | | | 5-20 | 5 | 20 | 32 | 1,390 |
| | | | 5-30 | 5 | 30 | 32.5 | 1,430 |
| VPTS | 6-10 | 6 | 10 | 31.5 | 1,360 | | |
| | 6-20 | 6 | 20 | 32 | 1,390 | | |
| | 6-30 | 6 | 30 | 32.5 | 1,430 | | |

| Type | 型式 | パッド材質 | No. | d | L1 | B | L2 | 質量 g | ¥基準単価 1~300 | |
|------------|----|-------|-----|----|-----|------|-----|------|-------------|-------|
| MVPK (薄物用) | SS | VPES | 8 | 8 | 5.5 | 30.3 | 8 | 10.2 | 1,180 | 1,720 |
| | | | 10 | 10 | 5.8 | 30.6 | 8.3 | 10.2 | 1,180 | 1,880 |
| | | | 15 | 15 | 6.5 | 31.3 | 9 | 10.3 | 1,300 | 2,060 |
| | | | 20 | 20 | 7.3 | 32.1 | 9.8 | 10.4 | 1,230 | 2,060 |

■スプリング式
横: ワンタッチタイプ (L形状)

| Type | 付属品 | パッド形状 | パッド材質 |
|--------|-------|-------|---------|
| MVELN | VPET | 長円 | ニトリルゴム |
| MVELS | VPES | 長円 | シリコンゴム |
| MVPLS | VPTS | 薄物用 | ニトリルゴム |
| MVPLSS | VPTSS | 薄物用 | フロロシリコン |

長円タイプ No.4-10~6-30
薄物用タイプ No.8・10・15・20

RoHS 10

| Type | 型式 | パッド材質 | No. | X | Y | 質量 g | ¥基準単価 1~300 |
|-----------|------|-------|------|------|-------|------|-------------|
| MVEL (長円) | NS | VPET | 4-10 | 4 | 10 | 46.5 | 2,340 |
| | | | 4-20 | 4 | 20 | 47 | 2,370 |
| | | | 4-30 | 4 | 30 | 47.5 | 2,410 |
| | | VPES | 5-10 | 5 | 10 | 46.5 | 2,340 |
| | | | 5-20 | 5 | 20 | 47 | 2,370 |
| | | | 5-30 | 5 | 30 | 47.5 | 2,410 |
| VPTS | 6-10 | 6 | 10 | 46.5 | 2,340 | | |
| | 6-20 | 6 | 20 | 47 | 2,370 | | |
| | 6-30 | 6 | 30 | 47.5 | 2,410 | | |

| Type | 型式 | パッド材質 | No. | d | L1 | B | L2 | 質量 g | ¥基準単価 1~300 | |
|------------|----|-------|-----|----|-----|------|------|------|-------------|-------|
| MVPL (薄物用) | SS | VPES | 8 | 8 | 5.5 | 39.5 | 23.5 | 14.2 | 1,970 | 2,320 |
| | | | 10 | 10 | 5.8 | 39.8 | 23.8 | 14.2 | 1,970 | 2,320 |
| | | | 15 | 15 | 6.5 | 40.5 | 24.5 | 14.3 | 2,000 | 2,360 |
| | | | 20 | 20 | 7.3 | 41.3 | 25.3 | 14.4 | 2,000 | 2,360 |

■スプリング式
ロングストロークタイプ (R形状)

| Type | 付属品 | パッド形状 | パッド材質 |
|-------|------|-------|--------|
| MVERN | VPET | 長円 | ニトリルゴム |
| MVERS | VPES | 長円 | シリコンゴム |

長円タイプ No.4-10~6-30
薄物用タイプ No.8・10・15・20

RoHS 10

■スプリング式
上: ワンタッチタイプ (T形状)

| Type | 付属品 | パッド形状 | パッド材質 |
|--------|-------|-------|---------|
| MVETN | VPET | 長円 | ニトリルゴム |
| MVETS | VPES | 長円 | シリコンゴム |
| MVPTS | VPTS | 薄物用 | ニトリルゴム |
| MVPTSS | VPTSS | 薄物用 | フロロシリコン |

長円タイプ No.4-10~6-30
薄物用タイプ No.8・10・15・20

RoHS 10

| Type | 型式 | パッド材質 | No. | X | Y | 質量 g | ¥基準単価 1~300 |
|-----------|------|-------|------|------|-------|------|-------------|
| MVET (長円) | NS | VPET | 4-10 | 4 | 10 | 35 | 2,270 |
| | | | 4-20 | 4 | 20 | 35.5 | 2,310 |
| | | | 4-30 | 4 | 30 | 36 | 2,340 |
| | | VPES | 5-10 | 5 | 10 | 35 | 2,270 |
| | | | 5-20 | 5 | 20 | 35.5 | 2,310 |
| | | | 5-30 | 5 | 30 | 36 | 2,340 |
| VPTS | 6-10 | 6 | 10 | 35 | 2,270 | | |
| | 6-20 | 6 | 20 | 35.5 | 2,310 | | |
| | 6-30 | 6 | 30 | 36 | 2,340 | | |

| Type | 型式 | パッド材質 | No. | d | L1 | B | L2 | 質量 g | ¥基準単価 1~300 | |
|------------|----|-------|-----|----|-----|------|------|------|-------------|-------|
| MVPT (薄物用) | SS | VPES | 8 | 8 | 5.5 | 42.2 | 16.5 | 8.9 | 1,760 | 2,320 |
| | | | 10 | 10 | 5.8 | 42.5 | 16.8 | 8.9 | 1,760 | 2,320 |
| | | | 15 | 15 | 6.5 | 43.2 | 17.5 | 9.0 | 1,800 | 2,360 |
| | | | 20 | 20 | 7.3 | 44 | 18.3 | 9.1 | 1,800 | 2,360 |

■直付スプリング式
ネジタイプ (S形状)

| Type | 付属品 | パッド形状 | パッド材質 |
|--------|-------|-------|---------|
| MVESN | VPET | 長円 | ニトリルゴム |
| MVES | VPES | 長円 | シリコンゴム |
| MVPSS | VPTS | 薄物用 | ニトリルゴム |
| MVPLSS | VPTSS | 薄物用 | フロロシリコン |

長円タイプ No.4-10~6-30
薄物用タイプ No.8・10・15・20

RoHS 10

| Type | 型式 | パッド材質 | No. | X | Y | 質量 g | ¥基準単価 1~300 |
|-----------|------|-------|------|------|-------|------|-------------|
| MVES (長円) | NS | VPET | 4-10 | 4 | 10 | 54 | 2,480 |
| | | | 4-20 | 4 | 20 | 54.5 | 2,510 |
| | | | 4-30 | 4 | 30 | 55 | 2,540 |
| | | VPES | 5-10 | 5 | 10 | 54 | 2,480 |
| | | | 5-20 | 5 | 20 | 54.5 | 2,510 |
| | | | 5-30 | 5 | 30 | 55 | 2,540 |
| VPTS | 6-10 | 6 | 10 | 54 | 2,480 | | |
| | 6-20 | 6 | 20 | 54.5 | 2,510 | | |
| | 6-30 | 6 | 30 | 55 | 2,540 | | |

| Type | 型式 | パッド材質 | No. | d | L1 | B | L2 | 質量 g | ¥基準単価 1~300 | |
|------------|----|-------|-----|----|-----|------|------|------|-------------|-------|
| MVPS (薄物用) | SS | VPES | 8 | 8 | 5.5 | 30.5 | 21 | 14.2 | 1,830 | 2,460 |
| | | | 10 | 10 | 5.8 | 30.8 | 21.3 | 14.2 | 1,830 | 2,460 |
| | | | 15 | 15 | 6.5 | 31.5 | 22 | 14.3 | 1,870 | 2,610 |
| | | | 20 | 20 | 7.3 | 32.3 | 22.8 | 14.4 | 1,870 | 2,610 |

■直付スプリング式
ロングストロークタイプ (R形状)

| Type | 付属品 | パッド形状 | パッド材質 |
|-------|------|-------|--------|
| MVERN | VPET | 長円 | ニトリルゴム |
| MVERS | VPES | 長円 | シリコンゴム |

長円タイプ No.4-10~6-30
薄物用タイプ No.8・10・15・20

RoHS 10

ABSORPTION PADS

吸着パッド単体

—長円タイプ/薄物用タイプ—



■吸着パッド単体
—長円タイプ—

RoHS 10

| Type | 材質 | パッド形状 | 硬度 | 色 |
|------|--------|-------|--------|----|
| VPET | ニトリルゴム | 長円 | ショアA55 | 黒 |
| VPES | シリコンゴム | 長円 | ショアA55 | 乳白 |

長円タイプ
No. 4-10, No. 4-20, No. 4-30, No. 5-10, No. 5-20, No. 5-30, No. 6-10, No. 6-20, No. 6-30

■吸着パッド単体
—薄物用タイプ—


RoHS 10

| Type | 材質 | 硬度 | 色 |
|-------|---------|--------|-----|
| VPTS | ニトリルゴム | ショアA55 | 黒 |
| VPTSS | フロロシリコン | ショアA55 | 淡褐色 |

薄物用タイプ
No.8, No.10, No.15, No.20

| 型式 | 適用吸着金具 | 取付タイプ | VPET | | VPES | | | |
|--------------|--------|-------|-------|------|-------|------|-----|-----|
| | | | ¥基準単価 | 取付寸法 | ¥基準単価 | 取付寸法 | | |
| VPET VPES | MVEI□ | 埋め込み式 | 4-10 | 4-10 | 320 | 260 | 470 | 380 |
| | | | 4-20 | 4-20 | 330 | 300 | 510 | 410 |
| | | | 4-30 | 4-30 | 400 | 320 | 440 | 420 |
| | | | 5-10 | 5-10 | 320 | 260 | 470 | 390 |
| | | | 5-20 | 5-20 | 390 | 290 | 540 | 400 |
| | | | 5-30 | 5-30 | 430 | 320 | 550 | 430 |
| | | | 6-10 | 6-10 | 300 | 260 | 470 | 380 |
| | | | 6-20 | 6-20 | 330 | 300 | 550 | 400 |
| | | | 6-30 | 6-30 | 390 | 330 | 550 | 420 |

| 型式 | 適用吸着金具 | 取付タイプ | VPTS | | VPTSS | | | |
|---------------|--------|-------|-------|------|-------|------|-------|-----|
| | | | ¥基準単価 | 取付寸法 | ¥基準単価 | 取付寸法 | | |
| VPTS VPTSS | MVP□SS | 埋め込み式 | 8 | 8 | 260 | 230 | 940 | 820 |
| | | | 10 | 10 | 280 | 230 | 960 | 820 |
| | | | 15 | 15 | 310 | 270 | 1,170 | 960 |
| | | | 20 | 20 | 300 | 270 | 1,080 | 970 |



■仕様

| Type | VPET-VPTS | VPES-VPTSS |
|-----------------|-----------|------------|
| 高温使用限界温度 | 110° | 180° |
| 低温使用限界温度 | -30° | -50° |
| 耐油性 | △ | ○ |
| 耐オゾン性 | △ | ○ |
| 耐酸性 | △ | ○ |
| 耐アルカリ性 | △ | ○ |
| 耐油性 (ガソリン・軽油) | △ | △ |
| 耐油性 (ベンゼン・トルエン) | △ | △ |
| 表面抵抗率 | - | - |

■使用例


- 長円タイプは小さいパッドを複数必要としたワークに最適です。
- 薄物用はビニールなどの薄い紙状の搬送に最適です。

■Order 注文例
型式: VPTS8
数量: 50
出荷日: 通常

■Delivery 出荷日
在庫品: 翌日出荷
P133: 翌日出荷
P133: 翌日出荷

●VPET・VPES
数量区分: 標準対応 (個別対応)
小口: 1~30
大口: 31~

●VPTS・VPTSS
数量区分: 標準対応 (個別対応)
小口: 1~50
大口: 51~



53 吸着部品・継手