

SCREWS FOR COVER
カバーボルト
 十字穴タイプ/長尺ローレット付タイプ/ローレット付タイプ

大口対応 BIG ORDER

ステンレス・めっき品
 脱脂洗浄サービス
 別冊詳細は下記URLへ
<http://fa.misumi.jp>

CADデータフォルダ名: 34_Screws

■数量に応じて最大50%割引を実現しました。

■十字穴タイプ

GUTBJ

参考) 引張破断荷重 (N)

M3	1390
M5	4300

※上記は参考値であり、保証値ではありません。

M 材質 SUS304相当

型式 Type	M	ℓ	L	A	E	d	¥基準単価	
							1~29本	¥スライド単価 30~300本
GUTBJ	3	2	5 8 10	6.9	1.9	2.2	230	140
		3.5	6 8 10					
		4	8 10 12					
	4	3	6 8 10 12 16	9.4	2.5	3	210	130
		5	10 16					
		6	8 10 12					
	5	3	8 10 12 16 20	11.8	3.1	3.9	230	140
		6	12 16 20					
		10	12 16 20					
	6	4	10 12 16 20	14	3.7	4.5	260	170
		8	12 16 20 25 30					
		10	16					
8	5	16	17.8	4.8	6.3	360	250	
	10	40						

■長尺ローレット付タイプ

GUTBR

M 材質 SUS303

型式 Type	M	ℓ	L	D	A	d	¥基準単価	
							1~29本	¥スライド単価 30~300本
GUTBR	3	2	6 8 10 12	5.5	10	2.2	400	280
		3.5	6 8 10 12					
		4	8 10 12					
	4	3	6 8 10 12 16	7	16	3	430	310
		5	10 12 16					
		6	8 10 12 16 20					
	5	3	8 10 12 16 20	8.5	20	3.9	520	380
		6	12 16 20					
		10	12 16 20					
	6	4	8 10 12 16 20	10	30	4.5	580	430
		8	12 16 20 25					
		10	12 16 20					
8	5	10 12 16 20	13	36	6.3	610	460	
	10	20 25 30						

■ローレット付タイプ

RNCB

M 材質 SUS303

型式 Type	M	ℓ	L	A	d1	d2	E	¥基準単価	
								1~29本	¥スライド単価 30~50本
RNCB	3	2	4 6 8 10	12	2.2	6	2.5	330	250
		3.5	6 8 10 12 15						
		4	8 10 12 15 20						
	4	3	6 8 10 12 15	16	3	8	3.5	380	290
		5	10 12 15 20						
		6	8 10 12 15						
	5	3	8 10 12 15	20	3.9	10	4	550	430
		6	12 15 20 25						
		10	12 15 20						
	6	4	12 15	24	4.5	12	5	670	530
		8	15 20						
		10	15 20						
8	5	15 20	30	6.3	16	6	1,170	900	
	10	15 20							

Order 注文例

型式 - ℓ - L
 GUTBJ3 - 4 - 8
 GUTBR4 - 5 - 16
 RNCB4 - 5 - 16

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■RNCB

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~29	30~50	51~100	101~500
割引率	40%	45%	50%	50%
基準単価	標準単価	標準単価	標準単価	標準単価
出荷日	通常	+9日	+14日	+24日

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

SCREWS FOR COVER
カバーボルト
 一全長指定タイプ

大口対応 BIG ORDER

CADデータフォルダ名: 34_Screws

■長納期大口割(ストック)ご利用で最大45%割引を実現しました。

■全長指定 六角穴タイプ

Type	M材質	S表面処理	強度区分
FGUTM	SCM435	無電解ニッケルメッキ	8.8相当
FGUTS	SUS304相当	-	A2-70相当

RoHS10

■全長指定 ローレット付タイプ

Type	M材質
FRNCS	SUS303

RoHS10

■全長指定 ボタンボルトタイプ

Type	M材質	強度区分
FCBBS	SUS304相当	A2-50相当

RoHS10

型式 Type	M	指定1mm単位						¥基準単価				
		ℓ			L			ℓ・L 加工条件	FGUTM	FGUTS	FRNCS	FCBBS
		FGUTM	FGUTS	FRNCS	FCBBS	FGUTM	FRNCS					
FGUTM FGUTS FRNCS FCBBS	3	2~18	4~16	5~20	4~20	6~20	6~25	ℓ≤L	420	430	490	450
	4	3~18	4~16	5~25	6~20	6~20	6~30		400	410	580	460
	5	3~23	5~20	5~25	8~25	8~25	8~30		410	420	810	470
	6	4~28	8~20	8~30	8~30	8~25	8~35		410	420	900	480
8	5~38	10~20	10~45	8~40	10~25	10~50	430	440	1,190	500		

M	A	A1	A2	E	E1	E2 (最大)	B	B2	C (最小)	d	d2
3	5.5	12	5.5	3	2.5	1.6	2.5	2	1.04	2.2	6
4	7	16	7.5	4	3.5	2.2	3	2.5	1.3	3	8
5	8.5	20	9.5	5	4	2.7	4	3	1.56	3.9	10
6	10	24	10.5	6	5	3.3	5	4	2.08	4.5	12
8	13	30	14	8	6	4.4	6	5	2.6	6.3	16

Order 注文例

型式 - ℓ - L
 FRNCS6 - 8 - 20

Delivery 出荷日

3 日目出荷

FGUTM 5 日目出荷

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応	
	小口	小口	大口	大口	小口	大口
数量	1~19	20~24	25~29	30~50	51~300	301~
割引率	5%	10%	10%	18%	20%	20%
基準単価	標準単価	標準単価	標準単価	標準単価	標準単価	標準単価
出荷日	通常	通常	通常	通常	+4日	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■長納期大口割(ストック)

数量	301~500
割引率	~45%
出荷日	WOS

※ストックについては、P.135をご覧ください。ご利用の方はWOSにてご確認ください。

34
ねじ・座金