


# WASHER ASSEMBLED CROSS RECESSED SCREWS

## 座金組込十字穴付なべ小ねじ

— 単品販売 —

CADデータフォルダ名: 34\_Screws



**NSET**

ボルト	材質: SWCH相当
座金	ばね座金 JIS B 1251 平座金 JIS B 1256
表面処理	三価クロメート

**SCBJ**

ボルト	材質: SUS304相当
座金	ばね座金 JIS B 1251 平座金 JIS B 1256

M×P	A	E	C (最大)	D	(a)	十字穴番号
2×0.4	3.5	1.3	4.0	6.0	2.1	1
2.5×0.45	4.5	1.7	4.8	6.5	2.7	1
2.6×0.45	4.5	1.7	4.8	7.5	2.7	1
3×0.5	5.5	2.0	5.5	8.0	3.0	2
4×0.7	7.0	2.6	7.0	10.0	4.4	2
5×0.8	9.0	3.3	8.5	12.0	5.4	2
6×1.0	10.5	3.9	11.5	13.0	6.9	3

型式	Type	M-L	NSET		SCBJ			
			¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥スライド単価	
			1~99本	100~500本	1~29本	30~99本	100~149本	150~500本
NSET	2	4	80	9	93	40	12	10
		5	—	—	—	—	—	—
		6	—	—	—	—	—	—
		8	—	—	—	—	—	—
		10	—	—	—	—	—	—
		12	—	—	—	—	—	—
		14	—	—	—	—	—	—
		15	—	—	—	—	—	—
		16	—	—	—	—	—	—
		20	—	—	—	—	—	—
NSET	2.5	4	—	—	94	41	13	11
		5	—	—	—	—	—	—
		6	—	—	—	—	—	—
		8	—	—	—	—	—	—
		10	—	—	—	—	—	—
		12	—	—	—	—	—	—
		14	—	—	—	—	—	—
		15	—	—	—	—	—	—
		16	—	—	—	—	—	—
		20	—	—	—	—	—	—
NSET	2.6	4	81	10	—	—	—	—
		5	—	—	—	—	—	—
		6	—	—	—	—	—	—
		8	—	—	—	—	—	—
		10	—	—	—	—	—	—
		12	—	—	—	—	—	—
		14	—	—	—	—	—	—
		15	—	—	—	—	—	—
		16	—	—	—	—	—	—
		20	—	—	—	—	—	—
NSET	3	5	81	10	—	—	—	—
		6	76	—	—	—	—	—
		8	18	5	85	38	10	6
		10	21	6	—	—	—	—
		12	77	—	—	—	—	—
		14	24	7	—	—	—	—
		15	27	8	—	—	—	—
		16	36	11	—	—	—	—
		20	45	14	—	—	—	—
		25	51	16	—	—	—	—
NSET	4	5	82	11	98	45	16	12
		6	78	—	—	—	—	—
		8	24	7	87	40	12	8
		10	27	8	—	—	—	—
		12	30	9	87	40	12	8
		14	33	10	—	—	—	—
		15	36	11	—	—	—	—
		16	33	10	—	—	—	—
		20	45	14	—	—	—	—
		25	54	17	—	—	—	—
NSET	5	8	42	13	—	—	—	—
		10	36	11	89	42	14	10
		12	39	12	—	—	—	—
		14	42	13	—	—	—	—
		16	48	15	—	—	—	—
		18	51	16	—	—	—	—
		20	42	13	89	42	14	10
		25	48	15	—	—	—	—
		30	60	19	—	—	—	—
		35	75	24	—	—	—	—
NSET	6	10	36	11	—	—	—	—
		12	51	16	91	45	16	12
		14	54	17	—	—	—	—
		16	60	19	91	45	18	14
		18	66	21	—	—	—	—
		20	78	24	—	—	—	—
		25	102	32	—	—	—	—
		30	117	37	—	—	—	—
		35	129	41	—	—	—	—
		40	132	42	—	—	—	—

座金組込十字穴付なべ小ねじ SW+JIS小型W組込

**PSET**

ボルト	材質: SWCH相当
座金	ばね座金 JIS B 1251 平座金 JIS B 1256
表面処理	三価クロメート

**PSETS**

ボルト	材質: SUS304相当
座金	ばね座金 JIS B 1251 平座金 JIS B 1256

M×P	A	E	C (最大)	D	(a)	十字穴番号
3×0.5	5.5	2.0	5.5	6.0	3.0	2
4×0.7	7.0	2.6	7.0	8.0	4.4	2
5×0.8	9.0	3.3	8.5	10.0	5.4	2
6×1.0	10.5	3.9	11.5	11.5	6.9	3

型式	Type	M-L	PSET		PSETS					
			¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥スライド単価			
			1~29本	30~99本	100~149本	150~500本	1~29本	30~99本	100~149本	150~500本
PSET	3	6	81	31	6	2	85	38	9	6
		8	—	—	—	—	—	—	—	—
		10	—	—	—	—	—	—	—	—
		12	—	—	—	—	—	—	—	—
PSET	4	6	83	33	7	3	87	40	11	7
		8	—	—	—	—	—	—	—	—
		10	—	—	—	—	—	—	—	—
		12	—	—	—	—	—	—	—	—
PSET	5	8	86	36	8	4	89	42	13	9
		10	—	—	—	—	—	—	—	—
		12	—	—	—	—	—	—	—	—
		15	—	—	—	—	—	—	—	—
PSET	6	10	89	39	8	6	91	46	15	12
		12	—	—	—	—	—	—	—	—
		15	—	—	—	—	—	—	—	—
		20	—	—	—	—	—	—	—	—

座金組込十字穴付なべ小ねじ SW組込

**WSET**

ボルト	材質: SWCH相当
座金	ばね座金 JIS B 1251
表面処理	三価クロメート

**WSETS**

ボルト	材質: SUS304相当
座金	ばね座金 JIS B 1251

M×P	A	E	C (最大)	(a)	十字穴番号
3×0.5	5.5	2.0	5.5	2.4	2
4×0.7	7.0	2.6	7.0	3.5	2
5×0.8	9.0	3.3	8.5	4.3	2
6×1.0	10.5	3.9	11.5	5.1	3

型式	Type	M-L	WSET		WSETS					
			¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥スライド単価			
			1~29本	30~99本	100~199本	200~500本	1~29本	30~99本	100~199本	200~500本
WSET	3	6	80	30	6	1	85	38	9	5
		8	—	—	—	—	—	—	—	—
		10	—	—	7	2	—	—	—	—
		12	—	—	—	—	—	—	—	—
WSET	4	8	82	32	7	2	87	40	11	6
		10	—	—	—	—	—	—	—	—
		12	—	—	8	3	—	—	—	—
		15	—	—	—	—	—	—	—	—
WSET	5	8	85	35	8	3	89	42	13	7
		10	—	—	—	—	—	—	—	—
		12	—	—	9	4	—	—	—	—
		15	—	—	—	—	—	—	—	—
WSET	6	10	88	38	9	4	91	45	15	10
		12	—	—	10	5	—	—	—	—
		15	—	—	—	—	—	—	—	—
		20	—	—	11	6	—	—	—	—

座金組込十字穴付六角小ねじ

**BSET**

ボルト	材質: 構造用合金鋼ねじ JIS 0209 (6g)
座金	ばね座金 JIS B1251 平座金 JIS B1256
表面処理	三価クロメート

**SBSET**

ボルト	材質: SUS304相当 ※強度区分 A2-50相当ねじ JIS 0209 (6g)
座金	ばね座金 JIS B1251 平座金 JIS B1256
表面処理	パレル・バシペート

M×P	A	E	C	D	(a)
4×0.7	7	2.8	7.0	10	4.4
5×0.8	8	3.5	8.5	12	5.2
6×1.0	10	4.0	11.5	13	6.3
8×1.25	13	5.5	14.5	18	8.4

型式	Type	M-L	BSET		SBSET		Type	M-L	BSET		SBSET			
			¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価			¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価		
			1~99本	100~500本	1~99本	100~500本				1~99本	100~500本	1~99本	100~500本	
BSET	4-8	10	9	8	18	17	SBSET	6-20	21	20	42	40		
		12	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—
		14	10	9	20	19			25	22	21	44	42	
		16	—	—	—	—			30	24	23	48	46	
		18	—	—	—	—			35	44	42	—	—	
		20	11	10	22	21			40	48	46	—	—	
		25	—	—	—	—			45	52	49	—	—	
		30	24	23	—	—			50	60	57	—	—	
		35	27	25	—	—			55	68	65	—	—	
		40	32	30	—	—			60	72	68	—	—	
BSET	5-10	12	12	11	24	23	SBSET	8-12	64	61	96	91		
		14	13	12	26	25			14	60	57	100	95	
		16	—	—	—	—			20	64	61	108	103	
		18	14	13	28	26			25	68	65	114	108	
		20	16	15	32	30			30	72	68	124	118	
		25	18	17	36	34			35	80	76	—	—	
		30	32	30	—	—			40	88	84	—	—	
		35	37	35	—	—			45	92	87	—	—	
		40	48	46	—	—			50	104	99	—	—	
		50	56	53	—	—			55	124	118	—	—	
BSET	6-10	12	17	16	34	32	SBSET	14	132	125	—	—		
		14	—	—	—	—			65	136	129	—	—	
		16	—	—	—	—			70	176	167	—	—	
		18	18	17	36	34			75	180	171	—	—	

Order 注文例

型式 WSET5-10 BSET4-8

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~500	501~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

34 ねじ・座金 ナット