



TAPER WASHERS TAPER NUTS SQUARE NUTS & WASHERS

テーパ座金/テーパナット/四角ナット・ワッシャ

CADデータフォルダ名: 34_Screws

CADデータフォルダ名: 34_Screws

テーパ座金

Type	M材質	S表面処理
ZTQ	SS400	ユニクロメッキ(三価)
ZTQM	S45C	三価クロメート

RoHS10

テーパナット

ZTN

RoHS10

M材質 SS400
S表面処理 ユニクロメッキ(三価)

型式 Type	No.	角度α	d	D	角度3°		角度5°		角度8°		ZTQ		ZTQM	
					t1	t2	t1	t2	t1	t2	1~49コ	50~200コ	1~49コ	50~100コ
ZTQ ZTQM	6	3	7	16	1.2	2	1.6	3	1.7	4	250	230	300	250
	8	3	9	18	1.1	2	1.4	3	1.5	4	280	260	330	280
	10	5	11	22	1.8	3	2	4	1.9	5	320	300	370	320
	12	5	14	26	1.6	3	1.7	4	2.3	6	450	420	490	360
	16	8	18	32	3.3	5	3.2	6	3.5	8	550	520	600	490
	20	8	21	40	2.9	5	2.5	6	3.4	9	590	550	700	590
24	8	27	52	3.3	6	3.5	8	3.7	11	910	860	960	790	

型式 Type	M(並目)	角度α	D	角度3°		角度5°		角度8°		d	¥基準単価	¥スライド単価
				t1	t2	t1	t2	t1	t2			
ZTN	6	3	16	5.8	5	6.4	5	7.2	7	390	285	
	8	3	18	6.5	7.4	6.5	8.1	6.5	9	410	310	
	10	5	22	8	9.2	8	9.9	8	11.1	11	530	390
	12	8	26	10	11.3	10	12.2	10	13.5	13	590	435
	16	8	32	13	14.7	13	15.8	13	17.5	17	910	700

Order 注文例: 型式 ZTQ6 - 5

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

●ZTQ
数量区分: 小口 1~200, 大口 201~
出荷日: 通常, お見積り

●ZTQM・ZTN
数量区分: 小口 1~100, 大口 101~
出荷日: 通常, お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

四角ナット

NSQ

RoHS10

M材質 SS400 S表面処理 ユニクロメッキ(三価)

型式 Type	M(並目)	L	B	T	¥基準単価	
					1~49コ	50~500コ
NSQ	4	7	7	3.2	180	170
	5	8	8	4	185	175
	6	16	10	4.5	190	180
	8	42	15.5	6	295	275

Order 注文例: 型式 NSQ8

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

四角ナット・ワッシャ
-全長指定1穴タイプ-

Type	ナット	ワッシャ	M材質	S表面処理
FKT	FKW		S45CD	-
FKTB	FKWB		S45CD	四三酸化鉄皮膜
FKTS	FKWS		SUS304	-

RoHS10

型式 Type	B	指定1mm単位 A	指定0.5mm単位 P	M(並目)	T	¥基準単価		
						FKT	FKTB	FKTS
ナット	16	16~50	M/2+2SP≤A-M/2-2	6	6	560	670	690
	22			8	6	580	700	720
	25			10	9	720	880	910
	38			12	10	780	940	980
ワッシャ	16	16~50	D/2+2SP≤A-D/2-2	7	9	460	570	590
	22			7	9	480	600	620
	25			7	9	590	750	780
	38			7	9	630	790	830

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

◎注文締切

◎在庫 A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134

◎3本以上で1明細行当たり一律540円

●FKWB・FKTB
5 日目出荷

◎注文締切

◎在庫 B 3日日出荷 200円/1本 PM 8:00迄 P.134

◎3本以上で1明細行当たり一律540円

Order 注文例: 型式 FKW16 - A20 - P10 - D7

Price 価格: 数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応			
数量	小口	大口			
1~19	20~29	30~49	50~100	101~	
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

四角ナット・ワッシャ
-2穴タイプ-

Type	ナット	ワッシャ	M材質	S表面処理
FK2T	FK2W		S45CD	-
FK2TB	FK2WB		S45CD	四三酸化鉄皮膜
FK2TS	FK2WS		SUS304	-

RoHS10

固定寸

型式 Type	B	A	P	M	T	¥基準単価		¥スライド単価	
						1~4コ	5~9コ	10~49コ	50~200コ
ナット FK2TS	10	25	15	2	3	340	300	270	200
		30	20	3	3				
		35	25	3	3				
		50	40	3	3				
		30	15	6	6				
		40	20	6	6				
	16	50	30	6	6	540	450	340	260
		60	40	6	6	560	470	360	270
		120	100	6	6	690	580	420	330

Order 注文例: 型式 FK2TS10 - A25 - P15

Delivery 出荷日: 在庫品 翌日出荷 P.133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

指定寸

型式 Type	B	指定1mm単位		M(並目)	T	D 選択	T
		A	P				
ナット FK2T FK2TB FK2TS	(6)	30~200	2M≤P≤A-2M	3	2	4 4 6	2
	(10)			3	3		3
	16			6	6		6
	22			8	6		6
	25			10	9		6
	38			12	10		6
ワッシャ FK2W FK2WB FK2WS	(6)	30~200	2D≤P≤A-2D	4	2	7 9 7 9 7 9 11 14 7 9 11 14	2
	(10)			3	3		3
	16			6	6		6
	22			7	9		6
	25			7	9		6
	38			7	9		6

B	Type	¥基準単価			
		A30~50	A51~100	A101~150	A151~200
6	FK2TS	660	700	730	760
10	FK2TS	690	750	800	870
16	FK2T	660	700	730	760
	FK2TB	690	750	800	870
	FK2TS	710	780	830	880
22	FK2T	680	730	780	810
	FK2TB	720	780	860	920
	FK2TS	740	860	930	990
25	FK2T	820	890	970	1,050
	FK2TB	880	970	1,050	1,140
	FK2TS	910	1,050	1,190	1,290
38	FK2T	980	1,110	1,240	1,350
	FK2TB	1,020	1,140	1,280	1,410
	FK2TS	1,070	1,230	1,440	1,590

Order 注文例: 型式 FK2T16 - A40 - P25
FK2WS25 - A50 - P20 - D7

Price 価格: 数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応			
数量	小口	大口			
1~19	20~29	30~49	50~100	101~	
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

◎注文締切

◎在庫 A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134

◎3本以上で1明細行当たり一律540円

●FK2TB・FK2WB
5 日目出荷

◎注文締切

◎在庫 B 3日日出荷 200円/1本 PM 8:00迄 P.134

◎3本以上で1明細行当たり一律540円

34 ねじ・座金