

HEXAGONAL MATERIAL

六角材

—材質S45C相当・SUS303/304・C3604・A2011—


価格改訂

2日目納期短縮


○: 値下げ価格
□: 新価格
◇: スライド値引率変更

◎カタログ規格外品はこちら P.137

◎CADデータフォルダ名: 36_Rods



Type	材質
RDRC	S45C相当
RDRF	SUS303
RDRS	SUS304
RDRG	C3604 (黄銅)
RDRA	A2011



■B寸公差

●S45C相当・SUS303・SUS304		●A2011		●C3604 (黄銅)	
B	公差	B	公差	B	公差
6~8	0 -0.15	6~8	±0.10	6	±0.06
10~17	0 -0.18	10~17	±0.18	7~8	±0.08
19~27	0 -0.21	19~27	+0.12 -0.21	10~19	±0.06
30~32	0 -0.25	30~32	+0.12 -0.25	24~32	±0.08

■L寸公差

以上	以下	公差
15	30	±0.2
31	120	±0.3
121	400	±0.5
401	1000	±0.8

型式 Type	B	L	
		指定1mm単位	(C)
RDRC (S45C相当) RDRF (SUS303) RDRS (SUS304) RDRG (C3604) RDRA (A2011)	6		6.9
	7	15~400	8.1
	8		9.2
	10		11.5
	12	25~600	13.9
	13		15.0
	14		16.2
	17	35~800	19.6
	19		21.9
	24		27.7
	27	65~1000	31.2
	30		34.6
32		36.9	

Order 注文例 型式 **RDRC10** - L **300**

Delivery 出荷日 **2** 日目出荷

注文締切 ストックA早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄
ストックA 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄

◎注文締切 P.134

◎ストックA早割は1明細行当たり一律300円
◎ストックAは3本以上で1明細行当たり一律810円

Alteration 追加加工 型式 **RDRC19** - L **535** - (MC・WMC) **MC8**

Alterations	片端タップ追加加工	両端タップ追加加工
	MC	WMC
Code	MC	WMC
Spec.	片端にタップを追加します。 [指定方法] MC8 ◎6≤B≤32 ◎L≤M×2の場合、タップ貫通になります。	両端にタップを追加します。 [指定方法] WMC12 ◎6≤B≤32 ◎L≤M×4の場合、タップ貫通になります。
¥/1Code	200	400

Price 価格

数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

●RDRC・RDRF・RDRS・RDRA

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	大口
数量	1~19	20~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	15%	お見積り
出荷日	通常			お見積り

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

●RDRG

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	大口
数量	1~34	35~49	50~100	101~
値引率	基準単価	5%	15%	お見積り
出荷日	通常			お見積り

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式 Type	B	¥基準単価					
		最短L~100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000
RDRC	6	230	240	260			
	7	230	260	270			
	8	240	270	280			
	10	240	280	340	420		
	12	410	450	540	660		
	13	430	470	570	700		
	14	430	470	590	730	920	
	17	460	510	690	890	1,160	
	19	530	650	840	1,110	1,460	
	24	730	850	1,160	1,490	2,050	2,460
	27	740	930	1,280	1,740	2,320	2,970
	30	810	1,040	1,500	2,010	2,590	3,510
32	820	1,110	1,620	2,210	2,880	3,920	
RDRF	6	330	380	440			
	7	340	390	490			
	8	350	440	490			
	10	380	520	690	940		
	12	510	640	880	1,110		
	13	530	660	920	1,180		
	14	550	700	1,000	1,290	1,830	
	17	690	940	1,340	1,720	2,430	
	19	740	1,030	1,380	2,040	2,930	
	24	990	1,200	1,950	2,950	4,300	5,160
	27	1,080	1,390	2,310	3,550	4,880	6,250
	30	1,180	1,650	2,760	4,330	5,970	7,630
32	1,240	1,830	3,030	4,890	6,750	8,960	
RDRS	6	470	520	550			
	7	480	530	600			
	8	510	600	690			
	10	550	690	790	1,090		
	12	640	780	880	1,140		
	13	680	820	940	1,210		
	14	700	860	1,010	1,330	1,910	
	17	850	1,130	1,350	1,730	2,440	
	19	850	1,130	1,390	2,030	2,960	
	24	1,010	1,300	2,040	3,000	4,330	5,340
	27	1,140	1,510	2,420	3,680	5,140	6,500
	30	1,240	1,920	2,860	4,490	5,330	7,900
32	1,290	1,920	3,170	5,060	7,150	9,580	

型式 Type	B	¥基準単価					
		最短L~100	101~200	201~400	401~600	601~800	801~1000
RDRG	6	190	210	230			
	7	200	220	250			
	8	200	230	270			
	10	210	250	340	450		
	12	310	350	460	610		
	13	330	370	500	680		
	14	350	390	550	760	1,020	
	17	370	510	740	1,040	1,350	
	19	390	570	850	1,230	1,610	
	24	530	820	1,260	1,860	2,460	3,050
	27	570	940	1,510	2,270	3,030	3,790
	30	630	1,070	1,780	2,720	3,660	4,600
32	660	1,170	1,970	3,040	4,110	5,180	
RDRA	6	350	410	530			
	7	360	440	550			
	8	360	440	550			
	10	360	440	580	720		
	12	380	490	700	910		
	13	410	530	770	1,020		
	14	420	560	840	1,130	1,400	
	17	550	760	1,160	1,560	1,970	
	19	600	850	1,340	1,850	2,340	
	24	850	1,250	2,030	2,820	3,600	4,390
	27	950	1,440	2,420	3,400	4,380	5,360
	30	1,190	1,800	3,040	4,260	5,500	6,730
32	1,270	1,980	3,380	4,790	6,190	7,600	

◎丸棒・樹脂ロッド