

PLASTIC JOINTS

プラスチック・ジョイント

-PJ300B~PJ507-

◎ CADデータフォルダ名 : 43_Pipe_Frames

RoHS10 PJ300B~PJ401

PJ300B		
PJ301		
PJ302A		
PJ302B		
PJ303		
PJ400		
PJ401		

RoHS10 PJ403~PJ500

PJ403		
PJ404		
PJ405		
PJ408A		
PJ409		
PJ500		

RoHS10 PJ501~PJ507

PJ501		
PJ502		
PJ503		
PJ504		
PJ505		
PJ506 (2コセット)		
PJ507		

型式	色	質量(g)	¥基準単価			
			1~19コ	20~49	50~99	100~200
PJ300B	W (白) S	18	80	64	40	32
PJ301		18	100	80	50	40
PJ302A		30	180	144	90	72
PJ302B	(グレー)	29	180	144	90	72
PJ303	S	29	220	176	110	88
PJ400		45	230	184	115	92
PJ401	W・S	30	170	136	85	68

型式	色	質量(g)	¥基準単価			
			1~19コ	20~49	50~99	100~200
PJ403	W・S	30	170	136	85	68
PJ404		45	260	208	130	104
PJ405	S	32	150	120	75	60
PJ408A	W・S	43	170	136	85	68
PJ409		47	260	208	130	104
PJ500		4.5	50	45	40	35

型式	色	質量(g)	¥基準単価			
			1~19コ	20~49	50~99	100~200
PJ501	W (白) S (グレー)	8	60	54	48	42
PJ502		15	80	72	64	56
PJ503		3	60	54	48	42
PJ504		3	40	36	32	28
PJ505		19	70	63	56	49
PJ506*		6	150	135	120	105
PJ507		6	50	45	40	35

*PJ506は2コで1セットになります。

Order 注文例 型式 PJ301 色 S

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 既P133

数量区分 標準対応 個別対応
数量 1~200 201~
出荷日 通常 お見積り
◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

PLASTIC JOINTS

プラスチック・ジョイント

-PJ600~PJ708-

◎ CADデータフォルダ名 : 43_Pipe_Frames

RoHS10 PJ600~PJ607

PJ600		
PJ601L		
PJ601R		
PJ602		
PJ603L		
PJ603R		
PJ604		
PJ607		

型式	色	質量(g)	¥基準単価			
			1~19コ	20~49	50~99	100~200
PJ600	W (白) S (グレー)	32	170	136	85	68
PJ601L		39	190	152	95	76
PJ601R		39	190	152	95	76
PJ602		58	280	224	140	112
PJ603L		65	290	232	145	116
PJ603R		65	290	232	145	116
PJ604		49	260	208	130	104
PJ607	64	350	280	175	140	

RoHS10 PJ700A~PJ705

PJ700A		
PJ700B		
PJ701		
PJ702		
PJ703		
PJ704A		
PJ704B		
PJ705		

型式	色	質量(g)	¥基準単価			
			1~19コ	20~49	50~99	100~200
PJ700A	W (白) S (グレー)	21	130	117	104	91
PJ700B		19	130	117	104	91
PJ701		23	110	99	88	77
PJ702		32	160	144	128	112
PJ703		14	80	72	64	56
PJ704A		19	100	90	80	70
PJ704B		17	100	90	80	70
PJ705	21	90	81	72	63	

Order 注文例 型式 PJ600 色 S


Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 既P133

数量区分 標準対応 個別対応
数量 1~200 201~
出荷日 通常 お見積り
◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

RoHS10 PJ706~PJ708

PJ706		
PJ706B		
PJ707		
PJ708		

*PJ203Bは次の場合に使用します。



型式	色	質量(g)	¥基準単価			
			1~19コ	20~49	50~99	100~200
PJ706	W・S	13	80	72	64	56
PJ706B*	W	12	90	81	72	63
PJ707	W・S	18	140	126	112	98
PJ708	W・S	26	140	126	112	98

*PJ706BはW(白)のみになります。

43
パイプフレーム