



—ボルトタイプ用(2つ穴)— RoHS10

**10 PACK—LRBS** (10本入り)  
**20 PACK—LRBS** (20本入り)

材質 S45C

適用 ボルト	ボルト穴		t	d	A	型 式			T
	d2	d1				PACK	Type	D	
M5	5.5	9	5	40	50	10 PACK 20 PACK	LRBS	60	15
M6	6.5	11	8	70	85			100	15 20

Order 注文例

型 式

PACK Type D - T

(10本入りの場合) 10 PACK —LRBS 60 — 15  
(20本入りの場合) 20 PACK —LRBS 100 — 20

Delivery 出荷日 在庫品

—シヨルダータイプ用— RoHS10

**10 PACK—LRSS** (10本入り)  
**20 PACK—LRSS** (20本入り)

材質 S45C

適用 ボルト	ボルト穴		t	R	d	A	型 式			T
	d2	d1					PACK	Type	D	
M6	6.5	11	8	5	70	85	10 PACK 20 PACK	LRSS	100	15
				10						20

Order 注文例

型 式

PACK Type D - T

(10本入りの場合) 10 PACK —LRSS 100 — 15  
(20本入りの場合) 20 PACK —LRSS 100 — 20

Delivery 出荷日 在庫品

