

ボールロックリテーナ

- ライト級・コンパクトタイプ -


●P.938の注意事項をご確認ください。

適用	型式	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	D
パンチ用	CLN-P	○	○	○	○	○	○	○	10~32
ダイ用	CLN-D	○	○	○	○	○	○	○	13~38
パンチ用本体+プラグ	CLN-PP	○	○						10~32
ダイ用本体+プラグ	CLN-DN	○	○						13~38

RoHS10



●ライト級のパンチをご使用ください。ヘビー級のパンチには適用いただけません。



型式		D	D _{H6}	A	B	C	E	F	G	H	J	L	R	D ₁	d	d ₁	t	d ₂	M	d ₃	A 付属品	
Type	D																					
(パンチ用)	CLN-P CLN-PP	10	+0.009 0	37	20	21	35		10	9	29	44.5	9.5	16								④ボルトM8-40 ⑤MSTM6-30 ⑥スクリュープラグM8 ⑦MS6-20
		13	+0.011 0	43	26	23	38		13	11	32	50	12	19	14	9	10				6.2	
		16		44	24	26	40			12	34	54	14	22							9	
(ダイ用)	CLN-D CLN-DN	20	+0.013 0	48	28	27	42	20	16	14	36	59	17	26	17	11	12			4	12	④ボルトM10-50 ⑤MSTM6-30 ⑥スクリュープラグM8 ⑦MS6-20
		25		50		30	46		18	17	39	65.5	19.5	31						17		
		32		54	30	33	48		21	20	42	71	23	38	19	13	14			21		④ボルトM12-40 ⑤MSTM6-30 ⑥スクリュープラグM8 ⑦MS6-20
		(38)	+0.016 0	58	35	52			23	23	46	78	26	44						27		

●D10はパンチ用のみ適用、D38はダイ用のみ適用

Order 注文例 型式 CLN-P 16

Delivery 出荷日 2 日目出荷


ボールロックリテーナ

- ヘビー級・コンパクトタイプ -


●P.938の注意事項をご確認ください。

適用	型式	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	D
パンチ用	CBN-P	○	○	○	○	○	○	○	10~32
本体+プラグ	CBN-PP	○	○						
	CBN-PN	○	○						
	CBN-PNP	○	○						

RoHS10



●ヘビー級のパンチをご使用ください。ライト級のパンチには適用いただけません。



型式		D	D _{H6}	A	B	C	E	F	G	H	J	L	R	D ₁	d	d ₁	t	d ₂	M	A 付属品			
Type	D																						
(パンチ用)	CBN-P CBN-PP	10	+0.009 0	37	20	21	35		10	9	29	44.5	9.5	16								④ボルトM8-45 ⑤MSTM6-30 ⑥スクリュープラグM8 ⑦MS6-20	
		13	+0.011 0	43	26	23	38		13	11	32	50	12	19	14	9	10						
		16		44	24	26	40			12	34	54	14	22							6		④ボルトM10-50 ⑤MSTM6-30 ⑥スクリュープラグM8 ⑦MS6-20
		20		48	28	27	42	20	16	14	36	59	17	26	17	11	12			4	12		
		25		50		30	46		18	17	39	65.5	19.5	31						17			
		32		54	30	33	48		21	20	42	71	23	38	19	13	14			21			④ボルトM12-50 ⑤MSTM6-30 ⑥スクリュープラグM8 ⑦MS6-20
	(38)	+0.016 0	58	35	52			23	23	46	78	26	44						27				

Order 注文例 型式 CBN-P 10

Delivery 出荷日 2 日目出荷

ボールロックリテーナ