

WASHERS · SPACERS
ワッシャ・スペーサ

RoHS 10 **K·W** (内ネジ式ストリッパボルト用スペーサ)

材質 S45C
硬度 48 ~ 52HRC

t	D	d	型式
±0.005	10	6	K
	13	8	
	16	10	
	20	12	
±0.01	8	5	W
	11	6	
	14	8	
	16		
	17	10	

RoHS 10 **T·R** (ブッシュ式ストリッパボルト用スペーサ)

材質 S45C
硬度 48 ~ 52HRC

D	d	型式
11.5	4	6.5
13	5	8
15	6	10
18	8	13
21	10	16
23	12	20
16	4	6.5-16
18		6.5-18
18	5	8-18
20		8-20
22		8-22
20		10-20
22	6	10-22
25		10-25
27		10-27
25	8	13-25
27		13-27
30		13-30
30	10	16-30
35		16-35
40		16-40
35		12
40	20-40	

RoHS 10 **J** (ブッシュ式ストリッパボルト用ザグリ付スペーサ)

材質 S45C
硬度 48 ~ 52HRC

D	d ₁	d	h	型式
12	8	4	9	6.5
14	10	5	10	8
18	11	6	11	10
24	14	8	13	13
27	17.5	10	15	16
32	19.5	12	17	20

RoHS 10 **SW** (ストリッパボルト用・コイルスプリング用ワッシャ)

材質 S45C
硬度 48 ~ 52HRC

D	d	t	型式
10	4.5	3	10
12	5.5		12
12	6		12-6
16	6.5	4	16
20	8		20
22	10	5	22
25	12		25
25			25-12
27	13	8	27
30			30
35			35
40	16		40
50	20		50

RoHS 10 **SRW** (ストリッパガイドピン用ワッシャ)

材質 SS400

D	d	t	型式
12	5.3	3	SRW
15			
19			
22	6.4	4	SRW
26			
30			
26	8.4	5	SRW
30			

RoHS 10 **WSS** (長円穴用ワッシャ)

材質 S45C
硬度 23 ~ 30HRC

D	d	t	型式
12.5	6.4	2.5	WSS
17	8.4		
21	10.5	3	WSS
24	13		
30	17	4	WSS
37	21		
		5	WSS

RoHS 10 **MSRB** (MSB用スペーサ)

材質 SK5

t	D	d	型式	t
0.1	±0.020	6.5	4	MSRB
0.2	±0.020	7	4.5	
0.3	±0.030	8	5	
0.5	±0.030	9	5.5	
1.0	±0.040	9	6	
2.0	±0.090	10	6.5	
		13	8	
		16	10	
		17	12	
		18	13	
		24	16	
		27	20	

*の付いたサイズにt=2.0はありません。

RoHS 10 **LRB** (ガイドリフト・リフトピン用スペーサ)

材質 SK5

t	D	d	型式	t
0.1	±0.020	6	4	LRB
0.2	±0.020	7	5	
0.3	±0.030	8	6	
0.5	±0.030	10	8	
1.0	±0.040	13	10	
		16	13	
		19	16	
		23	20	

RoHS 10 **SBW** (プレッシャーピン・吊りカラー用ワッシャ)

材質 S45C
硬度 48 ~ 52HRC

t	Type	D	d
5	SBW	20	5
		22	5
		25	6
		27	5
7	SBW	30	6
		35	6
		35	8

Order 注文例

型式
K 10
W 16
T 10
R 10-20
J 16
SW 25

Delivery 出荷日

在庫品

Example 使用例

Order 注文例

- SRW-WSS
 - 型式 SRW 20
 - 型式 WSS 8
- MSRB-LRB
 - 型式 - t
 - 型式 MSRB 10 - 0.1
 - 型式 LRB 8 - 0.5
- SBW
 - 型式 - d
 - 型式 SBW 20 - 5

Delivery 出荷日

在庫品