

ローラリテーナ/ローラ用固定式ストッパ

ローラ用スプリング

RoHS10 **RBJ** (ローラリテーナ)

材質 ポリアセタール
(ローラ: SUJ2)

d	l	P	ローラ本数	型式		RL
				Type	PD	
2.0	6.8	4.7	24	RBJ	16	30
2.0	6.8	4.8	51		20	46
2.0	7.8	4.7	63		25	(56)

Order 注文例 **型式** - **RL**
RBJ 20 - 46

Delivery 出荷日 **在庫品**
 •RL()付きサイズ対象
3 日日出荷
 ※土曜日・祝日が実働日数に重なる場合、納期が変更となります。
 納期詳細はWOSにてご確認ください。

RoHS10 **RSTKH** (ローラ用固定式ストッパ)

材質 S45C
 S 表面処理 無電解ニッケルメッキ
 A 付属品 ①CB ②バネ座金

D	D ₁	t	型式		S 指定1mm単位
			Type	PD	
17	13.5	8.5	RSTKH	16	11~20
21	18	11		20	11~25
26	23	11		25	11~30

PD (No.)	①付属ボルト CB				
	S				
	11~13	14~18	19~23	24~28	29~30
16	M6×15	M6×20	M6×25	—	—
20	M8×15	M8×20	M8×25	M8×30	—
25	M8×15	M8×20	M8×25	M8×30	M8×35

Order 注文例 **型式** - **S**
RSTKH 16 - 12

Delivery 出荷日 **3** 日日出荷 **ストック A**

RoHS10 **RSWP** (ローラ用スプリング)

材質 SWP-B

D	D ₁	d	P	型式		FL 指定5mm単位
				Type	PD	
17.9	16.3	0.8	12	RSWP	16	30~80
22.1	20.3	0.9	14		20	35~80
27.2	25.4	0.9	15		25	40~80

Type	PD	スプリング密着長(mm) / ばね定数(g/mm)										
		FL(自由長)										
RSWP	16	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
		3.7	4.1	4.4	4.6	5.0	5.3	5.7	5.9	6.2	6.6	6.9
	20	—	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3	5.7	5.9	6.3	6.7	6.9
28		24	22	19	18	16	15	14	13	12	—	
25	—	—	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	
	13	12	10	9	9	8	8	7	7	—	—	

※上段: 密着長 下段: ばね定数

Order 注文例 **型式** - **FL**
RSWP 20 - 80

Delivery 出荷日 **在庫品**