





MGFNS70 ($\theta=00-40$)

RoHS10



■構成部品表 P.1457

W	θ	A	A ₁	B	B ₁	C	E	E ₁	F	F ₁	H	K ₁	Y
70	00	237.37	249.37	135.37	147.37	102	85	120	140	105	46.4	155.5	35
	05	234.87	243.53	142.87	151.53	92	86.28	125	138.72	100	53.9	149.5	37.82
	10	232.82	237.74	151.82	156.74	81	88.76	130	136.24	95	60.9	145	39.76
	15	217.54	219.67	160.54	162.67	57	96.59	135	128.41	90	63.1	140.5	36.55
	20	224.52	222.62	172.52	170.62	52	99.67	140	125.33	85	70.5	134.5	38.55
	25	223.46	218.26	181.46	176.26	42	105.45	145	119.55	80	75.7	130	38.04
	30	211.54	204.03	181.54	174.03	30	112.99	150	112.01	75	79.4	125.5	35.81
	35	210.68	198.86	193.68	181.86	17	117.2	155	107.8	70	86.8	119.5	37.74
40	204.84	191.19	200.84	187.19	4	125.07	160	99.93	65	90.6	115	35.53	

ストローク S	加工力kN (tonf)	スプリング力N (kgf)			全重量 kg	型式	W	θ	スプリング タイプ
		初圧	S-5mm時	終圧					
19.3	98.1 (10.0)	69 (7.0)	504 (51.4)	657 (67.0)	16.1	MGFNS	70	00	GK ISO NGK NISO
21.3			519 (53.0)		15.4			05	
23.3			531 (54.2)		14.8			10	
25.4			541 (55.2)		14.1			15	
27.6			551 (56.2)		14.1			20	
30.0			559 (57.0)		14.0			25	
32.6			566 (57.8)		13.8			30	
35.4			574 (58.6)		13.7			35	
38.6	580 (59.2)	13.8	40						

■スプリング仕様

スプリングタイプ	スプリング型式	スプリング力N (kgf)		備考
		初圧	終圧	
GK	M150-38.1	-	2350 (240)	KALLER製ガススプリング
ISO	φ25×115	69 (7.0)	657 (67.0)	コイルスプリング(定数=19.6N/mm)
NGK	-	-	-	ガススプリングなし
NISO	-	-	-	コイルスプリングなし



Order 注文例
型式 W - θ - スプリングタイプ
MGFNS 70 - 30 - ISO



Delivery 出荷日
MiSUMI-VONAにてお見積りください。
(<http://ec.misumi.jp>)



Alterations 追加加工
型式 W - θ - スプリングタイプ - (NF)
MGFNS 70 - 15 - GK - NF

追加加工	記号	詳細
	NF	ガススプリング窒素ガス封入なし ☝スプリングタイプGKのみ適用可

カム

カムユニット

製作カム部品