

URETHANE SHEETS FOR HEAVY LOAD
高荷重用ウレタンシート

T	公差
1~4	±0.3
5~10	±0.4
15~25	±0.5
30~50	±1

製品概要 P.1633 硬度 ショアA90

A	B	T	型式		
			Type	T	A
300	300	5	UT	5	300
		6		6	300
		8		8	300
		10		10	300
		15		15	300
		20		20	300
		25		25	300
		30		30	300
500	500	1	UT	1	500
		2		2	500
		3		3	500
		4		4	500
		5		5	500
		6		6	500
		8		8	500
		10		10	500
		15		15	500
		20		20	500
		25		25	500
		30		30	500
50	50	500			

Order 注文例 型式 UT 8-500

Delivery 出荷日 在庫品

サイズ指定タイプ

T	公差
1~4	±0.3
5~10	±0.4
15~25	±0.5
30~50	±1

製品概要 P.1633 硬度 ショアA90

型式		指定1mm単位		型式		指定1mm単位	
Type	T	A	B	Type	T	A	B
UTH	1	20~500	20~500	UTH	10	20~500	20~500
	2				15		
	3				20		
	4				25		
	5				30		
	6				40		
	8				50		

Order 注文例 型式 UTH 8 - 351 - 200

Delivery 出荷日 3 日目出荷 ストック A

URETHANE DIE PADS FOR HEAVY LOAD
高荷重用ウレタンダイパッド

L	公差
50	±1
100	
300	+5 0
1000	

製品概要 P.1633 硬度 ショアA90

A	B	L	型式		
			Type	A	L
25	25	50	UD	25	50
		100		100	
		300		300	
		500		500	
		800		800	
		1000		1000	
50	50	50	UD	50	50
		100		100	
		300		300	
		500		500	
		800		800	
		1000		1000	
75	50	50	UD	75	50
		100		100	
		300		300	
		500		500	
		800		800	
		1000		1000	

Order 注文例 型式 UD 75-1000

Delivery 出荷日 在庫品

L	公差
25	+1 0
200	
201	+2 0
500	
501	+3 0
1000	

製品概要 P.1633 硬度 ショアA90

A	B	型式		L 指定1mm単位
		Type	A	
25	25	UDH	25	25 ~ 50
				51 ~ 100
				101 ~ 300
				301 ~ 500
				501 ~ 800
				801 ~ 1000
50	50	UDH	50	25 ~ 50
				51 ~ 100
				101 ~ 300
				301 ~ 500
				501 ~ 800
				801 ~ 1000
75	50	UDH	75	25 ~ 50
				51 ~ 100
				101 ~ 300
				301 ~ 500
				501 ~ 800
				801 ~ 1000

Order 注文例 型式 UDH 50 - 355

Delivery 出荷日 3 日目出荷 ストック A

ウレタンダイパッド