


## ハウジング



極数	形番			寸法 (mm)		個数/袋
	Nタイプ	Mタイプ	リテーナ対応タイプ	A	B	
2	VHR-2N	VHR-2M	VHRR-2N	3.96	7.86	1,000
3	VHR-3N	VHR-3M	VHRR-3N	7.92	11.82	N/Mタイプ: 1,000 リテーナ対応タイプ: 500
4	VHR-4N	VHR-4M	—	11.88	15.78	1,000
5	VHR-5N	VHR-5M	VHRR-5N	15.84	19.74	N/Mタイプ: 1,000 リテーナ対応タイプ: 500
6	VHR-6N	VHR-6M	—	19.80	23.70	500
7	VHR-7N	VHR-7M	VHRR-7N	23.76	27.66	500
8	VHR-8N	—	VHRR-8N	27.72	31.62	500
9	VHR-9N	VHR-9M	VHRR-9N	31.68	35.58	500
10	VHR-10N	—	—	35.64	39.54	500
11	VHR-11N	—	—	39.60	43.50	500

### 材質

ナイロン6・UL94V-0, ナチュラル (白)

### ● RoHS2 対応品

- 注 1) VHR-( )M 製品は、大電圧に対してより安全設計の感電防止対策品でハウジングのコンタクトロック部窓を樹脂封止したタイプです。  
 2) 2 極のリテーナ対応タイプハウジングとベース付ポストボックス型は適合しません。

