

# 直角度公差表

## 【突起付きブラケット】


直角度公差は、データム平面Aに直角な平面二平面間距離以内(直角度公差)に位置する数値となります。

※追加工C(カバー取付け穴追加工)の型式についても、下記直角度公差の対象となります。"-C"無しの型式をご確認ください。

シリーズ	商品名	型式	表面処理	直角度公差 (mm)
5シリーズ	片リブブラケット	HBLFSL5 HBLFSLB5 HBLFSLM5	なし カチオン電着塗装黒 無電解ニッケルメッキ	0.12mm以下
	ナット止ブラケット	HBLFSR5	なし	
	突起付反転ブラケット	HBLFSD5 HBLFSDK5		なし 黒アルマイト
		HBLFSSW5 HBLFSSWB5		
	突起付ブラケット	HBLFUD5	なし	0.22mm以下
6シリーズ	突起付ブラケット	HBLFS6 HBLFSB6	なし カチオン電着塗装黒	0.12mm以下
	片面長穴ブラケット	HBLFSH6	なし	
	ナット止ブラケット	HBLFSR6		
	突起付反転ブラケット	HBLFSN6 HBLFSN6-5	なし 黒アルマイト 無電解ニッケルメッキ 焼付塗装(シルバー)	0.12mm以下
		HBLFSNB6 HBLFSNM6 CHBLFSN6		
	片側突起付ブラケット	HBLFSNK6 HBLFSNE6	なし	0.12mm以下
	片リブブラケット	HBLFSL6		
	突起付反転ブラケット	HBLFSD6 HBLFSDK6 HBLFSD6-50	なし	0.22mm以下
		HBLFTD6 HBLFTD6-50 HBLFTDB6 HBLFTDM6		
	突起付厚型ブラケット	HBLFUD6	なし	0.36mm以下
8シリーズ	突起付反転ブラケット	HBLFSD8 HBLFSDK8	なし	0.17mm以下
	片リブブラケット	HBLFSL8		
	片側突起付ブラケット	HBLFSNK8 HBLFSNE8		
	片面長穴ブラケット	HBLFSH8		
	ナット止ブラケット	HBLFSR8		
	突起付反転ブラケット	HBLFSSW8	0.3mm以下	
8-45シリーズ	突起付反転ブラケット	HBLFSN8-50	なし	0.19mm以下
	片側突起付ブラケット	HBLFSNE8-45 HBLFSNK8-45		0.36mm以下
	突起付反転ブラケット	HBLFSDW8-90 HBLFSDW8-100		
10シリーズ	突起付反転ブラケット	HBLFSN10-10 HBLFSN10-12 HBLFSNB10-10 HBLFSNB10-12	なし カチオン電着塗装黒	0.24mm以下
		HBLFSD10-10 HBLFSD10-12 HBLFSDB10-10 HBLFSDB10-12	なし カチオン電着塗装黒	
		HBLFSSW10-10 HBLFSSW10-12 HBLFSSWB10-10 HBLFSSWB10-12	なし カチオン電着塗装黒	0.15mm以下
		HBLFSDW10-10 HBLFSDW10-12 HBLFSDWB10-10 HBLFSDWB10-12	なし カチオン電着塗装黒	

【例】

0.11 A



# 直角度公差表

## 【押出ブラケット】

直角度公差は、データム平面Aに直角な平面二平面間距離以内(直角度公差)に位置する数値となります。

※追加工C(カバー取付け穴追加工)の型式についても、下記直角度公差の対象となります。"-C"無しの型式をご確認ください。

シリーズ	商品名	型式	表面処理	直角度公差 (mm)
5シリーズ	押出厚型ブラケット	HBLTV5 HBLTVB5 HBLTD5 HBLTDB5	アルマイト処理 黒アルマイト アルマイト処理 黒アルマイト	0.04 mm以下
	押出極厚型ブラケット	HBLUS5 HBLTDW5	アルマイト処理	0.05 mm以下 0.06 mm以下
6シリーズ	押出厚型ブラケット	HBLTD6 HBLTDB6 HBLTD6-50 HBLTT6	アルマイト処理 黒アルマイト アルマイト処理	0.05 mm以下
	押出極厚型ブラケット	HBLUS6 HBLUSB6 HBLUD6-50 HBLUF6 HBLUT6	アルマイト処理 黒アルマイト アルマイト処理	0.08 mm以下
	押出厚型ブラケット	HBLTSW6	アルマイト処理	0.09 mm以下
8シリーズ	押出厚型ブラケット	HBLTS8 HBLTSB8 HBLTD8 HBLTDB8	アルマイト処理 黒アルマイト アルマイト処理 黒アルマイト	0.05 mm以下
	押出極厚型ブラケット	HBLUD8 HBLUDW8 HBLUT8	アルマイト処理	0.08 mm以下
	重荷重フレーム用ブラケット	HBLUQ8		0.09 mm以下
	押出厚型ブラケット	HBLTSW8 HBLTDW8		0.09 mm以下
8-45シリーズ	押出厚型ブラケット	HBLTS8-45 HBLTD8-45		0.05 mm以下
	押出極厚型ブラケット	HBLUD8-45 HBLUW8-50 HBLUW8-100 HBLPQ8-100 HBLPQ8-200	アルマイト処理	0.08 mm以下
10シリーズ	押出厚型ブラケット	HBLTS10-10 HBLTS10-12 HBLTSB10-10 HBLTSB10-12	アルマイト処理 黒アルマイト	0.08 mm以下
		HBLTD10-10 HBLTD10-12 HBLTDB10-10 HBLTDB10-12	アルマイト処理 黒アルマイト	
	押出極厚型ブラケット	HBLUS10-10 HBLUS10-12 HBLUSB10-10 HBLUSB10-12	アルマイト処理 黒アルマイト	0.16 mm以下
		HBLUDW10-10 HBLUDW10-12 HBLUDWB10-10 HBLUDWB10-12	アルマイト処理 黒アルマイト	

【例】

