FLAT BELTS
平ベルト　耐油仕様
OIL-RESISTING

■**特長**：食品油、機械油が付着する条件でご使用可能です。

耐油仕様

Type	種類番号	用途	色	プライ数	表面形状	M材質 表面	M材質 裏面	摩擦係数（対ミガキ鋼参考値）表	摩擦係数 裏	厚み mm	単位質量 kg/m²	許容張力 N/mm	最小プーリ径 φmm	ナイフエッジ	連続使用温度 ℃
OHBLTG	①	耐油仕様	緑	1	平面	耐油ポリウレタン	ポリエステル	0.8	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	−30〜80
OHBLTGN	②	耐油仕様	緑	2	平面	耐油ポリウレタン	ポリエステル	0.8	0.2	1.4	1.5	8	20	(R3)＊1	−30〜80
OHBLT	③	耐油仕様	紺	1	平面	耐油塩化ビニル	ポリエステル	0.3	0.1	1	1.1	4	25	×	5〜60
OHBLTW	④	耐油仕様	白	1	平面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.6	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	−30〜80
OHBLGN	⑤	耐油仕様	白	2	平面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(15)＊1	(R3)＊1	−30〜80
SOBLGN	⑥	水溶性切削油仕様	緑	2	平面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	—	—	1.3	1.5	1.6	15	R4	−15〜80
KOBLGT	⑦	鉱物性切削油仕様	緑	3	平面	アクリル・ニトリルブタジエンゴム	架橋タイプポリウレタン	—	—	1	0.95	4.6	20	×	−20〜100

＊1：（　）内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。

耐油・耐薬品情報 P.1435・1436 をご参照ください。

ベルトの公差について P.1442



●エンドレス加工して出荷します。
●内径を周長とします。

型式 Type	ベルト幅 W(mm)	周長L(m) 指定0.01m単位	¥本体基準単価/m ① OHBLTG	② OHBLTGN	③ OHBLT	④ OHBLTW	⑤ OHBLGN	⑥ SOBLGN	⑦ KOBLGT	¥エンドレス加工費（本体基準単価＋）①④ OHBLTG OHBLTW	②⑤ OHBLTGN OHBLGN	③ OHBLT	⑥ SOBLGN	⑦ KOBLGT
OHBLTG OHBLTGN OHBLT OHBLTW OHBLGN SOBLGN＊ KOBLGT＊	10	0.50〜20.00	120	250	580	120	250	320	420	890	1,030	1,630	4,640	4,540
	15		180	370	630	180	370	480	630	890	1,030	1,630	4,470	4,330
	20		240	500	730	240	500	640	830	890	1,030	1,630	4,310	4,120
	25	0.80〜20.00	300	620	800	300	620	800	1,040	890	1,030	1,630	4,150	3,910
	30		360	750	870	360	750	960	1,250	890	1,030	1,630	3,990	3,710
	35		430	870	950	430	870	1,130	1,460	890	1,030	1,630	3,830	3,500
	40		490	990	1,020	490	990	1,290	1,670	890	1,030	1,630	3,670	3,290
	50		610	1,240	1,160	610	1,240	1,610	2,090	890	1,030	1,630	3,350	2,870
	60		730	1,490	1,310	730	1,490	1,930	2,500	1,470	1,610	2,640	3,030	2,450
	70		850	1,740	1,350	850	1,740	2,250	2,920	1,470	1,610	2,640	3,230	2,600
	75		910	1,860	1,380	910	1,860	2,410	3,130	1,470	1,610	2,640	3,360	2,680
	80		970	1,990	1,450	970	1,990	2,570	3,340	1,470	1,610	2,720	3,490	2,770
	90		1,090	2,240	1,600	1,090	2,240	2,890	3,750	1,470	1,610	2,720	3,750	2,930
	100		1,210	2,490	1,750	1,210	2,490	3,210	4,170	1,470	1,610	2,720	4,010	3,100
	110		1,340	2,730	1,800	1,340	2,730	3,540	4,590	1,900	2,340	3,000	4,260	3,270
	120		1,460	2,980	1,840	1,460	2,980	3,860	5,010	1,900	2,340	3,000	4,520	3,430
	125		1,520	3,110	1,960	1,520	3,110	4,020	5,210	1,900	2,340	3,000	4,650	3,520
	130		1,580	3,230	2,000	1,580	3,230	4,180	5,420	1,900	2,340	3,000	4,780	3,600
	140		1,700	3,480	2,150	1,700	3,480	4,500	5,840	1,900	2,340	3,000	5,030	3,770
	150		1,820	3,730	2,330	1,820	3,730	4,820	6,260	1,900	2,340	3,000	5,290	3,940
	160		1,940	3,980	2,460	1,940	3,980	5,140	6,670	3,070	3,370	3,680	5,550	4,100
	170		2,060	4,230	2,610	2,060	4,230	5,460	7,090	3,070	3,370	3,680	5,810	4,270
	180		2,190	4,470	2,760	2,190	4,470	5,790	7,510	3,070	3,370	3,680	6,060	4,440
	190		2,310	4,720	2,920	2,310	4,720	6,110	7,930	3,070	3,370	3,680	6,320	4,600
	200		2,430	4,970	3,050	2,430	4,970	6,430	8,340	3,070	3,370	3,680	6,580	4,770
	210		2,550	5,220	3,230	2,550	5,220	6,750	8,760	3,070	3,370	3,920	6,830	4,940
	220		2,670	5,470	3,380	2,670	5,470	7,070	9,180	3,070	3,370	3,920	7,090	5,100
	230		2,790	5,720	3,530	2,790	5,720	7,390	9,590	3,070	3,370	3,920	7,350	5,270
	240		2,910	5,970	3,690	2,910	5,970	7,710	10,010	3,070	3,370	3,920	7,610	5,440
	250		3,040	6,210	3,780	3,040	6,210	8,040	10,430	3,070	3,370	3,920	7,860	5,600
	260		3,160	6,460	4,000	3,160	6,460	8,360	10,850	3,070	3,370	4,220	8,120	5,770
	270		3,280	6,710	4,150	3,280	6,710	8,680	11,260	3,070	3,370	4,220	8,380	5,940
	280		3,400	6,960	4,300	3,400	6,960	9,000	11,680	3,070	3,370	4,220	8,630	6,100
	290		3,520	7,210	4,460	3,520	7,210	9,320	12,100	3,070	3,370	4,220	8,890	6,270
	300		3,640	7,460	4,510	3,640	7,460	9,640	12,510	3,070	3,370	4,220	9,150	6,440
	310		3,760	7,710	6,070	3,760	7,710	9,960	12,930	3,070	3,370	5,330	9,410	6,600
	320		3,890	7,950	6,070	3,890	7,950	10,290	13,350	3,070	3,370	5,330	9,660	6,770
	330		4,010	8,200	6,070	4,010	8,200	10,610	13,770	3,070	3,370	5,330	9,920	6,940
	340		4,130	8,450	6,070	4,130	8,450	10,930	14,180	3,070	3,370	5,330	10,180	7,110
	350		4,250	8,700	6,070	4,250	8,700	11,250	14,600	3,070	3,370	5,330	10,430	7,270
	360		4,370	8,950	6,070	4,370	8,950	11,570	15,020	3,790	4,410	5,330	9,260	7,440
	370		4,490	9,200	6,070	4,490	9,200	11,890	15,430	3,790	4,410	5,330	9,520	7,610
	380		4,610	9,450	6,070	4,610	9,450	12,210	15,850	3,790	4,410	5,330	9,780	6,340
	390		4,740	9,690	6,070	4,740	9,690	12,540	16,270	3,790	4,410	5,330	10,030	6,510
	400		4,860	9,940	6,070	4,860	9,940	12,860	16,690	3,790	4,410	5,330	10,290	6,680
	410		4,980	10,190	7,530	4,980	10,190	13,180	17,100	3,790	4,410	6,330	10,550	6,840
	420		5,100	10,440	7,530	5,100	10,440	13,500	17,520	3,790	4,410	6,330	10,810	7,010
	430		5,220	10,690	7,530	5,220	10,690	13,820	17,940	3,790	4,410	6,330	11,060	7,180
	440		5,340	10,940	7,530	5,340	10,940	14,140	18,350	3,790	4,410	6,330	11,320	7,350
	450		5,460	11,190	7,530	5,460	11,190	14,460	18,770	3,790	4,410	6,330	11,580	7,510
	460		5,590	11,430	7,530	5,590	11,430	14,790	19,190	3,790	4,410	6,330	11,830	7,680
	470		5,710	11,680	7,530	5,710	11,680	15,110	19,610	3,790	4,410	6,330	12,090	7,850
	480		5,830	11,930	7,530	5,830	11,930	15,430	20,020	3,790	4,410	6,330	12,350	8,010
	490		5,950	12,180	7,530	5,950	12,180	15,750	20,440	3,790	4,410	6,330	12,610	8,180
	500		6,070	12,430	7,530	6,070	12,430	16,070	20,860	3,790	4,410	6,330	12,860	8,350

OHBLTの接合部は0.4mm程度ほど厚くなることがあります。
＊2：SOBLGN、KOBLGTは周長0.70〜の指定になります。

Order 注文例

型式		—	周長L(m)
Type	ベルト幅		
OHBLT	350	—	4.23

Delivery 出荷日

●SOBLGN・KOBLGT以外
5　日目出荷

●SOBLGN・KOBLGT
7　日目出荷

Price 価格

●OHBLT

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口				個別対応 大口
数　量	1〜4	5〜12	13〜19	20〜50	51〜
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常				

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。
価格計算例(1円単位は切り捨て)
OHBLT50—4.23
(指定長さm)×(本体基準単価/m)＋(エンドレス加工費)＝製品価格
4.23　×　1,160円　＋　1,630円　＝6,530円

●OHBLT以外

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数　量	1〜4	5〜7	8〜10	11〜
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り
出荷日	通常			

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。
価格計算例(1円単位は切り捨て)
OHBLTG50—4.23
(指定長さm)×(本体基準単価/m)＋(エンドレス加工費)＝製品価格
4.23　×　610円　＋　890円　＝3,470円

Type	用途	食品衛生性	抗菌・防カビ性	糸ほつれ防止	耐水・耐湿熱性	熱収縮防止	表面清掃性	すり込み収縮防止	紙送電電離ナトリウム	非付着性	耐油性
OHBLTG	耐油仕様	○	—	○	—	—	—	—	—	—	◎
OHBLTGN	耐油仕様	○	—	○	—	—	—	—	—	—	◎
OHBLT	耐油仕様	—	—	○	△	△	△	△	△	△	◎
OHBLTW	耐油仕様	○	—	○	—	—	—	—	—	—	◎
OHBLGN	耐油仕様	○	—	○	—	—	—	—	—	—	◎
SOBLGN	水溶性切削油仕様	○	—	—	△	—	○	○	—	○	◎
KOBLGT	鉱物性切削油仕様	—	—	—	△	—	△	—	—	—	◎

◎：優れている　○：適用可　△：侵される場合があります　—：適用不可

FLAT BELTS
平ベルト　耐熱仕様/非粘着仕様
HEAT-RESISTING / NON-ADHESIVE

CADデータフォルダ名：18_Flat_Belts_and_Round_Belts

■**特長**：耐熱仕様は連続使用温度が最高180℃まで対応可能です。(HHBLT)　非粘着仕様はベルト表面の付着性が低く、粘着性、付着性の強い搬送物に適しています。

耐熱仕様／非粘着仕様

Type	種類番号	色	プライ数	表面形状	M材質 表面	M材質 裏面	摩擦係数（対ミガキ鋼参考値）表	摩擦係数 裏	厚み mm	単位質量 kg/m²	許容張力 N/mm	最小プーリ径 φmm	ナイフエッジ	連続使用温度 ℃
HHBLT	①	白	2	平面	シリコンゴム	ポリエステル	1.7	0.25	1.6	1.8	5	75	×	−40〜180
NSHBLT	②	白	1	平面	ポリウレタン	ポリエステル	0.2	0.15	0.9	1	3.5	20	R5	−10〜80
NSHBLTS	③	白	1	光沢面	ポリウレタン	ポリエステル	0.6	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	−10〜80
NSHB	④	スカイブルー	1	光沢面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.6	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	−30〜100
NSHBLG	⑤	ライムグリーン	1	光沢面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.6	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	−30〜100
NSHBWN	⑥	白	2	光沢面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(15)＊	(R3)＊	−30〜100
NSHBN	⑦	スカイブルー	2	光沢面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(15)＊	(R3)＊	−30〜100
NSHBLGN	⑧	ライムグリーン	2	光沢面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.6	0.2	1.4	1.5	8	25(15)＊	(R3)＊	−30〜100
HFHBG	⑨	緑	1	平面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.4	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	−30〜100
HFHBW	⑩	白	1	平面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.4	0.2	0.8	0.7	4	15	R3	−30〜100
HFHBGN	⑪	緑	2	平面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.4	0.2	1.4	1.4	8	30(15)＊	(R3)＊	−30〜100
HFHBWN	⑫	白	2	平面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.4	0.2	1.4	1.4	8	30(15)＊	(R3)＊	−30〜100
BHFHBWN	⑬	白	2	平面	熱可塑性ポリウレタン	ポリエステル帆布	0.4	0.2	1.4	1.5	8	30(15)＊	(R3)＊	−30〜100

＊：（　）内の数値は許容張力を5N/mmとしたときの値。
HHBLTは耐熱仕様です。それ以外は非粘着仕様になります。

耐油・耐薬品情報 P.1435・1436 をご参照ください。

ベルトの公差について P.1442

●エンドレス加工して出荷します。
●内径を周長とします。



型式 Type	ベルト幅 W(mm)	周長L(m) 指定0.01m単位	¥本体基準単価/m ① HHBLT	② NSHBLT	③ NSHBLTS	④⑤ NSHB NSHBLG	⑥ NSHBWN	⑦⑧ NSHBN NSHBLGN	⑨⑩ HFHBG HFHBW	⑪⑫ HFHBGN HFHBWN	⑬ BHFHBWN	¥エンドレス加工費（本体基準単価＋）① HHBLT	② NSHBLT	③・④・⑤・⑨・⑩ NSHBLTS・NSHB NSHBLG HFHBG・HFHBW	⑥・⑦・⑧・⑪・⑫・⑬ NSHBWN・NSHBN NSHBLGN・HFHBGN HFHBWN・BHFHBWN
HHBLT NSHBLT NSHBLTS NSHB NSHBLG NSHBWN NSHBN NSHBLGN HFHBG HFHBW HFHBGN HFHBWN BHFHBWN	10	0.50〜20.00	—	730	140	140	290	300	100	240	330	—	1,630	890	1,030
	15		—	730	210	220	430	450	150	360	500	—	1,630	890	1,030
	20		—	780	280	290	580	610	200	480	830	—	1,630	890	1,030
	25	0.80〜20.00	—	780	340	360	720	760	250	600	670	—	1,630	890	1,030
	30		—	780	410	430	860	910	300	720	1,000	—	1,630	890	1,030
	35		—	780	480	510	1,010	1,060	350	840	1,170	—	1,630	890	1,030
	40		—	780	550	580	1,150	1,210	400	960	1,330	—	1,630	890	1,030
	50		2,710	780	690	720	1,440	1,510	500	1,200	1,660	4,800	1,630	890	1,030
	60		3,220	1,110	830	870	1,730	1,820	600	1,440	2,000	6,860	2,640	1,470	1,610
	70		3,900	1,110	960	1,010	2,020	2,120	700	1,680	2,330	6,860	2,640	1,470	1,610
	75		4,060	1,110	1,030	1,080	2,160	2,270	740	1,800	2,500	6,860	2,640	1,470	1,610
	80		4,320	1,600	1,100	1,150	2,300	2,420	790	1,920	2,660	6,860	2,720	1,470	1,610
	90		4,870	1,630	1,240	1,300	2,590	2,730	890	2,160	3,000	6,860	2,720	1,470	1,610
	100		5,420	1,800	1,380	1,440	2,880	3,030	990	2,400	3,330	6,860	2,720	1,470	1,610
	110		6,130	1,980	1,510	1,590	3,170	3,330	1,090	2,640	3,660	6,860	3,000	1,900	2,340
	120		6,690	2,150	1,650	1,730	3,450	3,630	1,190	2,880	3,990	6,860	3,000	1,900	2,340
	125		6,760	2,190	1,720	1,800	3,600	3,790	1,240	3,000	4,160	8,910	3,000	1,900	2,340
	130		7,240	2,340	1,790	1,880	3,740	3,940	1,290	3,120	4,330	8,910	3,000	1,900	2,340
	140		7,800	2,520	1,930	2,020	4,030	4,240	1,390	3,360	4,660	8,910	3,000	1,900	2,340
	150		8,110	2,530	2,060	2,160	4,320	4,540	1,490	3,600	4,990	8,910	3,000	1,900	2,340
	160		8,920	2,880	2,200	2,310	4,610	4,850	1,590	3,840	5,330	8,910	3,680	3,070	3,370
	170		9,470	3,060	2,340	2,450	4,890	5,150	1,690	4,080	5,660	8,910	3,680	3,070	3,370
	180		10,030	3,240	2,480	2,600	5,180	5,450	1,790	4,320	5,990	8,910	3,680	3,070	3,370
	190		10,590	3,420	2,610	2,740	5,470	5,750	1,890	4,560	6,320	8,910	3,680	3,070	3,370
	200		10,810	3,680	2,750	2,890	5,760	6,060	1,990	4,800	6,660	8,910	3,680	3,070	3,370
	210		11,700	3,780	2,890	3,030	6,050	6,360	2,090	5,040	6,990	8,910	3,920	3,070	3,370
	220		12,260	3,960	3,030	3,170	6,330	6,660	2,180	5,280	7,320	8,910	3,920	3,070	3,370
	230		12,820	4,140	3,160	3,320	6,620	6,970	2,280	5,520	7,660	8,910	3,920	3,070	3,370
	240		13,380	4,320	3,300	3,460	6,910	7,270	2,380	5,760	7,990	8,910	3,920	3,070	3,370
	250		13,480	4,330	3,440	3,610	7,200	7,570	2,480	6,000	8,320	10,970	3,920	3,070	3,370
	260		14,490	4,680	3,580	3,750	7,480	7,870	2,580	6,240	8,650	10,970	4,220	3,070	3,370
	270		15,050	4,860	3,710	3,900	7,770	8,180	2,680	6,480	8,990	10,970	4,220	3,070	3,370
	280		15,610	5,040	3,850	4,040	8,060	8,480	2,780	6,720	9,320	10,970	4,220	3,070	3,370
	290		16,160	5,220	3,990	4,180	8,350	8,780	2,880	6,960	9,650	10,970	4,220	3,070	3,370
	300		16,580	5,480	4,130	4,330	8,640	9,090	2,980	7,200	9,990	10,970	4,220	3,070	3,370
	310		17,500	5,660	4,260	4,470	8,920	9,390	3,080	7,440	10,320	16,310	5,330	3,070	3,370
	320		18,060	5,840	4,400	4,620	9,210	9,690	3,180	7,680	10,650	16,310	5,330	3,070	3,370
	330		18,620	6,020	4,540	4,760	9,500	9,990	3,280	7,920	10,980	16,310	5,330	3,070	3,370
	340		19,180	6,200	4,680	4,910	9,790	10,300	3,380	8,160	11,320	16,310	5,330	3,070	3,370
	350		19,750	6,390	4,820	5,050	10,080	10,600	3,480	8,400	11,650	16,310	5,330	3,070	3,370
	360		20,310	6,570	4,950	5,190	10,360	10,900	3,570	8,640	11,980	19,290	5,330	3,790	4,410
	370		20,870	6,750	5,090	5,340	10,650	11,210	3,670	8,880	12,320	19,290	5,330	3,790	4,410
	380		21,450	6,930	5,230	5,480	10,940	11,510	3,770	9,120	12,650	19,290	5,330	3,790	4,410
	390		22,000	7,110	5,370	5,630	11,230	11,810	3,870	9,360	12,980	19,290	5,330	3,790	4,410
	400		22,570	7,300	5,500	5,770	11,510	12,110	3,970	9,600	13,310	19,290	5,330	3,790	4,410
	410		23,130	7,480	5,640	5,920	11,800	12,420	4,070	9,840	13,650	21,050	6,330	3,790	4,410
	420		23,700	7,660	5,780	6,060	12,090	12,720	4,170	10,080	13,980	21,050	6,330	3,790	4,410
	430		24,250	7,840	5,920	6,200	12,380	13,020	4,270	10,320	14,310	21,050	6,330	3,790	4,410
	440		24,820	8,020	6,050	6,350	12,670	13,330	4,370	10,560	14,650	21,050	6,330	3,790	4,410
	450		25,370	8,200	6,190	6,490	12,950	13,630	4,470	10,800	14,980	21,050	6,330	3,790	4,410
	460		25,950	8,390	6,330	6,640	13,240	13,930	4,570	11,040	15,310	22,280	6,330	3,790	4,410
	470		26,520	8,570	6,470	6,780	13,530	14,230	4,670	11,280	15,640	22,280	6,330	3,790	4,410
	480		27,080	8,750	6,600	6,930	13,820	14,540	4,770	11,520	15,980	22,280	6,330	3,790	4,410
	490		27,650	8,930	6,740	7,070	14,110	14,840	4,870	11,760	16,310	22,280	6,330	3,790	4,410
	500		28,210	9,110	6,880	7,210	14,390	15,140	4,960	12,000	16,640	22,280	6,330	3,790	4,410

NSHBLTの接合部は0.3mm程度ほど厚くなることがあります。HHBLTの接合部は0.6mm程度厚くなることがあります。

Order 注文例

型式		—	周長L(m)
Type	ベルト幅		
HHBLT	350	—	4.23
NSHBLT	350	—	4.23

Delivery 出荷日

●NSHBLT
5　日目出荷

ご注文締切
ストーク B　3日目出荷　300円/1本　PM 8:00迄　P.134
3本以上で1明細行当たり一律810円

●NSHBLT以外
5　日目出荷　ストーク不可

Price 価格

●NSHBLT・HHBLT

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口				個別対応 大口
数　量	1〜4	5〜12	13〜19	20〜50	51〜
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常				

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。
価格計算例(1円単位は切り捨て)
NSHBLT50—4.23
(指定長さm)×(本体基準単価/m)＋(エンドレス加工費)＝製品価格
4.23　×　780円　＋　1,630円　＝4,920円

●NSHBLT・HHBLT以外

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数　量	1〜4	5〜7	8〜10	11〜
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り
出荷日	通常			

表示数量超えはWOSにてご確認ください。
エンドレス加工費には数量スライドは適用されません。
価格計算例(1円単位は切り捨て)
HFHBG50—4.23
(指定長さm)×(本体基準単価/m)＋(エンドレス加工費)＝製品価格
4.23　×　500円　＋　890円　＝3,000円

Type	食品衛生性	抗菌・防カビ性	糸ほつれ防止	耐水・耐湿熱性	熱収縮防止	表面清掃性	すり込み収縮防止	紙送電電離ナトリウム	非付着性	耐油性
HHBLT	○	—	—	△	○	△	△	△	—	△
NSHBLT	○	○	○	△	△	○	△	△	○	△
NSHBLTS	○	○	○	○	○	◎	—	○	○	○
NSHB	○	○	○	○	○	◎	—	○	○	○
NSHBLG	○	○	○	○	○	◎	—	○	○	○
NSHBWN	○	○	○	○	○	◎	—	○	○	○
NSHBN	○	○	○	○	○	◎	—	○	○	○
NSHBLGN	○	○	○	○	○	◎	—	○	○	○
HFHBG	○	—	○	○	○	—	—	○	◎	○
HFHBW	○	—	○	○	○	—	—	○	◎	○
HFHBGN	○	—	○	○	○	—	—	○	◎	○
HFHBWN	○	—	○	○	○	—	—	○	◎	○
BHFHBWN	○	—	○	○	○	—	—	○	◎	○

◎：優れている　○：適用可　