規格追加 赤文字表示

SANITARY PIPE FITTINGS

サニタリー管用継手

ーフェルール×溶接タイプー

価格改訂

CADデータフォルダ名：52_Sanitary_Vacuum_Tanks

■フェルール

RoHS10

Type	M材質
SNFR	SUS304
SNFRS	SUS316L



Type	No.	D	d	A	B	L	¥基準単価 1～9コ	¥スライド単価 10～20
SNFR	1S	25.4	23	50.5	43.5	21	610	580
	1.5S	38.1	35.7	50.5	43.5		590	530
	2S	50.8	47.8	64	56.5		690	630
	2.5S	63.5	59.5	77.5	70.5		1,100	1,050
	3S	76.3	72.3	91	83.5		1,370	1,300
	4S	101.6	97.6	119	110		2,416	2,300
	4.5S	114.3	108.3	130	122	28	4,905	4,700
	5.5S	139.8	133.8	155	146		7,213	7,000
SNFRS	8A	13.8	10.5	34	27.5	17	900	860
	10A	17.3	14				940	860
	15A	21.7	17.5				900	860
	1S	25.4	23	50.5	43.5	21	1,160	1,060
	1.5S	38.1	35.7	50.5	43.5		960	860
	2S	50.8	47.8	64	56.5		1,280	1,100
	2.5S	63.5	59.5	77.5	70.5		1,740	1,590
	3S	76.3	72.3	91	83.5		2,280	1,950

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■異径フェルール



RoHS10

Type	M材質
SNFRE	SUS304



型式 Type	No.	呼び	D	d	A	B	L	¥基準単価 1～9コ	¥スライド単価 10～20
SNFRE	1S	8A	13.8	10.5	50.5	43.5	21.0	2,220	2,020
		10A	17.3	11.3				2,130	2,020
		15A	21.7	15.7				2,220	2,020
	1.5S	10A	17.3	11.3	50.5	43.5		2,220	2,020
		15A	21.7	15.7				2,220	2,020
		20A	27.2	21.2				2,220	2,020
	2S	15A	21.7	15.7	64.0	56.5		2,900	2,760
		20A	27.2	21.2				3,020	2,760
		25A	34.0	28.4				2,900	2,760
	2.5S	20A	27.2	21.2	77.5	70.5		4,150	3,790
		25A	34.0	28.4				4,150	3,790
		32A	42.7	37.1				4,310	3,790
	3S	25A	34.0	28.4	91.0	83.5		5,620	5,130
		32A	42.7	37.1				5,400	5,130
		40A	48.6	43.0				5,400	5,130

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■フェルールキャップ

RoHS10

Type	M材質
SNFK	SUS304



型式 Type	No.	D	A	B	L	¥基準単価 1～9コ	¥スライド単価 10～14
SNFK	1S	38.1	50.5	43.5	11.0	970	800
	1.5S					960	830
	2S	50.8	64.0	56.5		1,270	1,210
	2.5S	63.5	77.5	70.5		1,900	1,730
	3S	76.3	91.0	83.5		2,360	2,240
	4S	101.6	119	110		3,823	3,700

SNFK1S・1.5Sは同一形状となります。　表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■フェルール×溶接 エルボ

RoHS10

Type	M材質
SNFE	SUS304
SNFES	SUS316L



型式 Type	No.	D	d	A	B	H1	H2	SNFE ¥基準単価 1～9コ	SNFE ¥スライド単価 10～20	SNFES ¥基準単価 1～9コ	SNFES ¥スライド単価 10～20
SNFE SNFES	1S	25.4	23	50.5	43.5	34	55	2,570	2,440	3,470	3,300
	1.5S	38.1	35.7	50.5	43.5	49	70	2,870	2,730	4,110	3,900
	2S	50.8	47.8	64.0	56.5	61	82	3,410	3,240	5,300	5,040
	2.5S	63.5	59.5	77.5	70.5	84	105	5,590	5,310	8,010	7,610
	3S	76.3	72.3	91.0	83.5	89	110	6,960	6,610	9,810	9,320

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■フェルール×溶接 45°エルボ

RoHS10

Type	M材質
SNFHE	SUS304
SNFHES	SUS316L



型式 Type	No.	D	d	A	B	H1	H2	H3	SNFHE ¥基準単価 1～9コ	SNFHE ¥スライド単価 10～20	SNFHES ¥基準単価 1～9コ	SNFHES ¥スライド単価 10～20
SNFHE SNFHES	1S	25.4	23	50.5	43.5	36.8	15.8	43.9	3,540	2,770	4,240	3,170
	1.5S	38.1	35.7	50.5	43.5	44.7	23.7	49.5	4,160	3,270	5,360	4,000
	2S	50.8	47.8	64.0	56.5	52.6	31.6	59.8	4,600	3,830	5,960	5,160
	2.5S	63.5	59.5	77.5	70.5	63.0	42.0	71.9	8,190	6,440	9,230	8,000
	3S	76.3	72.3	91.0	83.5	73.6	52.6	84.2	9,040	7,830	12,220	10,570

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■フェルール×溶接 レデューサー

RoHS10

Type	M材質
SNFRD	SUS304
SNFRDS	SUS316L



型式 Type	No.	D	d	d1	A	B	L	SNFRD ¥基準単価 1～9コ	SNFRD ¥スライド単価 10～20	SNFRDS ¥基準単価 1～9コ	SNFRDS ¥スライド単価 10～20
SNFRD SNFRDS	1.5S	38.1	35.7	23	50.5	43.5	88	5,660	4,560	6,980	6,300
	2S	50.8	47.8	35.7	50.5	43.5		5,610	4,770	8,060	6,500
	2.5S	63.5	59.5	47.8	64.0	56.5		7,770	6,620	10,300	9,310
	3S	76.3	72.3	59.5	77.5	70.5		9,480	8,560	12,400	11,200

フェルール部のサイズは一段落ちとなります。例）No.2Sの場合、2S（パイプ側）×1.5S（フェルール部）
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■フェルール×溶接 偏心レデューサー

RoHS10

Type	M材質
SNFRY	SUS304
SNFRYS	SUS316L



型式 Type	No.	D	d	d1	A	B	L	SNFRY ¥基準単価 1～9コ	SNFRY ¥スライド単価 10～20	SNFRYS ¥基準単価 1～9コ	SNFRYS ¥スライド単価 10～20
SNFRY SNFRYS	1.5S	38.1	35.7	23	50.5	43.5	88	5,480	4,890	8,950	6,770
	2S	50.8	47.8	35.7	50.5	43.5		6,220	5,180	9,730	7,550
	2.5S	63.5	59.5	47.8	64.0	56.5		8,650	7,140	12,910	10,280
	3S	76.3	72.3	59.5	77.5	70.5		10,350	9,230	13,420	11,980

フェルール部のサイズは一段落ちとなります。例）No.2Sの場合、2S（パイプ側）×1.5S（フェルール部）
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例

型式	―	呼び
SNFR2S SNFRE3S	―	32A

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Example 使用例

PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

SANITARY PIPE FITTINGS

サニタリー管用継手

ー両フェルールタイプー

価格改訂

CADデータフォルダ名：52_Sanitary_Vacuum_Tanks

■両フェルール ストレート

RoHS10

Type	M材質
SNPAA	SUS304



型式 Type	No.	L 選択	D	d	A	¥基準単価 1～4コ L100・150	L200・250	L300	¥スライド単価 5～10コ L100・150	L200・250	L300
SNPAA	1S	100 150 200 250 300	25.4	23	50.5	9,000	9,200	9,400	8,100	8,300	8,500
	1.5S		38.1	35.7	50.5	9,200	9,400	9,600	8,300	8,500	8,600
	2S		50.8	47.8	64	9,900	10,100	10,300	8,900	9,100	9,300

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■両フェルール エルボ

RoHS10

Type	M材質
SNBE	SUS304
SNBES	SUS316L



型式 Type	No.	A	B	L	H	SNBE ¥基準単価 1～9コ	SNBE ¥スライド単価 10～20	SNBES ¥基準単価 1～9コ	SNBES ¥スライド単価 10～20
SNBES	8A	34.0	27.5	55	72	―	―	10,600	10,070
	10A					―	―	9,610	9,130
	15A					―	―	8,230	7,820
SNBE SNBES	1S	50.5	43.5	55	80.3	3,210	3,050	4,610	4,380
	1.5S	50.5	43.5	70	95.3	3,410	3,240	5,210	4,950
	2S	64.0	56.5	82	114	4,160	3,950	6,510	6,180
	2.5S	77.5	70.5	105	143.8	7,370	7,000	10,240	9,730
	3S	91.0	83.5	110	155.5	9,070	8,620	13,890	13,200

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■両フェルール 45°エルボ

RoHS10

Type	M材質
SNBHE	SUS304
SNBHES	SUS316L



型式 Type	No.	A	B	L	SNBHE ¥基準単価 1～9コ	SNBHE ¥スライド単価 10～20	SNBHES ¥基準単価 1～9コ	SNBHES ¥スライド単価 10～20
SNBHE SNBHES	1S	50.5	43.5	36.8	4,550	3,670	5,490	4,410
	1.5S	50.5	43.5	44.7	5,070	4,170	6,390	5,240
	2S	64.0	56.5	52.6	6,080	5,000	7,700	6,580
	2.5S	77.5	70.5	63.0	10,070	8,270	11,690	10,000
	3S	91.0	83.5	73.6	11,490	9,830	16,750	14,330

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■両フェルール チーズ

RoHS10

Type	M材質
SNBT	SUS304
SNBTS	SUS316L



型式 Type	No.	A	B	H	SNBT ¥基準単価 1～9コ	SNBT ¥スライド単価 10～20	SNBTS ¥基準単価 1～9コ	SNBTS ¥スライド単価 10～20
SNBTS	8A	34.0	27.5	55	―	―	22,570	20,310
	10A				―	―	20,260	18,230
	15A				―	―	17,360	15,620
SNBT SNBTS	1S	50.5	43.5	55	5,240	4,980	8,210	7,390
	1.5S	50.5	43.5	70	5,630	5,350	8,690	7,820
	2S	64.0	56.5	82	6,790	6,450	10,230	9,210
	2.5S	77.5	70.5	105	12,030	11,430	18,330	16,500
	3S	91.0	83.5	110	16,560	15,730	24,600	22,140

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■両フェルール 異径チーズ

RoHS10

SNBTD



型式 Type	No.	A1	B1	H1	A2	B2	H2	¥基準単価 1～5コ
SNBTD	1.5S―1S	50.5	43.5	70.0	50.5	43.5	66.0	15,200
	2S―1S	64.0	56.5	82.0	50.5	43.5	72.0	16,400
	2S―1.5S	64.0	56.5	82.0	50.5	43.5	85.0	16,780
	2.5S―1.5S	77.5	70.5	105.0	50.5	43.5	91.0	21,650
	2.5S―2S	77.5	70.5	105.0	64.0	56.5	103.0	22,000

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例

型式	―	L
SNPAA1S SNBES8A SNBTD2S―1S	―	150

Delivery 出荷日

● 下記以外
在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

● SNBTD
3　日目出荷

Example 使用例