PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）

SOUNDPROOF MATERIAL

防音材（A・B寸フリー指定）

■制振材を複合したタイプを5mm単位でご指定いただけます。



No.	Type シール付	Type シール無	効果	M材質
①	FBS2FS	FBS2F	吸音	ウレタンフォーム
②	FBS4FS	FBS4F		ウレタンフォーム（表面：ウレタンコーティング）
③	FBS140FS	FBS140F	制振・吸音	ウレタンフォーム
④	FBSKYU	—		ウレタンフォーム＋酢酸ビニル
⑤	FBSES	—	制振	酢酸ビニル
⑥	FBSYA	—	制振・遮音	ブチルゴム（表面：ポリエチレン）
⑦	FBSKYKAA	—	制振・吸音	ウレタンフォーム（表面：ウレタンコーティング）＋酢酸ビニル
⑧	FBSKYKAY	—	制振・吸音・遮音	ウレタンフォーム（表面：ウレタンコーティング）＋ブチルゴム
⑨	FBSKYKA	—	吸音	ウレタンフォーム（表面：ウレタンコーティング）

粘着部 M材質　アクリル系粘着剤



型式 Type		T選択	指定5mm単位（A≧B） A	B	使用推奨温度（℃）	耐熱温度（℃）	最小曲げR（mm）	面密度（kg/m²）
① FBS2FS（シール付）	FBS2F（シール無）	10 20 30	50～1000	50～500	0～30	70	—	0.75*5
② FBS4FS（シール付）	FBS4F（シール無）				0～30	70	—	0.69*5
③ FBS140FS（シール付）	FBS140F（シール無）				0～30	70	—	4.2 *5
④ FBSKYU		6.5 11.5 16.5 21.5 31.5	50～1000	50～800	0～30	70	200*1	3.20*1
⑤ FBSES		1.5	50～1000	50～800	0～30		100	2.7
⑥ FBSYA		3 6 10	50～800	50～500	0～130	130	5*2	12.00*2
⑦ FBSKYKAA		31.5	50～1000	50～800	0～30	70	平面貼り*3	3.45
⑧ FBSKYKAY		16 26 36	50～800	50～500	0～70			12.75*4
⑨ FBSKYKA		10 20 30 50	50～1000	50～1000	0～70			0.75*5

すべて難燃性の素材を使用しています。
接着する相手面の油・ごみをとった状態でお貼りください。
カッターで切断できます。粘着面を上にして切断してください。
接着力（90度剥離強度）：19.6N/25mm幅（SUS304へ貼り付け時）
FBSYAは寸法長さに対して3%以内の伸び縮みがあります。
FBSKYKA・FBSKYKAA・FBSKYKAYは、表皮があるので汚れが拭け耐久性に優れています。

*1. T=21.5の時
*2. T=6の時
*3. 曲げる事は可能ですが粘着力が弱くなります。
*4. T=36の時
*5. T=30の時

Price 価格

数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口				個別対応 大口
数　量	1～4	5～9	10～49	50～100	101～
値引率	基準単価	10%	15%	20%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式 Type	T	A（A≧B）	¥基準単価 B 50～100	105～200	205～300	305～400	405～500	505～600	605～700	705～800
①FBS2FS（シール付） FBS2F（シール無）	10	50～300	720	750	860	—	—	—		
		305～500	820	880	1,040	1,220	1,440			
		505～800	1,210	1,310	1,560	1,850	2,200			
		805～1000	1,430	1,440	1,700	2,030	2,430			
②FBS4FS（シール付） FBS4F（シール無）	20	50～300	760	900	1,050	—	—	—		
		305～500	1,010	1,100	1,300	1,550	1,840			
		505～800	1,700	1,880	2,240	2,650	2,940			
		805～1000	2,010	2,240	2,650	3,150	3,540			
価格係数（シール無　×0.9）	30	50～300	1,050	1,230	1,450	—	—	—		
		305～500	1,410	1,550	1,840	2,180	2,580			
		505～800	2,400	2,640	3,140	3,720	4,130			
		805～1000	2,810	3,140	3,720	4,420	4,970			
③FBS140FS（シール付） FBS140F（シール無）	10	50～300	1,800	2,100	2,460	—	—	—		
		305～500	2,410	2,640	3,130	3,720	4,410			
		505～800	4,090	4,510	5,370	6,380	7,080			
		805～1000	4,810	5,370	6,380	7,580	8,520			
価格係数（シール無　×0.9）	20	50～300	3,060	3,900	4,580	—	—	—		
		305～500	3,840	4,570	5,420	6,450	7,680			
		505～800	6,640	7,890	9,380	11,160	13,280			
		805～1000	7,800	9,380	11,160	12,450	15,000			
	30	50～300	3,620	4,250	4,980	—	—	—		
		305～500	4,880	5,810	6,900	8,200	9,770			
		505～800	9,030	10,740	12,780	15,210	18,090			
		805～1000	10,610	12,780	15,200	18,090	21,020			
④FBSKYU	6.5	50～300	570	870	1,350	—	—	—		
		305～500	700	1,220	2,070	2,150	2,270			
		505～800	900	1,720	2,850	2,940	3,050	3,400	3,900	4,560
		805～1000	1,010	1,900	3,430	3,530	3,830	4,120	4,730	5,520
	11.5	50～300	590	920	1,440	—	—	—		
		305～500	740	1,300	2,220	2,420	2,570			
		505～800	950	1,850	3,080	3,160	3,300	3,840	4,300	4,700
		805～1000	1,060	2,060	3,700	3,800	4,120	4,640	5,200	5,690
	16.5	50～300	600	950	1,540	—	—	—		
		305～500	770	1,370	2,370	2,540	2,620			
		505～800	1,020	1,970	3,310	3,440	3,540	4,000	4,460	4,920
		805～1000	1,120	2,200	4,000	4,150	4,270	4,830	5,380	6,430
	21.5	50～300	620	1,000	1,620	—	—	—		
		305～500	800	1,450	2,520	2,600	2,690			
		505～800	1,050	2,100	3,530	3,650	3,760	4,230	4,830	5,870
		805～1000	1,160	2,320	4,240	4,400	4,530	5,120	5,930	7,120
	31.5	50～300	700	1,120	1,800	—	—	—		
		305～500	900	1,640	2,820	2,970	3,120			
		505～800	1,220	2,390	3,960	4,170	4,370	4,920	5,900	7,260
		805～1000	1,330	2,660	4,760	5,030	5,270	5,950	7,130	8,780
⑤FBSES	1.5	50～300	520	750	1,120	—	—	—		
		305～500	620	1,000	1,650	1,770	1,890			
		505～800	790	1,400	2,240	2,330	2,440	2,830	3,150	3,460
		805～1000	890	1,600	2,780	2,890	3,030	3,430	3,810	4,200
⑥FBSYA	3	50～300	570	990	1,690	—	—	—		
		305～500	770	1,490	2,670	2,720	2,770			
		505～800	1,050	2,200	3,730	3,740	3,770			
	6	50～300	750	1,300	2,220	—	—	—		
		305～500	1,000	1,950	3,500	3,590	3,640			
		505～800	1,390	2,900	4,910	4,930	4,960			
	10	50～300	940	1,640	2,650	—	—	—		
		305～500	1,250	2,470	4,020	4,400	4,600			
		505～800	1,740	3,650	5,280	5,840	6,280			
⑦FBSKYKAA	31.5	50～300	1,240	1,830	2,610	—	—	—		
		305～500	1,650	2,640	3,820	4,540	5,040			
		505～800	2,300	3,690	5,260	6,090	6,840	7,700	8,640	9,460
		805～1000	2,760	4,450	6,330	7,340	8,240	9,320	10,440	11,440
⑧FBSKYKAY	16	50～300	1,100	1,700	2,370	—	—	—		
		305～500	1,510	2,420	3,440	4,020	4,590			
		505～800	2,100	3,360	4,700	5,470	6,400			
	26	50～300	1,300	2,000	2,820	—	—	—		
		305～500	1,800	2,870	4,080	4,770	5,440			
		505～800	2,500	3,990	5,590	6,500	7,600			
	36	50～300	1,440	2,220	3,110	—	—	—		
		305～500	1,990	3,170	4,510	5,280	6,000			
		505～800	2,760	4,400	6,170	7,170	8,400			

型式 Type	T	A	¥基準単価 B 50～200	205～400	405～600	605～800	805～1000
⑨FBSKYKA	10	50～400	570	840	—	—	—
		405～700	920	1,340	1,920	2,500	
		705～1000	1,270	1,840	2,480	3,250	3,940
	20	50～400	940	1,350	—	—	—
		405～700	1,550	2,250	3,320	4,370	
		705～1000	2,190	3,170	4,310	5,700	6,990
	30	50～400	1,250	1,820	—	—	—
		405～700	2,120	3,070	4,450	5,890	
		705～1000	2,970	4,300	5,760	7,700	9,130
	50	50～400	1,950	2,820	—	—	—
		405～700	3,340	4,820	7,090	9,390	
		705～1000	4,720	6,840	9,190	12,310	14,940

Order 注文例　型式 — A — B
FBSKYU16.5 — 255 — 105

Delivery 出荷日　3 日目出荷　急 ストーク A 翌日出荷 500円/1本　ご注文締切 PM 6:00迄 P.134
3本以上で1明細行当たり一律1,350円