

ハーネス結線図ナイロンコネクタハーネス

D31R/COSYR/SYBR/ECR/VHR/LE16R/ LE55R/LE31R/ELR/CL07R/SAVR

商品ページ [D1405,1408,1409,1411,1414,1416,1417,1418,1419,1420,1421](#)

Eケーブル

CN1	線芯識別	CN2
	例)ピンNo.17 緑	
ピンNo.	電線色	ピンNo.
1	黒	1
2	白	2
3	赤	3
4	緑	4
5	黄	5
6	茶	6
7	青	7
8	灰	8
9	橙	9
10	桃	10
11	水	11
12	紫	12
13	白/黒	13
14	白/赤	14
15	白/緑	15
16	白/青	16
17	黒/白	17
18	黒/赤	18
19	黒/緑	19
20	黒/青	20

D32R/D52R/UBR

商品ページ [D1406,1407,1410](#)

Eケーブル

CN1	線芯識別	CN2
	例)ピンNo.17 緑	
ピンNo.	電線色	ピンNo.
1	黒	1
2	白	2
3	赤	3
4	緑	4
5	黄	5
6	茶	6
7	青	7
8	灰	8
9	橙	9

D32R/D52R

商品ページ [D1406,1407](#)

Aケーブル

CN1	線芯識別	CN2
	例)ピンNo.17 緑	
ピンNo.	電線色	ピンNo.
1	黒	1
2	白	2
3	赤	3
4	緑	4

6芯は、1芯から白地に黒文字でナンバリング表示。

COSYR/SYBR/ECR/LE16R/ LE55R/LE31R/SAVR

商品ページ [D1408,1409,1411,1416,1417,1418,1420](#)

Bケーブル

CN1	線芯識別	CN2
	例)ピンNo.4 緑	
ピンNo.	電線色	ピンNo.
1	黒	1
2	白	2
3	赤	3
4	緑	4
5	黄	5
6	茶	6
7	青	7
8	灰	8
9	橙	9
10	紫	10
11	桃	11
12	若草	12

D31T/D32T/D52T/COSYT/SYBT/UBT/ECT/PHT/EHT/ XHT/VHT/LE16T/LE55T/LE31T/ELT/CL07T/SAVT/

商品ページ [D1405~1421](#)

CN1 ピンNo.	CN2 ピンNo.
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20

D31R/COSYR/SYBR/ECR/EHR/XHR/VHR/ LE16R/LE55R/LE31R/ELR/CL07R/SAVR/UBR

商品ページ [D1405,1408,1409,1410,1411,1412,1413,1414,1415,1416,1417,1418,1419,1420,1421](#)

Aケーブル

CN1	線芯識別	CN2
	例)ピンNo.4 緑	
ピンNo.	電線色	ピンNo.
1	黒	1
2	白	2
3	赤	3
4	緑	4
5	黄	5
6	茶	6
7	青	7
8	灰	8
9	桃	9
10	草	10
11	草	11
12	橙	12

PHR/EHR/XHR/SAVR

商品ページ [D1412,1413,1415,1420](#)

Eケーブル

CN1	線芯識別	CN2
	例)ピンNo.4	
ピンNo.	対/電線/識別線	ピンNo.
1	黒/なし	1
2	黒/白	2
3	赤/なし	3
4	赤/白	4
5	緑/なし	5
6	緑/白	6
7	黄/なし	7
8	黄/白	8
9	茶/なし	9
10	茶/白	10
11	青/なし	11
12	青/白	12
13	灰/なし	13
14	灰/白	14
15	橙/なし	15
16	橙/白	16

PHR

商品ページ [D1415](#)

Aケーブル

CN1	線芯識別	CN2	
	例)ピンNo.4 黄		
ピンNo.	電線色	電線色	ピンNo.
1	橙	1	1
2	薄灰		
3	白		
4	黄		
5	桃	2	5
6	橙		
7	薄灰		
8	白		
9	黄	3	9
10	桃		
11	橙		
12	薄灰		