

ボックス  
アクセサリ

ボックス用  
アクセサリ


ボックス用  
アクセサリ

フリーサイズ  
部品板

表示用部品

# DINレール

## DINレール(アルミタイプ)



ココが  
特長

### 取付面強化型のアルミDINレール

- 流通コストを極限まで削減し、低価格を実現したミスミオリジナルのDINレールです。
- 面倒な切断もおまかせください。  
65~495mmまで5mm毎で全長Lを指定可能です。



5mm単位で  
切断します



### 出荷日(定尺)

1~30本 翌日(当日)

31本~ 都度見積

当日出荷は、17時までにご注文ください。

在庫品

### 出荷日(長さ指定)

1~30本 3日目

31本~ 都度見積

非在庫品

### 仕様

材質	アルミ
表面処理	アルマイト処理
推奨取付ネジサイズ	M5



型式 - 全長L  
Order注文例 MRA - 1000




在庫品 ●定尺500mm、1000mm

型式	全長L (mm)	標準単価				自重 (g)
		1~9本	10~19本	20~49本	50本~	
MRA-500	500	¥670	¥360	¥280	¥180	86
MRA-1000	1000	¥860	¥400	¥300	¥190	172

非在庫品 ●全長Lを65~495mmまで5mm毎で指定可能

型式	標準単価					
	65~100(mm)		105~300(mm)		305~495(mm)	
MRA	1~9本	10~49本	1~9本	10~49本	1~9本	10~49本
	¥890	¥840	¥930	¥880	¥1,080	¥1,020

### 外形図



※長さ指定タイプの場合、端からの寸法は一定ではありません。

## DINレール(アルミタイプ)



ココが  
特長

### スタンダードなアルミDINレール

- 流通コストを極限まで削減し、低価格を実現したミスミオリジナルのDINレールです。
- 面倒な切断もおまかせください。  
65~495mmまで5mm毎で全長Lを指定可能です。



5mm単位で  
切断します



### 出荷日(定尺)

1~30本 翌日(当日)

31本~ 都度見積

当日出荷は、17時までにご注文ください。

在庫品

### 出荷日(長さ指定)

1~30本 3日目

31本~ 都度見積

非在庫品

### 仕様

材質	アルミ
表面処理	アルマイト処理
推奨取付ネジサイズ	M4



型式 - 全長L  
Order注文例 MRB - 1000




在庫品 ●定尺500mm、1000mm

型式	全長L (mm)	標準単価				自重 (g)
		1~9本	10~19本	20~49本	50本~	
MRB-500	500	¥670	¥360	¥280	¥180	80
MRB-1000	1000	¥820	¥320	¥230	¥188	159

非在庫品 ●全長Lを65~495mmまで5mm毎で指定可能

型式	標準単価					
	65~100(mm)		105~300(mm)		305~495(mm)	
MRB	1~9本	10~49本	1~9本	10~49本	1~9本	10~49本
	¥890	¥840	¥930	¥880	¥1,080	¥1,020

### 外形図



\* ( )はL500の時の寸法です

※長さ指定タイプの場合、端からの寸法は一定ではありません。

の  
価格は値下げした  
商品です  
**プライス  
ダウン**

2010.7  
▼  
2011.6

6415

旧4713

仮6415