

第一電子工業

CE01専用コンタクト圧着工具



ココが特長 CE01コンタクトサイズ別圧着工具

3 日日出荷

! 圧着作業は専用圧着工具にて行なって下さい。
弊社では校正依頼は承っておりません。
ご注意 仕入先在庫状況によっては納期変動します。



Order
注文例

型番	357J-12605
----	------------

1個単位



型番	適合コンタクト	タイプ	適用電線		重量 g	¥通常単価 1~2個
			AWGサイズ	芯線断面積mm ²		
357J-12605 (※1)	CE01-#8P-C1M	オスコンタクト	8~10	5.5~8.0	630	127,800
	CE01-#8S-C1M	メスコンタクト				
	CE01-#8P-C2M	オスコンタクト				
357J-12725 (※2)	CE01-#8S-C2M	メスコンタクト	10~12	3.5~5.5	622	150,000
	CE01-#12P-C1M	オスコンタクト				
	CE01-#12S-C1M	メスコンタクト				
357J-13426	CE01-#16P-C1416	オスコンタクト	14	2.0	840	169,600
	CE01-#16S-C1416	メスコンタクト				
357J-13411	CE01-#16P-C1620	オスコンタクト	16~20	0.5~1.25	840	169,600
	CE01-#16S-C1620	メスコンタクト				
357J-13412	CE01-#16P-C2024	オスコンタクト	20~24	0.2~0.5	530	169,600
	CE01-#16S-C2024	メスコンタクト				
357J-13413	CE01-#20P-C1	オスコンタクト	18~22	0.3~0.75	840	90,600
	CE01-#20P-C2	メスコンタクト				
357J-13414	CE01-#20P-C1	オスコンタクト	22~26	0.15~0.3	530	90,600
	CE01-#20P-C2	メスコンタクト				

※1: 357J-12605-CE01には、工具本体、ロケータ、ストッパー2ヶ、検査ゲージが含まれます。
※2: 357J-12725-CE01には、工具本体、ロケータ、検査ゲージが含まれます。

第一電子工業

防滴キャップ(パネル取付・中継用/プラグ用)



ココが特長 異物混入防止、接続部保護に、防滴キャップ

4 日日出荷

- 嵌合部を保護し、ほこりや異物の浸入を防ぎます。また未嵌合時にコネクタ嵌合面の通電部接触が原因となる事故を防止します。
- キャップ使用時はIP55です。

! パネル取付レセプタクルと中継アダプタ用の防塵キャップです。
プラグ用防塵キャップにひもは付きません。
ご注意

RoHS



Order
注文例

型番	CE1RC-18RA
----	------------



1個単位

M材料/仕上

項目	パネル取り付け・中継		プラグ用	
	材料	仕上	材料	仕上
本体	EPゴム	黒	EPゴム	黒
ひも	テトロン	黒	—	—
スリーブ	銅合金	すずめっき	—	—
圧着端子	銅合金	すずめっき	—	—


タイプ	型番	適合 シェルサイズ	¥通常単価	寸法 (mm)				重量 (g)
				φA	φB	φC	L	
パネル取付/ 中継用	CE01RC-18RA	18	741	37.5	33.1	3.2	80	10.2
	CE01RC-20RA	20	770	42.6	38.2	3.2	100	15.6
	CE01RC-22RA	22	789	43.8	39.4	3.2	110	12.3
	CE01RC-24RA	24	808	47.0	42.6	4.3	130	14.0
	CE01RC-28RA	28	827	53.3	49.0	4.3	150	21.3
プラグ用	CE01PC-18RA	18	636	44.05	41.95	—	—	20
	CE01PC-20RA	20	655	49.2	47.1	—	—	24
	CE01PC-22RA	22	675	50.4	48.3	—	—	25
	CE01PC-24RA	24	681	53.6	51.5	—	—	27
	CE01PC-28RA	28	701	59.9	57.8	—	—	32

外形図

(単位: mm)

パネル取り付け・中継用

プラグ用



耐環境
コネクタ

MSコネクタ

MSコネクタ
(防水)

ネジ式
NCS/NJC

ネジ式小型
PLT/RO3
コネクタ

ネジ式
(防水)
NWPC/NJW

ネジ式(防水)
R04/XS2

丸型防水

ネジ式
NET

ネジ式
CE05/
JL04V/693

バヨネットロック
NB01/CE01/
JL05

ワンタッチロック
NR/PRC03/
PRC04

ワンタッチロック
PRC05/
HR10

丸型
HR25/RM/
JR/SRCN

ワンタッチロック
NRW

ワンタッチロック
CM10/JN1/
XS5

差込型・
ミニDIN
コネクタ

XLR

JM・その他