

手動工具

DS031

大同端子製造

UL

在庫品



ココが特長

裸圧着端子用の手動圧着工具

●電線サイズ0.08~1.25mm²までの丸型、Y型、棒状、リング状の裸圧着端子に使用することができます。

仕様	
サイズ(全長)	185mm
重さ	210g

1丁単位

¥

型番	¥通常単価
DS031	9,450



Order注文例

型番

DS031

NH1

ニチフ

CSA

UL

JIS

在庫品



ココが特長

裸圧着端子用の手動圧着工具

●電線サイズ1.25~8mm²までの丸型、Y型、棒状、リング状の裸圧着端子に使用することができます。

仕様	
サイズ(全長)	260mm
重さ	500g

1丁単位

¥

型番	¥通常単価
NH1	6,968



Order注文例

型番

NH1

NH32

ニチフ

CSA

UL

在庫品



ココが特長

絶縁付圧着端子、差込型端子用の手動圧着工具

●電線サイズ0.3~2mm²までの丸型、Y型、棒状、リング状の絶縁付圧着端子に使用することができます。(ただし0.3mm²はニチフ製のみとなります。)また○485ページの差込み型端子にも、この工具1つで対応可能です。なお、防水型圧着リングには使用できません。

仕様	
サイズ(全長)	265mm
重さ	490g

1丁単位

¥

型番	¥通常単価
NH32	14,041



Order注文例

型番

NH32

※ロケータは付属しています。

NH13

ニチフ

CSA

UL

在庫品



ココが特長

絶縁付圧着端子、防水型圧着リング用の手動圧着工具

●電線サイズ3.5~5.5mm²までの丸型、Y型、棒状、リング状の絶縁付圧着端子と防水型圧着リングのSB-1210に使用することができます。

仕様	
サイズ(全長)	325mm
重さ	910g

1丁単位

¥

型番	¥通常単価
NH13	32,921



Order注文例

型番

NH13

7GOU-A

ミスミ

CSA

UL

在庫品



ココが特長

絶縁付閉端接続子用の手動圧着工具

●CE-1, CE-2, CE-5(○482ページ)の絶縁付閉端接続子に使用することができます。

仕様	
サイズ(全長)	270mm
重さ	440g

1丁単位

¥

型番	¥通常単価
7GOU-A	7,430



Order注文例

型番

7GOU-A

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

裸圧着端子
絶縁付圧着端子/
フェーラー
差込型接続端子/
差込ピン端子
絶縁キャップ
圧着端子専用
圧着工具・
その他