

ケーブル部材表 ACサーボモータ対応ケーブル

●(株)安川電機

シリーズ名	ケーブルタイプ	ケーブル型番	使用コネクタ					サーボメーカー コネクタ型番	使用圧着端子	A(C)ケーブル型番	B(D)ケーブル型番	
			接続先	型番	関連資材	製造元	3芯規格有無					
EV	電源	SVPY-SGFV1	モーター アンプ	- J17-06FMH-7KL-1	- SJ1F-01GF-P0.8	- JST	- ×	- JZSP-CSM9-1-E相当	RBA1.25-4RE	NA3CT-20-4	NA3CTR-22-4	
		SVPY-SGFV2	モーター アンプ	- J27-06FMH-7KL-1	- SJ2F-01GF-P1.0	- JST	- ×	- JZSP-CSM9-2-E相当	RBA1.25-4RE	NA3CT-20-4	NA3CTR-22-4	
		SVPY-SGFV4	モーター アンプ	- J37-06FMH-8KL-1	- SJ3F-41GF-P1.8	- JST	- ×	- JZSP-CSM9-3-E相当	RBA1.25-4RE	NA3CTF-T	NA3CTR-R	
		SVPY-SGFV5	モーター アンプ	- 350780-1	- 350551-3	- TE	- ○	- -	RBA1.25-4RE	NA6CT-16-4	NA6CTR-16-4	
		SVPY-SGFV6	モーター アンプ	- NMS3106B-18-10S	- NMS3057-10A	- JAE	- ○	- -	-	NASVCT-2-4	NARVCT-2-4	
		SVPY-SGFV7	モーター アンプ	- DMS3106B-18-10-S	- -	- DDK	- ○	- -	V5.5-4	NA6CT-12-4	NA6CTR-12-4	
		SVPY-SGFV8	モーター アンプ	- NMS3106B-22-22-S	- -	- JAE	- ○	- -	V5.5-4	NA6CT-10-4	NA6CTR-10-4	
		SVPY-SGFV9	モーター アンプ	- NMS3106B-22-22-S	- -	- JAE	- ○	- -	V5.5-4	NA6CT-8-4	NA6CTR-8-4	
		SVPY-SGFV1B	モーター アンプ	- J17-06FMH-7KL-1	- SJ1F-01GF-P0.8	- JST	- ×	- JZSP-CSM9-1-E相当	RBA1.25-4RE	NA3CT-20-6	NA3CTR-22-6	
		SVPY-SGFV2B	モーター アンプ	- J27-06FMH-7KL-1	- SJ2F-01GF-P1.0	- JST	- ×	- JZSP-CSM9-2-E相当	RBA1.25-4RE	NA3CT-20-6	NA3CTR-22-6	
		SVPY-SGFV3B	モーター アンプ	- J37-06FMH-8KL-1	- SJ3F-01GF-P1.8	- JST	- ×	- JZSP-CSM9-3-E相当	RBA1.25-4RE	NA3CTF-T	NA3CTR-R	
		SVPY-SGFV4B	モーター アンプ	- 350781-1	- 350689-6	- TE	- ○	- -	RBA1.25-4RE	NA3CTF-T	NA3CTR-R	
		SVPY-SGFV5B	モーター アンプ	- CM10-SP25-M-D	- CM10-#225C(S2/D)DB-100	- DDK	- ○	- -	-	NASVPB-B	-	
		エンコーダー	SVEY-SGFV1	モーター アンプ	- 55100-0670	- -	- モレックス	- ○	- -	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C
			SVEY-SGFV3	モーター アンプ	- 55100-0670	- -	- モレックス	- ○	- -	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C
	SVEY-SGFV4		モーター アンプ	- 55100-0670	- -	- モレックス	- ○	- -	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C	
	SVEY-SGFV1M		モーター アンプ	- 55100-0670	- -	- モレックス	- ○	- -	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C	
	SVEY-SGFV2M		モーター アンプ	- 55100-0670	- -	- モレックス	- ○	- -	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C	
	SVEY-SGFV12L		モーター アンプ	- 55100-0670	- -	- モレックス	- ○	- -	-	NA20276TSB-B	NA20276RRSB-D	
モーター アンプ	- 54280-0609		- -	- -	- モレックス	- ○	- -	-	NA20276TSB-B	NA20276RRSB-D		

●(株)キーエンス

シリーズ名	ケーブルタイプ	ケーブル型番	使用コネクタ					サーボメーカー コネクタ型番	使用圧着端子	A(C)ケーブル型番	B(D)ケーブル型番	
			接続先	型番	関連資材	製造元	3芯規格有無					
SV	電源	SVPK-SV1	モーター アンプ	- J17-06FMH-7KL-1M-CF	- SJ1F-01GF-P0.8	- JST	- ×	- -	RBG1.25-4RE	NA3CT-20-4	NA3CTR-22-4	
		SVPK-SV2	モーター アンプ	- J27-06FMH-7KL-1M-CF	- SJ2F-01GF-P1.0	- JST	- ×	- -	RBG1.25-4RE	NA3CT-20-4	NA3CTR-22-4	
		SVPK-SV3	モーター アンプ	- J37-06FMH-8KL-1L-CF	- SJ3F-41GF-P1.8	- JST	- ×	- -	RBG1.25-4RE	NA3CTF-T	NA3CTR-R	
		SVPK-SV4	モーター アンプ	- NMS3106B18-10S	- NMS3057-10A	- JAE	- ○	- -	-	NASVCT-2-4	NARVCT-2-4	
		SVPK-SV5	モーター アンプ	- NMS3106B-18-10-S	- -	- JAE	- ○	- -	-	NA6CT-12-4	NA6CTR-12-4	
		SVPK-SV6	モーター アンプ	- NMS3106B-22-22-S	- -	- JAE	- ○	- -	-	NA6CT-10-4	NA6CTR-10-4	
		SVPK-SV7	モーター アンプ	- NMS3106B-22-22-S	- -	- JAE	- ○	- -	-	NA6CT-8-4	NA6CTR-8-4	
		SVPK-SV1B	モーター アンプ	- J17-06FMH-7KL-1M-CF	- SJ1F-01GF-P0.8	- JST	- ×	- -	RBG1.25-4RE	NA3CT-20-6	NA3CTR-22-6	
		SVPK-SV2B	モーター アンプ	- J27-06FMH-7KL-1M-CF	- SJ2F-01GF-P1.0	- JST	- ×	- -	RBG1.25-4RE	NA3CT-20-6	NA3CTR-22-6	
		SVPK-SV3B	モーター アンプ	- J37-06FMH-8KL-1L-CF	- SJ3F-41GF-P1.8	- JST	- ×	- -	RBG1.25-4RE	NA3CTF-T	NA3CTR-R	
		SVPK-SV4B	モーター アンプ	- CM10-SP25-M-D	- CM10-#225C(S2)(D)B-100	- DDK	- ○	- -	-	NASVPB-B	-	
		エンコーダー	SVEK-SV1	モーター アンプ	- 55100-0670	- -	- モレックス	- ○	- -	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C
			SVEY-SV2	モーター アンプ	- 55100-0670	- -	- モレックス	- ○	- -	-	NA20276TSB-A	NA20276RRSB-C

●パナソニック(株)

シリーズ名	ケーブルタイプ	ケーブル型番	使用コネクタ					サーボメーカー コネクタ型番	使用圧着端子	A(C)ケーブル型番	B(D)ケーブル型番	
			接続先	型番	関連資材	製造元	3芯規格有無					
MINAS A5	電源	SVPP-A51	モーター アンプ	A10.75-8GY JN8FT045J1	N1.25-4M(丸端子) ST-TMH-S-C1B-3500	- JAE	- ×	- -	-	NA3CT-20-4	NA3CTR-20-4	
		SVPP-A52	モーター アンプ	- JL04V-6A20-4SE-EB-R	- -	- JAE	- ○	- -	-	NA6CT-14-4	NA6CTR-14-4	
		SVPP-A53	モーター アンプ	- JL04V-6A22-22SE-EB-R	- -	- JAE	- ○	- -	-	NA6CT-14-4	NA6CTR-14-4	
		SVPP-A54	モーター アンプ	- JL04V-6A22-22SE-EB-R	- -	- JAE	- ○	- -	-	NA6CT-12-4	NA6CTR-12-4	
		SVPP-A51B	モーター アンプ	N1.25-M4 JN4FT025JMR	- ST-TMH-S-C1B-3500	- JAE	- ×	- -	-	NA3VC-19-2	NA3MF-19-2	
		SVPP-A52B	モーター アンプ	- JL04V-6A20-18SE-EB-R	- -	- JAE	- ○	- -	-	NA6CT-14-4 NA6UC-20-2	NA6CTR-14-4 NA6UCR-20-2	
		SVPP-A53B	モーター アンプ	- JL04V-6A24-11SE-EB-R	- -	- JAE	- ○	- -	-	NA6CT-14-4 NA6UC-20-2	NA6CTR-14-4 NA6UCR-20-2	
		SVPP-A54B	モーター アンプ	- JL04V-6A24-11SE-EB-R	- -	- JAE	- ○	- -	-	NA6CT-10-4 NA6UC-20-2	NA6CTR-10-4 NA6UCR-20-2	
		エンコーダー	SVEP-A51	モーター アンプ	55100-0670 JN6FR075M1	- LY10-C1-A1-10000	- JAE	- ○	- -	-	NA20276TSB-C	NA20276RRSB-E
			SVEP-A52	モーター アンプ	55100-0670 JN2DS10SL1-R	- -	- JAE	- ○	- -	-	NA3VCSB-25-3P	NA3MFSB-25-3P