

MRコネクタケーブル

▼ 全シリーズ共通 商品ページ 783~790

コネクタ付ケーブル

全芯数共通

CN1 ピンNo.	電線識別									CN2 ピンNo.
	SB・WAケーブル 例)ピンNo.12 橙・赤2			E・WBケーブル 例)ピンNo.12 橙・赤2			JS、MSケーブル 例)ピンNo.10 茶・白線			
	対No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色	対No.	電線色	ライン色	
1	1対	橙	黒1	1対	橙	黒1	1対	黒	—	
2		橙	赤1		橙	赤1		黒	白	
3	2対	灰	黒1	2対	灰	黒1	2対	赤	白	
4		灰	赤1		灰	赤1		赤	白	
5	3対	白	黒1	3対	白	黒1	3対	緑	白	
6		白	赤1		白	赤1		緑	白	
7	4対	黄	黒1	4対	黄	黒1	4対	黄	白	
8		黄	赤1		黄	赤1		黄	白	
9	5対	桃	黒1	5対	桃	黒1	5対	茶	白	
10		桃	赤1		桃	赤1		茶	白	
11	6対	橙	黒2	6対	橙	黒2	6対	青	白	
12		橙	赤2		橙	赤2		青	白	
13	7対	灰	黒2	7対	灰	黒2	7対	灰	白	
14		灰	赤2		灰	赤2		灰	白	
15	8対	白	黒2	8対	白	黒2	8対	橙	白	
16		白	赤2		白	赤2		橙	白	
17	9対	黄	黒2	9対	黄	黒2	9対	橙	白	
18		黄	赤2		黄	赤2		紫	白	
19	10対	桃	黒2	10対	桃	黒2	10対	若草	白	
20		桃	赤2		桃	赤2		若草	白	
21	11対	橙	黒3	11対	橙	黒3	11対	桃	白	
22		橙	赤3		橙	赤3		桃	白	
23	12対	灰	黒3	12対	灰	黒3	12対	空色	白	
24		灰	赤3		灰	赤3		空色	白	
25	13対	白	黒3	13対	白	黒3	13対	白	黒	
26		白	赤3		白	赤3		白	黒	
27	14対	黄	黒3	14対	黄	黒3	14対	緑	黒	
28		黄	赤3		黄	赤3		緑	黒	
29	15対	桃	黒3	15対	桃	黒3	15対	黄	黒	
30		桃	赤3		桃	赤3		黄	黒	
31	16対	橙	黒4	16対	橙	黒4	16対	茶	黒	
32		橙	赤4		橙	赤4		茶	黒	
33	17対	灰	黒4	17対	灰	黒4	17対	青	黒	
34		灰	赤4		灰	赤4		青	黒	
35	18対	白	黒4	18対	白	黒4	18対	灰	黒	
36		白	赤4		白	赤4		灰	黒	
37	19対	黄	黒4	19対	黄	黒4	19対	橙	黒	
38		黄	赤4		黄	赤4		橙	黒	
39	20対	桃	黒4	20対	桃	黒4	20対	紫	黒	
40		桃	赤4		桃	赤4		紫	黒	
41	21対	橙	黒連続	21対	橙	黒連続	—	—	—	
42		橙	赤連続		橙	赤連続	—	—	—	
43	22対	灰	黒連続	22対	灰	黒連続	—	—	—	
44		灰	赤連続		灰	赤連続	—	—	—	
45	23対	白	黒連続	23対	白	黒連続	—	—	—	
46		白	赤連続		白	赤連続	—	—	—	
47	24対	黄	黒連続	24対	黄	黒連続	—	—	—	
48		黄	赤連続		黄	赤連続	—	—	—	
49	25対	桃	黒連続	25対	桃	黒連続	—	—	—	
50		桃	赤連続		桃	赤連続	—	—	—	

シールド

コネクタ付
ケーブル資料

MRコネクタ オスコンタクト配列図

※メス(ソケット)は左右逆になります。(この図はコネクタのケーブル接続側より見た図です。)

