



# 安川Σ7エンコーダ

## SVEY-SGM71L-A

延長用 固定

線色	信号名	Pin	Pin	信号名	線色
空/黒	/PS	6	6	/PS	空/黒
空	PS	5	5	PS	空
橙/黒	BAT(-)	4	4	BAT(-)	橙/黒
橙	BAT(+)	3	3	BAT(+)	橙
黒	PG OV	2	2	PG OV	黒
赤	PG 5V	1	1	PG 5V	赤
シールド	FG	シエル	シエル	FG	シールド

## SVEY-SGM71L-B

延長用 可動

線色	信号名	Pin	Pin	信号名	線色
桃/黒	/PS	6	6	/PS	桃/黒
桃	PS	5	5	PS	桃
空/黒	BAT(-)	4	4	BAT(-)	空/黒
空	BAT(+)	3	3	BAT(+)	空
草	PG OV	2	2	PG OV	草
橙	PG 5V	1	1	PG 5V	橙
シールド	FG	シエル	シエル	FG	シールド

SVPY-SGM71 ▪ SVPY-SGM71R  
 SVPY-SGM72 ▪ SVPY-SGM72R  
 SVPY-SGM73-B  
 SVPY-SGM73R-B

Pin	信号名	線色	マーク
1	FG	緑	G
2	W相	青	W
3	V相	白	V
4	U相	赤	U
5	—	—	—
6	—	—	—

SVPY-SGM71B ▪ SVPY-SGM71BR  
 SVPY-SGM72B ▪ SVPY-SGM72BR  
 SVPY-SGM73B-B  
 SVPY-SGM73BR-B

Pin	信号名	線色	マーク
1	FG	緑	G
2	W相	青	W
3	V相	白	V
4	U相	赤	U
5	ブレーキ	黒	B
6	ブレーキ	茶	B

SVPY-SGM73-A  
 SVPY-SGM73R-A

Pin	信号名	線色	マーク
1	FG	緑/黄	G
2	W相	青	W
3	V相	白	V
4	U相	赤	U
5	—	—	—
6	—	—	—

SVPY-SGM73B-A  
 SVPY-SGM73BR-A

Pin	信号名	線色	マーク
1	FG	緑/黄	G
2	W相	青	W
3	V相	白	V
4	U相	赤	U
5	ブレーキ	黒	B
6	ブレーキ	茶	B

SVPY-SGM75B-B  
 SVPY-SGM75BAL-B

Pin	信号名	線色	マーク
1	ブレーキ	黒	B
2	ブレーキ	白	B

SVPY-SGM74 ▪ SVPY-SGM74AL  
 SVPY-SGM75 ▪ SVPY-SGM75AL  
 SVPY-SGM76 ▪ SVPY-SGM76AL  
 SVPY-SGM77 ▪ SVPY-SGM77AL

Pin	信号名	線色	マーク
A	U相	赤	U
B	V相	白	V
C	W相	青	W
D	FG	緑/黄	G