

部材表

シリーズ名	ハーネスタイプ	ハーネスタイプ	使用コネクタ								ケーブルタイプ (ミニミカシナールケーブル)				対応オプションケーブル											
			アンブ側 部材1		製造元		アンブ側 部材2		製造元		モータ側 部材1		製造元		モータ側 部材2		製造元		A(固定)		B(可動)		固定		可動	
			部品1	製造元	部品2	製造元	部品1	製造元	部品2	製造元	部品1	製造元	部品2	製造元	部品1	製造元	部品2	製造元	部品1	製造元	部品2	製造元	部品1	製造元	部品2	製造元
エンコーダ	SVEY-SGM71	55100-0670	モレックス			504678-0070	モレックス	56161-8081	モレックス	UL202765B #22X2C+#24X2P	UL20276RSB #22X2C+#24X2P	JZSP-C7P10D-□□-E	JZSP-C7P12D-□□-E													
	SVEY-SGM71R	55100-0670	モレックス			504678-0070	モレックス	56161-8081	モレックス	UL202765B #22X2C+#24X2P	UL20276RSB #22X2C+#24X2P	JZSP-C7P10E-□□-E	JZSP-C7P12E-□□-E													
	SVEY-SGM71L	55100-0670	モレックス			54280-0609	モレックス	-	-	UL202765B #16X2C+#26X2P	UL20276RSB #16X2C+#26X2P	JZSP-UCMP00-□□-E	JZSP-UCMP00-□□-E													
	SVEY-SGM71M	55100-0670	モレックス			504678-0070	モレックス	56161-8081	モレックス	UL202765B #22X2C+#24X2P	UL20276RSB #22X2C+#24X2P	JZSP-C7PRCD-E	JZSP-C7PRCD-E													
	SVEY-SGM71MR	55100-0670	モレックス			504678-0070	モレックス	56161-8081	モレックス	UL202765B #22X2C+#24X2P	UL20276RSB #22X2C+#24X2P	JZSP-C7PRCE-E	JZSP-C7PRCE-E													
	SVEY-SGM72	55100-0670	モレックス			CM10-SP10S-M-D	DDK	CM10-#22SC(S1)(D8)-100	DDK	UL202765B #22X2C+#24X2P	UL20276RSB #22X2C+#24X2P	JZSP-CVP01-□□-E	JZSP-CVP11-□□-E													
	SVEY-SGM72AL	55100-0670	モレックス			CM10-AP10S-M-D	DDK	CM10-#22SC(S1)(D8)-100	DDK	UL202765B #22X2C+#24X2P	UL20276RSB #22X2C+#24X2P	JZSP-CVP02-□□-E	JZSP-CVP12-□□-E													
	SVEY-SGM72M	55100-0670	モレックス			CM10-SP10S-M-D	DDK	CM10-#22SC(S1)(D8)-100	DDK	UL202765B #22X2C+#24X2P	UL20276RSB #22X2C+#24X2P	JZSP-CVP01-E	JZSP-CVP01-E													
	SVEY-SGM72MAL	55100-0670	モレックス			CM10-AP10S-M-D	DDK	CM10-#22SC(S1)(D8)-100	DDK	UL202765B #22X2C+#24X2P	UL20276RSB #22X2C+#24X2P	JZSP-CVP02-E	JZSP-CVP02-E													
	安川電機 Σ7シリーズ	SVPY-SGM71	J17S-06FMH-7KL-M-CF	日庄			R1.25-4	ニチフ			UL2517 #20X4C	UL2517R #22X4C	JZSP-C7M10F-□□-E	JZSP-C7M12F-□□-E												
SVPY-SGM72		J27S-06FMH-7KL-M-CF	日庄			R1.25-4	ニチフ			UL2517 #20X4C	UL2517R #22X4C	JZSP-C7M20F-□□-E	JZSP-C7M22F-□□-E													
SVPY-SGM73		J37S-06FMH-8KL-L-CF	日庄			R1.25-4	ニチフ			UL2517 #16X4C	UL2517R #16X4C	JZSP-C7M30F-□□-E	JZSP-C7M32F-□□-E													
SVPY-SGM71R		J17S-06FMH-7KL-M-CF	日庄			R1.25-4	ニチフ			UL2517 #20X4C	UL2517R #22X4C	JZSP-C7M10G-□□-E	JZSP-C7M12G-□□-E													
SVPY-SGM72R		J27S-06FMH-7KL-M-CF	日庄			R1.25-4	ニチフ			UL2517 #20X4C	UL2517R #22X4C	JZSP-C7M20G-□□-E	JZSP-C7M22G-□□-E													
SVPY-SGM73R		J37S-06FMH-8KL-L-CF	日庄			R1.25-4	ニチフ			UL2517 #16X4C	UL2517R #16X4C	JZSP-C7M30G-□□-E	JZSP-C7M32G-□□-E													
SVPY-SGM71B		J17S-06FMH-7KL-M-CF	日庄			R1.25-4	ニチフ			UL2517 #20X6C	UL2517R #22X6C	JZSP-C7M13F-□□-E	JZSP-C7M14F-□□-E													
SVPY-SGM72B		J27S-06FMH-7KL-M-CF	日庄			R1.25-4	ニチフ			UL2517 #20X6C	UL2517R #22X6C	JZSP-C7M23F-□□-E	JZSP-C7M24F-□□-E													
SVPY-SGM73B		J37S-06FMH-8KL-L-CF	日庄			R1.25-4	ニチフ			UL2517 #16X4C+#20X2C	UL2517R #16X4C+#22X2C	JZSP-C7M33F-□□-E	JZSP-C7M34F-□□-E													
SVPY-SGM71BR		J17S-06FMH-7KL-M-CF	日庄			R1.25-4	ニチフ			UL2517 #20X6C	UL2517R #22X6C	JZSP-C7M13G-□□-E	JZSP-C7M14G-□□-E													
SVPY-SGM72BR		J27S-06FMH-7KL-M-CF	日庄			R1.25-4	ニチフ			UL2517 #20X6C	UL2517R #22X6C	JZSP-C7M23G-□□-E	JZSP-C7M24G-□□-E													
SVPY-SGM73BR		J37S-06FMH-8KL-L-CF	日庄			R1.25-4	ニチフ			UL2517 #16X4C+#20X2C	UL2517R #16X4C+#22X2C	JZSP-C7M33G-□□-E	JZSP-C7M34G-□□-E													
SVPY-SGM74		D/MS3106B18-10S	DDK	D/MS3057-10A	DDK	R2-4	日庄			UL2501 #14X4C	UL2501R #14X4C	JZSP-UVA101-□□-E	JZSP-UVA121-□□-E													
SVPY-SGM74AL		D/MS3108B18-10S	DDK	D/MS3057-10A	DDK	R2-4	日庄			UL2501 #14X4C	UL2501R #14X4C	JZSP-UVA102-□□-E	JZSP-UVA122-□□-E													
SVPY-SGM75		D/MS3106B18-10S	DDK	D/MS3057-10A	DDK	5.5-4NS	日庄			UL2501 #12X4C	UL2501R #12X4C	JZSP-UVA301-□□-E	JZSP-UVA321-□□-E													
SVPY-SGM75AL		D/MS3108B18-10S	DDK	D/MS3057-10A	DDK	5.5-4NS	日庄			UL2501 #12X4C	UL2501R #12X4C	JZSP-UVA302-□□-E	JZSP-UVA322-□□-E													
SVPY-SGM76		D/MS3106B18-10S	DDK	D/MS3057-10A	DDK	5.5-4NS	日庄			UL2501 #10X4C	UL2501R #10X4C	JZSP-UVA501-□□-E	JZSP-UVA521-□□-E													
SVPY-SGM76AL		D/MS3108B18-10S	DDK	D/MS3057-10A	DDK	5.5-4NS	日庄			UL2501 #10X4C	UL2501R #10X4C	JZSP-UVA502-□□-E	JZSP-UVA522-□□-E													
SVPY-SGM77		D/MS3106B22-22S	DDK	D/MS3057-12A	DDK	5.5-4NS	日庄			UL2501 #10X4C	UL2501R #10X4C	JZSP-UVA601-□□-E	JZSP-UVA621-□□-E													
SVPY-SGM77AL		D/MS3108B22-22S	DDK	D/MS3057-12A	DDK	5.5-4NS	日庄			UL2501 #10X4C	UL2501R #10X4C	JZSP-UVA602-□□-E	JZSP-UVA622-□□-E													
SVPY-SGM75B	CM10-SP25-M-D	DDK	CM10-#22SC(S2)(D8)-100	DDK	-	-			-	UL2586 #17×2C	JZSP-U7B23-□□-E	JZSP-U7B24-□□-E														