

結線図

CN1 ピンNo.	線芯識別											CN2 ピンNo.
	Dケーブル		Eケーブル		Fケーブル			Kケーブル		ピンNo.		
	絶縁色	マーク色	絶縁色	マーク色	線芯No.	AWG23・21 絶縁体色	AWG19・16 ライン色	対	絶縁色		ライン色	
ピンNo.は 0251 ページ	例)ピンNo.13白・黒 		例)ピンNo.13白・黒 		例)ピンNo.2黒・白 					ピンNo.は 0251 ページ		
1	黒	-	黒	-	1	黒	-	黒	1対	黒	-	1
2	白	-	白	-	2	黒	白	白		黒	白	2
3	赤	-	赤	-	3	赤	-	赤	2対	赤	-	3
4	緑	-	緑	-	4	赤	白	緑		赤	白	4
5	黄	-	黄	-	5	緑	-	黄	3対	緑	-	5
6	茶	-	茶	-	6	緑	白	青		緑	白	6
7	青	-	青	-	7	黄	-	茶	4対	黄	-	7
8	灰	-	灰	-	8	黄	白	紫		黄	白	8
9	橙	-	橙	-	9	茶	-	灰	5対	茶	-	9
10	桃	-	桃	-	10	茶	白	橙		茶	白	10
11	水	-	水	-	11	青	-	若草 桃	6対	青	-	11
12	紫	-	紫	-	12	青	白	-		青	白	12
13	白	黒	白	黒	13	灰	-	-	7対	灰	-	13
14	白	赤	白	赤	14	灰	白	-		灰	白	14
15	白	緑	白	緑	15	橙	-	-	8対	橙	-	15
16	白	青	白	青	16	橙	白	-		橙	白	16
17	黒	白	黒	白	17	紫	-	-	9対	紫	-	17
18	黒	赤	黒	赤	18	紫	白	-		紫	白	18
19	黒	緑	黒	緑	19	若葉	-	-	10対	若葉(若草)	-	19
20	黒	青	黒	青	20	若葉	白	-		若葉(若草)	白	20
21	赤	白	赤	白	21	桃	-	-	11対	桃	-	21
22	赤	黒	赤	黒	22	桃	白	-		桃	白	22
23	赤	緑	赤	緑	23	空	-	-	12対	空(水)	-	23
24	赤	青	赤	青	24	空	白	-		空(水)	白	24
25	-	-	-	-	-	-	-	-	13対	白	-	25
26	-	-	-	-	-	-	-	-		白	黒	26
27	-	-	-	-	-	-	-	-	14対	緑	黒	27
28	-	-	-	-	-	-	-	-		緑	赤	28
29	-	-	-	-	-	-	-	-	15対	黄	黒	29
30	-	-	-	-	-	-	-	-		黄	赤	30
31	-	-	-	-	-	-	-	-	16対	茶	黒	31
32	-	-	-	-	-	-	-	-		茶	赤	32
33	-	-	-	-	-	-	-	-	17対	青	黒	33
34	-	-	-	-	-	-	-	-		青	赤	34
35	-	-	-	-	-	-	-	-	18対	灰	黒	35
36	-	-	-	-	-	-	-	-		灰	赤	36
37	-	-	-	-	-	-	-	-	19対	橙	黒	37
38	-	-	-	-	-	-	-	-		橙	赤	38

*シールドは切り落としになります(未接続)。

結線図

A1(2芯+アース)、A5(2芯+アース)の場合 ※ピンNo.Gはアースコンタクト

CN1 ピンNo.	線芯識別			CN2 ピンNo.
	Vケーブル	Cケーブル		
ピンNo.は 0267ページ	例)ピンNo.Y 	例)ピンNo.Z 		ピンNo.は 0267ページ
X	黒	黒	1	X
Y	白	黒	2	Y
G	赤	Y/G	-	G

A4(7芯+アース)の場合 ※ピンNo.8はアースコンタクト

CN1 ピンNo.	線芯識別			CN2 ピンNo.
	Vケーブル	Cケーブル		
ピンNo.は 0267ページ	例)ピンNo.2 	例)ピンNo.3 		ピンNo.は 0267ページ
1	黒	黒	1	1
2	白	黒	2	2
3	赤	黒	3	3
4	緑	黒	4	4
5	黄	黒	5	5
6	茶	黒	6	6
7	青	黒	7	7
8	灰	Y/G	-	8

A2(3芯+アース)、A3(3芯+アース)、A6(3芯+アース)の場合
※ピンNo.Gはアースコンタクト

CN1 ピンNo.	線芯識別			CN2 ピンNo.
	Vケーブル	Cケーブル		
ピンNo.は 0267ページ	例)ピンNo.Y 	例)ピンNo.Z 		ピンNo.は 0267ページ
X	黒	黒	1	X
Y	白	黒	2	Y
Z	赤	黒	3	Z
G	緑	Y/G	-	G