

オウルテック

USB充電付スマート電源タップ



- ココが特長**
- USB充電ポート付きの電源タップ
 - 雷サージ軽減フィルター搭載
 - 耐トラッキングカバー付きの180度スイングプラグ採用



5 日日出荷



1個単位



Order
注文例

型番

OWL-OTA2U1-2

型番	AC差込口	USB充電ポート	スイッチ	コード長さ	AC定格	色	プラグ	¥通常単価	通常出荷日
OWL-OTA2U1-2	2P・2ヶ口	1ポート(1A)	無し	2m	125V-15A・1500W	ホワイト	2P ・180度 スイングプラグ ・耐トラッキング カバー付プラグ	980	5日目
OWL-OTA2U1-3				3m				1,080	5日目
OWL-OTA3U1-S2	2P・3ヶ口	1ポート(1A)	有り	2m				1,380	5日目
OWL-OTA3U1-S3				3m				1,480	5日目
OWL-OTA3U3-1	2P・3ヶ口	3ポート (TOTAL 2.1A)	無し	1.8m				2,980	5日目
OWL-OTA3U3-1(B)				1.8m				2,980	5日目
OWL-OTA4U2-S1				2P・4ヶ口	2ポート(TOTAL 1A)	有り	1.8m	100V-15A・1500W	2,480

エレコム

一括スイッチ付省エネタップ 4・6ヶ口



- ココが特長**
- 定格15A-125Vの一括スイッチ付省エネタップ
 - プラグは2ピンのスイングプラグ仕様
 - コード長さは1m、2m、3mから選択可能



在庫品

4 日日出荷



1個単位



Order
注文例

型番

T-E01-2410WH

型番	差込口	スイッチ	コード長さ	定格	色	プラグ	¥通常単価	通常出荷日
T-E01-2410WH	4ヶ口	有り	1m	125V-15A 1500W	ホワイト	2ピン (スイングプラグ)	1,111	在庫品
T-E01-2420WH			2m				1,220	在庫品
T-E01-2430WH			3m				1,318	4日目
T-E01-2610WH	6ヶ口	有り	1m				1,318	在庫品
T-E01-2620WH			2m				1,393	4日目
T-E01-2630WH			3m				1,467	在庫品

エレコム

デスクタップ 3ヶ口



- ココが特長**
- 定格15A-125Vのデスク据付け用電源タップ
 - 厚さ10~40mmの天板に固定可能
 - 集中スイッチ付



在庫品



1個単位



Order
注文例

型番

T-DK2320CBS

型番	差込口	スイッチ	コード長さ	定格	色	プラグ	¥通常単価	通常出荷日
T-DK2320CBS	抜け止めタイプ 3ヶ口	有り	2m	125V-15A 1500W	ホワイト	2ピン (スイングプラグ)	1,600	在庫品

エレコム

一括&個別スイッチ付省エネタップ 4・6ヶ口



- ココが特長**
- 待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと個別に節約できる個別スイッチ付
 - 定格15A-125V・1500W



在庫品

4 日日出荷



1個単位



Order
注文例

型番

T-E03-2410WH

型番	差込口	スイッチ	タイプ	コード長さ	定格	色	プラグ	¥通常単価	通常出荷日		
T-E03-2410WH	4ヶ口	一括スイッチ + 個別スイッチ	省エネ	1m	125V-15A 1500W	ホワイト	2ピン (スイングプラグ)	1,467	4日目		
T-E03-2420WH				2m				1,613	4日目		
T-E03-2430WH				3m				1,687	在庫品		
T-E03-2610WH	6ヶ口			有り				省エネ	1m	1,687	4日目
T-E03-2620WH									2m	1,760	在庫品
T-E03-2630WH									3m	1,907	在庫品
T-K05-2625BK	6ヶ口	有り	雷ガード	2.5m	125V-15A 1500W	ブラック	2,493	4日目			
T-K05-2625WH				2.5m		2,493	4日目				
T-K05-2650WH				5m		2,640	4日目				

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。

●他社ブランド(ミスミ品以外)非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。