

パライト型式	サイズ	段数	定格電圧	取付け/配線仕様	点滅/プザ-	本体材質	LED色	グローブ色
LR6-202LJNW-RY	LR6	2	02	LJ	N	W	RY	
LR4-1M2LJNW-R	LR4	1	M2	LJ	N	W	R	
LR4-202LJNW-RY	LR4	2	02	LJ	N	W	RY	
LR6-202LJNW-RG	LR6	2	02	LJ	N	W	RG	
LR5-201LJNW-RG	LR5	2	01	LJ	N	W	RG	
LR6-102LJNW-G	LR6	1	02	LJ	N	W	G	
LR4-2M2LJNW-YG	LR4	2	M2	LJ	N	W	YG	
LR4-302LJBW-BYG	LR4	3	02	LJ	B	W	BYG	
LR4-302LJBW-RCG	LR4	3	02	LJ	B	W	RCG	
LR4-302LJNW-GYB	LR4	3	02	LJ	N	W	GYB	
LR4-302LJNW-GYR	LR4	3	02	LJ	N	W	GYR	
LR4-302LJNW-RCG	LR4	3	02	LJ	N	W	RCG	
LR4-3M2LJNW-RYGZ	LR4	3	M2	LJ	N	W	RYG	Z
LR4-402LJNW-CRYG	LR4	4	02	LJ	N	W	CRYG	
LR4-4M2LJNW-RYGB	LR4	4	M2	LJ	N	W	RYGB	
LR6-302LJNW-RYB	LR6	3	02	LJ	N	W	RYB	
LR6-302LJNW-YGR	LR6	3	02	LJ	N	W	YGR	
LR4-102LJNW-B	LR4	1	02	LJ	N	W	B	
LR4-1M2LJNW-Y	LR4	1	M2	LJ	N	W	Y	
LR4-302LJNW-RYBZ	LR4	3	02	LJ	N	W	RYB	Z
LR5-102LJNW-G	LR5	1	02	LJ	N	W	G	
LR6-102LJNW-RZ	LR6	1	02	LJ	N	W	R	Z
LR6-3M2LJNW-RYBZ	LR6	3	M2	LJ	N	W	RYB	Z
LR6-3M2LJNW-RYGZ	LR6	3	M2	LJ	N	W	RYG	Z
LR4-402LJNA-RYGB	LR4	4	02	LJ	N	A	RYGB	
LR4-102LJNW-R	LR4	1	02	LJ	N	W	R	
LR5-202LJNW-RB	LR5	2	02	LJ	N	W	RB	
LR5-202LJBW-RY	LR5	2	02	LJ	B	W	RY	
LR6-102LJNW-Y	LR6	1	02	LJ	N	W	Y	
LR6-1M2LJNW-G	LR6	1	M2	LJ	N	W	G	
LR6-402LJNW-RYGB	LR6	4	02	LJ	N	W	RYGB	
LR4-302LJBW-GRY	LR4	3	02	LJ	B	W	GRY	
LR4-202LJBW-GY	LR4	2	02	LJ	B	W	GY	
LR6-202LJBA-RY	LR6	2	02	LJ	B	A	RY	
LR4-102LJNW-RZ	LR4	1	02	LJ	N	W	R	Z
LR4-2M2LJBW-RY	LR4	2	M2	LJ	B	W	RY	
LR4-202LJBW-RY	LR4	2	02	LJ	B	W	RY	
LR6-202LJBW-RGZ	LR6	2	02	LJ	B	W	RG	Z
LR4-402LJBW-RYGB	LR4	4	02	LJ	B	W	RYGB	
LR4-102LJNA-Y	LR4	1	02	LJ	N	A	Y	
LR6-2M2LJNW-RG	LR6	2	M2	LJ	N	W	RG	
LR6-302LJNW-RYGZ	LR6	3	02	LJ	N	W	RYG	Z
LR6-3M2LJNW-RYG	LR6	3	M2	LJ	N	W	RYG	
LR5-101LJNW-G	LR5	1	01	LJ	N	W	G	
LR5-102LJBW-B	LR5	1	02	LJ	B	W	B	
LR6-302LJNA-RYG	LR6	3	02	LJ	N	A	RYG	
LR4-202LJNW-RBZ	LR4	2	02	LJ	N	W	RB	Z
LR4-402LJBW-RYGC	LR4	4	02	LJ	B	W	RYGC	
LR6-202LJNW-YG	LR6	2	02	LJ	N	W	YG	
LR4-102LJBW-B	LR4	1	02	LJ	B	W	B	
LR6-1M2LJNW-B	LR6	1	M2	LJ	N	W	B	
LR5-402LJNW-RYGB	LR5	4	02	LJ	N	W	RYGB	
LR4-202LJNW-GY	LR4	2	02	LJ	N	W	GY	
LR6-202LJBA-RG	LR6	2	02	LJ	B	A	RG	
LR4-102LJNW-Y	LR4	1	02	LJ	N	W	Y	
LR4-1M2LJBW-Y	LR4	1	M2	LJ	B	W	Y	
LR4-1M2LJBW-R	LR4	1	M2	LJ	B	W	R	
LR6-2M2LJBW-RG	LR6	2	M2	LJ	B	W	RG	
LR4-3M2LJNW-RYG	LR4	3	M2	LJ	N	W	RYG	
LR6-302LJBW-RYGZ	LR6	3	02	LJ	B	W	RYG	Z
LR4-102LJNW-G	LR4	1	02	LJ	N	W	G	
LR4-302LJNW-RYB	LR4	3	02	LJ	N	W	RYB	
LR4-202LJNW-YG	LR4	2	02	LJ	N	W	YG	
LR4-102LJBW-R	LR4	1	02	LJ	B	W	R	
LR5-302LJBW-RYB	LR5	3	02	LJ	B	W	RYB	
LR6-402LJBW-RYGB	LR6	4	02	LJ	B	W	RYGB	
LR5-402LJBW-RYGB	LR5	4	02	LJ	B	W	RYGB	
LR6-302LJBW-RYG	LR6	3	02	LJ	B	W	RYG	
LR4-102LJBW-Y	LR4	1	02	LJ	B	W	Y	
LR5-202LJNW-GR	LR5	2	02	LJ	N	W	GR	
LR4-102LJNW-C	LR4	1	02	LJ	N	W	C	
LR4-202LJBW-RG	LR4	2	02	LJ	B	W	RG	
LR6-202LJBW-RG	LR6	2	02	LJ	B	W	RG	
LR6-202LJBW-RY	LR6	2	02	LJ	B	W	RY	
LR4-102LJBA-RZ	LR4	1	02	LJ	B	A	R	Z
LR4-202LJBW-GR	LR4	2	02	LJ	B	W	GR	
LR4-302LJNA-GYR	LR4	3	02	LJ	N	A	GYR	
LR6-2M2LJBW-RY	LR6	2	M2	LJ	B	W	RY	
LR6-1M2LJNW-R	LR6	1	M2	LJ	N	W	R	
LR4-2M2LJBW-RG	LR4	2	M2	LJ	B	W	RG	
LR4-202LJNW-RG	LR4	2	02	LJ	N	W	RG	
LR6-102LJBW-R	LR6	1	02	LJ	B	W	R	
LR4-102LJBA-R	LR4	1	02	LJ	B	A	R	
LR4-202LJBA-RG	LR4	2	02	LJ	B	A	RG	
LR4-202LJBW-YG	LR4	2	02	LJ	B	W	YG	
LR4-302LJBW-RYB	LR4	3	02	LJ	B	W	RYB	
LR4-302LJBW-RYGZ	LR4	3	02	LJ	B	W	RYG	Z
LR6-302LJBA-RYG	LR6	3	02	LJ	B	A	RYG	
LR4-1M2LJBW-G	LR4	1	M2	LJ	B	W	G	
LR6-302LJNA-RYB	LR6	3	02	LJ	N	A	RYB	
LR4-1M2LJNW-G	LR4	1	M2	LJ	N	W	G	
LR5-302LJNW-RYG	LR5	3	02	LJ	N	W	RYG	
LR5-301LJNW-RYG	LR5	3	01	LJ	N	W	RYG	
LR4-502LJBA-RYGBC	LR4	5	02	LJ	B	A	RYGBC	
LR5-202LJBW-RG	LR5	2	02	LJ	B	W	RG	
LR4-102LJBW-G	LR4	1	02	LJ	B	W	G	
LR4-202LJBW-RGZ	LR4	2	02	LJ	B	W	RG	Z
LR4-302LJNW-RGY	LR4	3	02	LJ	N	W	RGY	
LR4-3M2LJBW-RYG	LR4	3	M2	LJ	B	W	RYG	
LR4-402LJNW-RYGB	LR4	4	02	LJ	N	W	RYGB	
LR4-202LJNA-RG	LR4	2	02	LJ	N	A	RG	
LR6-102LJBW-Y	LR6	1	02	LJ	B	W	Y	
LR4-2M2LJNW-RG	LR4	2	M2	LJ	N	W	RG	
LR6-302LJNW-RYG	LR6	3	02	LJ	N	W	RYG	
LR5-202LJNW-RY	LR5	2	02	LJ	N	W	RY	
LR4-102LJNA-G	LR4	1	02	LJ	N	A	G	
LR5-302LJBW-RYG	LR5	3	02	LJ	B	W	RYG	
LR5-202LJNW-RG	LR5	2	02	LJ	N	W	RG	
LR5-102LJNW-R	LR5	1	02	LJ	N	W	R	
LR5-102LJBW-R	LR5	1	02	LJ	B	W	R	
LR5-102LJBW-Y	LR5	1	02	LJ	B	W	Y	
LR4-302LJBW-GYR	LR4	3	02	LJ	B	W	GYR	
LR4-302LJNW-RYGZ	LR4	3	02	LJ	N	W	RYG	Z
LR4-302LJNW-RYG	LR4	3	02	LJ	N	W	RYG	
LR4-302LJBW-RYG	LR4	3	02	LJ	B	W	RYG	
LR4-302LJBA-RYG	LR4	3	02	LJ	B	A	RYG	
LR6-1M2LJBW-R	LR6	1	M2	LJ	B	W	R	
LR6-3M2LJBW-RYG	LR6	3	M2	LJ	B	W	RYG	
LR4-502LJNW-RYGBC	LR4	5	02	LJ	N	W	RYGBC	
LR4-302LJNA-RYG	LR4	3	02	LJ	N	A	RYG	

■パトライト型番

L R 6 - 3 0 2 L J B W - R Y G Z  
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① サイズ	② 段数	③ 定格電圧	④ 取付/配線仕様
4 = Φ40	1 = 1 段	01 = DC12V	LJ = ボール取付 + Lアングル・キャプタイヤケーブル
5 = Φ50	2 = 2 段	02 = DC24V	
6 = Φ60	3 = 3 段	M2 = AC100・240V	
	4 = 4 段		
	5 = 5 段		

  

⑤ 点滅/プザ-有無	⑥ ボディ色・材質	⑦ LED色	⑧ グローブ色
B = 点滅有/プザ-有	W = オフホワイト (材質: PC)	R(赤)・Y(黄)・G(緑)・B(青)・C(白)	無 = カラーグローブ
N = 点滅無/プザ-無	A = オフホワイト (材質: ABS & AS)		Z = クリアグローブ

[!] 対応型番は弊社で在庫している商品に限られます。組み合わせによってはセット品としてお選びいただけません。