


TAPPING SCREWS

タッピングねじ

CADデータフォルダ名: 34_Screws



TANB
TANBS



RoHS10 Mはねじの呼び径です。本商品はメートルねじではありません。

Type	材質	表面処理
TANB	SWCH相当	三価クロメート
TANBS	SUS304相当	-

M	A	E	十字穴番号
3	5.5	2.0	2
3.5	6.0	2.3	2
4	7.0	2.6	2
5	9.0	3.3	2

型式	TANB				TANBS			
	¥基準単価	¥スライド単価			¥基準単価	¥スライド単価		
Type M-L	1~29本	30~99	100~249	250~500	1~29本	30~99	100~149	150~500
3-5	80	36	8	1	-	-	-	-
6					-	-	-	-
8					-	-	-	-
10	82	37	9	2	85	38	11	3
12					-	-	-	-
16					-	-	-	-
18	85	38	10	2	87	40	13	4
10					-	-	-	-
12					-	-	-	-
14	88	40	11	4	89	42	14	4
16					-	-	-	-
20					-	-	-	-



Order
注文例

型式

TANBS4-10



Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133


ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~500	501~	
出荷日	通常	お見積り	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。



TASA
TASAS



RoHS10 Mはねじの呼び径です。本商品はメートルねじではありません。

Type	材質	表面処理
TASA	SWCH相当	三価クロメート
TASAS	SUS304相当	-

M	A	E	十字穴番号
3	6.0	1.75	2
3.5	7.0	2.00	2
4	8.0	2.30	2
5	10.0	2.80	2

型式	TASA				TASAS			
	¥基準単価	¥スライド単価			¥基準単価	¥スライド単価		
Type M-L	1~29本	30~99	100~249	250~500	1~29本	30~99	100~149	150~500
3-6	80	36	8	1	85	38	11	3
8					-	-	-	-
10					-	-	-	-
12	82	37	10	2	87	40	13	5
10					-	-	-	-
12					-	-	-	-
14	85	38	13	3	89	42	14	6
10					-	-	-	-
12					-	-	-	-
16	88	40	14	4	91	45	15	10
10					-	-	-	-
12					-	-	-	-
18	88	40	14	5	91	45	16	13
16					-	-	-	-
20					-	-	-	-



Order
注文例

型式

TASAS4-10



Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133


ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~500	501~	
出荷日	通常	お見積り	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。



TATR
TATRS



RoHS10 Mはねじの呼び径です。本商品はメートルねじではありません。

Type	材質	表面処理
TATR	SWCH相当	三価クロメート
TATRS	SUS304相当	-

M	A	E	十字穴番号
3	6.9	1.9	1
3.5	8.1	2.2	2
4	9.4	2.5	2
5	11.8	3.1	2

型式	TATR				TATRS			
	¥基準単価	¥スライド単価			¥基準単価	¥スライド単価		
Type M-L	1~29本	30~99	100~249	250~500	1~29本	30~99	100~149	150~500
3-6	80	36	8	1	86	40	11	4
8					-	-	-	-
10					-	-	-	-
12	82	37	10	2	88	42	13	5
10					-	-	-	-
12					-	-	-	-
14	85	38	11	3	90	44	13	8
10					-	-	-	-
12					-	-	-	-
16	88	40	12	4	92	46	15	10
10					-	-	-	-
12					-	-	-	-
18	88	40	12	4	92	46	13	10
16					-	-	-	-
20					-	-	-	-



Order
注文例

型式

TATRS-10



Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~500	501~	
出荷日	通常	お見積り	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

SPRING WASHERS / FLAT WASHERS

ばね座金/平座金

一箱販売


CADデータフォルダ名: 34_Screws



ばね座金

Type	材質	表面処理
BOX-SLW	SWRH	三価クロメート
BOX-SSLW	SUS304N	-

BOX-SLW
BOX-SSLW



No.	d	D	t
3	3.1	5.9	0.7
4	4.1	7.6	1
5	5.1	9.2	1.3
6	6.1	12.2	1.5
8	8.2	15.4	2
10	10.2	18.4	2.5
12	12.2	21.5	3


RoHS10 単品販売もごさいます。P.273



平座金

Type	材質	表面処理
BOX-PWF	SPCC相当	三価クロメート
BOX-SPWF	SUS304	-

BOX-PWF
BOX-SPWF



No.	d	D		t
		BOX-PWF	BOX-SPWF	
3	3.2	6	7	0.5
4	4.3	8	9	0.8
5	5.3	10	10	1
6	6.4	12.5	12.5	1.6
8	8.4	15.5	17	1.6
10	10.5	18	21	2
12	13.0	21	24	2.5

RoHS10 単品販売もごさいます。P.273

ご注文の際は箱数でご指定ください。数量1のご注文で1箱が納入されます。



Order
注文例

型式

BOX-SSLW3
BOX-PWF3



Delivery
出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

社内在庫用やご使用数の多い場合には箱販売がお得です。

型式	Type	No.	¥基準単価 1~10箱		箱入数
			1コあたりの価格	1箱	
BOX-SLW		3	0.35	700	2,000コ/箱
		4	0.4	800	
		5	0.6	1,200	
		6	0.9	1,800	
		8	1.1	2,200	
		10	2.2	2,200	
		12	3.7	2,590	700コ/箱

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	Type	No.	¥基準単価 1~10箱		箱入数
			1コあたりの価格	1箱	
BOX-SSLW (ステンレス)		3	0.9	1,800	2,000コ/箱
		4	1.3	2,600	
		5	1.6	3,200	
		6	2.1	4,200	
		8	3.8	3,800	
		10	5.7	3,990	
		12	5.7	3,990	700コ/箱

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	Type	No.	¥基準単価 1~10箱		箱入数
			1コあたりの価格	1箱	
BOX-PWF		3	0.3	600	2,000コ/箱
		4	0.4	800	
		5	0.6	1,200	
		6	0.8	1,600	
		8	1.4	2,800	
		10	2.5	2,500	
		12	3.8	2,660	700コ/箱

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	Type	No.	¥基準単価 1~10箱		箱入数
			1コあたりの価格	1箱	
BOX-SPWF (ステンレス)		3	1.0	2,000	2,000コ/箱
		4	1.5	3,000	
		5	2.0	4,000	
		6	2.5	5,000	
		8	3.0	6,000	
		10	5.5	5,500	
		12	8.5	5,950	700コ/箱

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

34
ねじ・座金