


FRAME CAPS -5 SERIES-

フレームキャップ

-5シリーズ(溝幅6mm)アルミフレーム用-



■特長：フレーム端面を保護する、標準的なキャップです。アルミフレームの追加加工の必要はありません。

Type	材質
HFC	ポリアミド
HFCL	低密度ポリエチレン

①商品によっては色のご指定が無くてもご注文可能な場合があります。その場合、色は黒になります。

②フレームキャップの足の数・形状は、抜けにくくする為、変更する場合があります。

③HFCLは固定位置レンチ穴(P803)、D穴(P808)、L穴(P811)を施したフレームには適用しません。

④HFCLは材質の特性上、アルミフレームに取り付ける際、寸法差が生じる場合があります。

HFC5-2020

HFCL5-2020

HFC5-2040

HFCL5-2040

HFC5-2060

HFC5-4040

HFC5-4060

HFC5-404020

HFC5-2525

HFC5-2550

HFC30A5

HFC45A5

HFC60A5

HFCR5-2020

型式 Type	No.	色	¥基準単価			対応 フレーム
			1~14コ	15~19	20~200	
HFC5	2020	B (黒) S (ライトグレー)	140	100	60	5-2020
	2040		160	115	65	5-2040
	2060		180	130	75	5-2060
	4040		200	140	80	5-4040
	4060		220	155	90	5-4060
	404020		200	140	80	5-404020
HFCL5	2525		160	115	65	5-2525
	2550		190	135	80	5-2550
HFCL5	2020		140	100	60	5-2020
	2040		160	115	65	5-2040
HFC30A5		180	130	75	30A5-20	
HFC45A5	45A5-20					
HFC60A5	60A5-20					
HFCR5-2020	5-2020					

Order 注文例
型式 - 色
HFC30A5 - B

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷
P.133

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

①商品によっては色のご指定が無くてもご注文可能な場合があります。その場合、色は黒になります。

②フレームキャップの足の数・形状は、抜けにくくする為、変更する場合があります。

③HFCLは固定位置レンチ穴(P803)、D穴(P808)、L穴(P811)を施したフレームには適用しません。

④HFCLは材質の特性上、アルミフレームに取り付ける際、寸法差が生じる場合があります。

アルミフレームHFS5-2080を使用する場合には、HFC5-2040を2個使用してください。

● CADデータフォルダ名：40_Aluminum_Frames

■特長：コーナー部3面を保護するタイプのフレームキャップです。追加加工の必要はありません。

■コーナー用3面キャップ

①足の数・形状は、抜けにくくする為、変更する場合がございます。

HFCK5-2020

材質 ポリアミド

型式	色	付属品	対応フレーム	¥基準単価		¥スライド単価
				1~14コ	15~19	
HFCK5-2020	B (黒)	HFBMB3-12	5-2020	280	230	190

Order 注文例
型式 - 色
HFCK5-2020 - B

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷
P.133

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~200	201~	
出荷日	通常	お見積り	

①フレームのタップ追加加工は必要ありません。

■特長：ボルト止めタイプのフレームキャップです。追加加工の必要がなく、抜けにくい為安全性も優れます。

■ボルト止め

①足の数・形状は、抜けにくくする為、変更する場合がございます。

HFCB5-2020

HFCB5-2040

材質 ポリアミド
(黒・ライトグレー・黄)

Type	No.	色	¥基準単価			対応 フレーム
			1~14コ	15~19	20~500	
HFCB5	2020	B (黒) S (ライトグレー) Y (黄)	220	155	90	5-2020
	2040	①黄色タイプは2020のみとなります。	250	170	110	5-2040

Order 注文例
型式 - 色
HFCB5-2020 - B

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷
P.133

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~500	501~	
出荷日	通常	お見積り	

①フレームのタップ追加加工は必要ありません。

①皿ボルトが付属となります。(黒：HFBMB3-12、ライトグレー、黄：SHFB33-12)

■特長：HFSR5-404020用の端面プレートです。フレームに追加加工が必要なプレートです。

■端面プレート RoHS10

材質 SUS304

HFCSR5-404020

型式 Type	適合ボルト	¥基準単価		対応 フレーム
		1~14コ	15~19	
HFCSR5-404020	SHFB55-6	530	480	HFSR5-404020

①HFCSR5-404020は、フレーム断面に取付用の追加加工と適合ボルトが必要となります。(ボルトは添付していません。)

■HFSR5-404020への端面プレート取付け追加加工

Alterations	端面プレート取付穴加工			
	Code	LTS	RTS	TSW
Spec.		フレームの置き方は下図のように置いた状態を基準にします。 LTS：左端面に加工 RTS：右端面に加工 TSW：両端面に加工例 LTS		
適用フレーム	適合ボルト			
HFSR5-404020	SHFB55-6	660	660	1,320

Order 注文例
型式
HFCRS-404020

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷
P.133

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~200	201~	
出荷日	通常	お見積り	

①フレームのタップ追加加工は必要ありません。

40 アルミフレーム