

ANCHOR STANDS FOR ALUMINUM FRAMES

アルミフレーム用アンカースタンド

CADデータフォルダ名: 41_Accessories

41
アルミフレーム用アンカースタンド

HFLANK6-3030
HFLANK6-3060

HFLANK8-4040
HFLANK8-4080

Type	材質	表面処理
HFLANK	SS400	三価クロメート
HFLANKB		四酸化鉄皮膜

型式	対応フレーム (シリーズ)	質量 g	適用ボルト・ナット				HFLANK		HFLANKB	
			ボルト	個数	ナット	個数	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
HFLANK6 HFLANKB6	3030	6シリーズ 30mm角	CBM6-14	2	HNTP6-6	4	710	675	860	815
	3060	6シリーズ 30mm角*, 30・60mm角		4		4	880	835	1,080	1,025
HFLANK8 HFLANKB8	4040	8シリーズ 40mm角	CBM8-18	2	HNTP8-8	2	800	760	950	900
	4080	8シリーズ 40mm角*, 40・80mm角		4		4	1,000	950	1,200	1,140

*2本のアルミフレームを立てる場合は、板金で補強してください。(使用例参照)
 ①適用ボルト・ナットは含まれておりません。

Order 注文例: 型式 HFLANK6-3060, Delivery 出荷日: 在庫品, 翌日出荷, P.133

Alteration 追加加工: 型式 (SET) HFLANK6-3030-SET

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~50	51~	1~20	21~
出荷日	通常	お見積り	通常	お見積り

②表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration	Code	Spec.	適用スタンド	¥/1Code
適用ボルト・ナットをセット	SET	スタンドとフレームを固定するボルトナットをセットにします。アンカーボルトは含まれておりません。ボルト→CBM ナット→HNTP	HFLANK HFLANKB	6-3030 100 6-3060 200 8-4040 100 8-4080 200

③-SET指定時は、RoHS非対応となります。

Example 使用例

<1列溝フレームでの例>

<2列溝フレームでの例>

<1列溝フレーム×2本での例>

・フレームを2本並べ、上部は板金プレートで補強してください。

HFTANK6-3030
HFTANK6-3060

HFTANK8-4040
HFTANK8-4080

HFTANM6-3030
HFTANM6-3060

HFTANM8-4040
HFTANM8-4080

RoHS10

④材質 SPHC ⑤表面処理 三価クロメート
 ⑥筒内面は深いため、表面処理が薄くかかります。

4点アンカータイプ

型式	対応フレーム (シリーズ)	質量 g	A	W	V	適用止めねじ (P.247)		¥基準単価	¥スライド単価	
						止めねじ	個数			
HFTANK6	3030	6シリーズ 30mm角	150	31	—	MSSF6-12	4	1,170	1,111	
	3060	6シリーズ 30mm角*, 30・60mm角		62	31	MSSF6-12	6	1,530	1,453	
	4040	8シリーズ 40mm角	1900	41	—	MSSF6-16	4	1,300	1,235	
HFTANK8	4080	8シリーズ 40mm角*, 40・80mm角	2210	170	82	41	MSSF6-16	6	1,700	1,615

2点アンカータイプ

型式	対応フレーム (シリーズ)	質量 g	A	W	V	適用止めねじ (P.247)		¥基準単価	¥スライド単価	
						止めねじ	個数			
HFTANM6	3030	6シリーズ 30mm角	800	31	—	MSSF6-12	4	1,170	1,111	
	3060	6シリーズ 30mm角*, 30・60mm角	1000	62	31	MSSF6-12	6	1,530	1,453	
	4040	8シリーズ 40mm角	1100	41	—	MSSF6-16	4	1,300	1,235	
HFTANM8	4080	8シリーズ 40mm角*, 40・80mm角	1400	170	82	41	MSSF6-16	6	1,700	1,615

*2本のアルミフレームを立てる場合は、板金で補強してください。(使用例参照)
 ⑦適用止めねじは含まれておりません。

Order 注文例: 型式 HFTANK6-3030, Delivery 出荷日: 在庫品, 翌日出荷, P.133

Alteration 追加加工: 型式 (SET) HFTANK6-3030-SET

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~20	21~	1~20	21~
出荷日	通常	お見積り	通常	お見積り

⑧表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例

HPTSS (P.659・709)

・2本のアルミフレームを立てるのにスタンドを利用する場合は、板金プレート (P.659・709) で補強してください。

MSSF (P.247)

・アルミフレーム用ナットを使わずに、止めねじで取り付けることができます。

Alteration	Code	Spec.	適用スタンド	¥/1Code
適用止めねじをセット	SET	スタンドとフレームを固定する止めねじをセットにします。アンカーボルトは含まれておりません。	HFTANK6-3030 HFTANK8-4040 HFTANM6-3030 HFTANM8-4040	200
			HFTANK6-3060 HFTANK8-4080 HFTANM6-3060 HFTANM8-4080	300

安全柵ユニットを直立させるのにご使用できます。