


ALUMINUM BRACKETS -8 SERIES (SLOT 10mm)-

薄型ブラケット

-8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用-



CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames


■特長: 薄型の押出ブラケットです。取付時の省スペース化に有効です。

薄型ブラケット




Type	M材質	S表面処理
HBLSS8	A6N01SS-T5	アルマイト処理
HBLSSB8		黒アルマイト

HBLSS8
HBLSSB8
(黒アルマイト)




HBLSD8



穴位置の変更ができます。

型式	質量 (g)	適合ボルト・Tナット	許容荷重 (N)	¥基準単価	¥スライド単価
HBLSS8	34	CBM8-15	2	1666	107
HBLSSB8* (黒アルマイト)					187
HBLSD8	80		4	2352	216

*黒アルマイトの補修はP892を参照ください。



Order 注文例
型式 HBLSS8

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工
型式 (P・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC)
HBLSD8 - P
HBLSS8 - SET
HBLSD8 - P-SET

Alteration	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
薄型ブラケット穴位置変更	P	薄型ブラケットHBLSD8のボルト取付穴の位置を変更します。	HBLSD8	20


Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット					
			SET	SST	SEU	SSU	SEP	SSP
適用ボルトナットをセット	SET (ステンレス)	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加工します)						
	SEU (入れバネナット)	(例)HBLSS8指定時						
	SSU (入れバネナット)	ボルト ナット						

黒アルマイトブラケットのボルトはP795HCBMTB(三価クロメート黒)になります。
黒アルマイトブラケット以外で-SET,-SEU,-SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

ALUMINUM BRACKETS -8 SERIES (SLOT 10mm)-

プレートブラケット・ブロックブラケット

-8シリーズ(溝幅10mm)アルミフレーム用-




CADデータフォルダ名: 40_Aluminum_Frames

■特長: フレームにタップ加工を行いボルトで締結を行うブラケットです。

プレートブラケット




HBLPL8



M材質 SS400
S表面処理 無電解ニッケルメッキ

*ボルトは付属していません。



型式	フレーム	Z1 対応ボルト	Z2	質量 (g)	¥基準単価	¥スライド単価
HBLPL8	8080	M8	M8	1240	1,861	1,768

Order 注文例
型式 フレーム
HBLPL8 - 8080

Delivery 出荷日
3 日日出荷

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~50	51~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。


Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
通し穴追加加工	DC	通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12	600

■特長: 交差接続の際にフレームからはみ出ないブラケットです。突起付反転ブラケットに比べ狭いスペースで利用できます。

ブロックブラケット



HBLBL8



M材質 A6N01SS-T5
S表面処理 アルマイト処理

型式	質量 (g)	適用ボルト	許容荷重 (N)	¥基準単価	¥スライド単価
HBLBL8	79	CBM8-15	2	1666	247

Order 注文例
型式 HBLBL8

Delivery 出荷日
在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工
型式 (SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP)
HBLBL8 - SET

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット					
			SET	SST	SEU	SSU	SEP	SSP
適用ボルトナットをセット	SET (ステンレス)	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加工します)						
	SEU (入れバネナット)	ボルト ナット						
	SSU (入れバネナット)	Code 型式 個数 型式 個数						

-SET,-SEU,-SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

