

PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください(仕様は『外形図・規格表』タブに掲載)

L-SHAPED・凹・凸・INCLINED BLOCKS -0.1mm SPECIFICATION OF DIMENSION-
L・凹・凸・傾斜プレート

仕上プレートからL・凹・凸・傾斜の形状加工を施した商品です。



Delivery

出荷日

3~8 日目発送

詳細は下記の出荷日一覧をご確認ください。


型式は寸法や数量により異なります。

20個以上は出荷日が異なる場合があります。



プレートTYPE

A寸・B寸に対し、L寸が小さい場合、プレートTYPEとなります。




全材質の標準サイズ、アルミの大サイズの精度基準(100mm基準)
 鉄・特殊鋼のA500もしくはB300を超えるサイズの精度基準(100mm基準)

■L型プレート

サイズ	A	B	L	C	D	選択
全材質 標準サイズ	20 500	20 300	5 50	10 490	$D \geq B/3$	$L \leq 20$ 5R 10R 15R $L > 20$ 6R 10R 15R 20R
アルミ 大サイズ	200 1400	100 600	5 50	30 1390	$D \geq B/3$	$L \leq 30$ 5R 10R 15R 20R $30 < L \leq 40$ 10R 15R 20R $L > 40$ 15R 20R
炭素鋼・ 特殊鋼 大サイズ	50.1 800	30.1 400	30 50	50 790	$D \geq B/3$	$L \leq 35$ 10R 15R 20R $L > 35$ 15R 20R
	50.1 1000	50.1 500	20 80	100 990	$D \geq B/3$	

ブロックTYPE

A寸・B寸のどちらか一方より、L寸が大きい場合、ブロックTYPEとなります。



全材質の標準サイズ、アルミの大サイズの精度基準(100mm基準)
 鉄・特殊鋼のA、Lが300を超えるサイズの精度基準(100mm基準)

■L型ブロック

サイズ	A	B	L	C	D	R
全材質 標準サイズ	20 200	10 100	20 200	5 200	$D \geq 5$	R0.3以上
	200.1 300	10 100	200.1 500	10 300	$D \geq 10$	R0.5以上
アルミ 大サイズ	30 300	20 125	10 200 200.1 1400	5 299 10 299	$D \geq 5, D \leq C \times 5$ $D \geq 5$	R1以下
炭素鋼・ 特殊鋼 大サイズ	50.1 360	20 80	50.1 800	20 ?	$D \geq 30, C \leq 20$ の時 $D \leq 1.5C$	R1以下

L型

1



す。



