

L-SHAPED・凹・凸・INCLINED BLOCKS -0.1mm SPECIFICATION OF DIMENSION-
L・凹・凸・傾斜プレート

仕上プレートからL・凹・凸・傾斜の形状加工を施した商品です。



Delivery
出荷日

3~8 日発送

型式は寸法や数量により異なります。


20個以上は出荷日が異なる場合があります。

詳細は下記の出荷日一覧をご確認下さい。



プレートTYPE

A寸・B寸に対し、L寸が小さい場合、プレートTYPEとなります。




- 全材質の標準サイズ、アルミの大サイズの精度基準(100mm基準)
- 鉄・特殊鋼のA500もしくはB300を超えるサイズの精度基準(100mm基準)

凹型プレート

サイズ	A	B	L	C	D	E	選択
全材質 標準サイズ	25	20	5	10	$D \leq 2/3B$	10	L ≤ 20 5R 10R 15R L > 20 6R 10R 15R 20R
	500	300	50	475		475	
アルミ 大サイズ	200	100	5	30	$D \leq 2/3B$	30	L ≤ 30 5R 10R 15R 20R 30 < L ≤ 40 10R 15R 20R L > 40 15R 20R
	1400	600	50	1330		1330	
炭素鋼・ 特殊鋼 大サイズ	50.1	50.1	20	50	$D \leq 2/3B$	10	L ≤ 35 10R 15R 20R L > 35 15R 20R
	800	400	50	690		700	
	801	401	51	100		10	
	1000	500	80	790		800	

ブロックTYPE

A寸・B寸のどちらか一方より、L寸が大きい場合、ブロックTYPEとなります。



- 全材質の標準サイズ、アルミの大サイズの精度基準(100mm基準)
- 鉄・特殊鋼のA、Lが300を超えるサイズの精度基準(100mm基準)

凹型ブロック

サイズ	A	B	L	C	D	E	R
全材質 標準サイズ	20	10	20	5	$(B-D \geq 5, E \leq 10 \text{の時 } D \leq 10)$	5	R0.3以
	200	100	200	185		185	
	200.1	10	200.1	10		10	
アルミ 大サイズ	30	20	10	5	$(B-D \geq 10, D \leq C \times 5, E \times 5)$	5	R1以
	300	125	200	285		285	
	200.1	10	200.1	10		10	
炭素鋼・ 特殊鋼 大サイズ	100	51	501	20	$(B-D \geq 30, E \leq 20 \text{の時 } D \leq 1.5E)$	20	R1以
	360	80	800	320		320	
	10	10	10	10		10	

凹型

