


# デートマークセット

-プレート側交換・矢印マーク形状 標準/浅めタイプ-



**RoHS10**

●年・月・日表示の変更が、PL面から行えます。インサイドアローとアウトサイドリングの交換はプレート側からとなります。

**インサイドアロー**

**アウトサイドリング**

概要は **P511** をご覧ください。

材質 SUS420  
硬度 50~53HRC

寸法は右ページ参照

## 年・月タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割出し	型式		年(販売時期)
		Type	D	
年・月	12等分	DTAA DTAAU (矢印浅め) D3除く	3	24 [2024年用] (2023年9月から指定可) ※2024年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2025年4月に販売終了予定です。
			4	
			5	
		6		
		8		
		10		
	12等分	DTBB DTBBU (矢印浅め)	4	25 [2025年用] (2024年9月から指定可) ※2025年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2026年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
		8		
		10		
		16		

DTBB (U) 4~6の数字10~12はPL面交換タイプの文字フォントとなります。P512

## 年度切替タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割出し	型式		年(販売時期)
		Type	D	
4年度タイプ	12等分	DT DTU (矢印浅め)	4	24 [2024~2027年用] (2023年9月から指定可) ※2024年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2025年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			16	
6年度タイプ	12等分	DTS DTSU (矢印浅め)	4	24 [2024~2029年用] (2023年9月から指定可) ※2024年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2025年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			16	

Order 注文例: 型式 DTBB16 - 年 22  
Delivery 出荷日: DTF 8 在庫品

## 月・日・無印タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割出し	型式		年
		Type	D	
月	12等分	DTC DTCU (矢印浅め) D3除く	3	24 [2024年用] (2023年9月から指定可) ※2024年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2025年4月に販売終了予定です。
			4	
			5	
			6	
			8	
			10	
	12等分	DTD DTDU (矢印浅め)	4	25 [2025年用] (2024年9月から指定可) ※2025年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2026年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			16	
日付(一の位)	10等分	DTE DTEU (矢印浅め)	4	24 [2024~2027年用] (2023年9月から指定可) ※2024年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2025年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			16	
日付(十の位)	12等分	DTF DTFU (矢印浅め)	4	25 [2025~2028年用] (2024年9月から指定可) ※2025年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2026年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			16	
日	31等分	DTG DTGU (矢印浅め)	16	26 [2026~2029年用] (2025年9月から指定可) ※2026年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2027年4月に販売終了予定です。
			20	
			20	
無印	12等分	DTN DTNU (矢印浅め)	4	24 [2024~2029年用] (2023年9月から指定可) ※2024年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2025年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			16	

DTD (U) 4~6の数字10~12はPL交換タイプの文字フォントとなります。P512

**RoHS10**

**インサイドアロー**

本ページのインサイドアローはP526・528・530のアウトサイドリングとの組み合わせに適合します。

材質 SUS420  
硬度 50~53HRC

No.	dh7	B	L	K
3	1.4	2	8	3
4	1.9	2.8	8	3
5	2.3	3.4	8	3
6	2.8	4	8	3
8	4	5.6	10	4
10	5	6.5	12	5
16	10	12	14	6
20	12	14	16	6

矢印浅めタイプは標準タイプに比べインサイドアローが浅いため、ドライバーの刃先で矢印部を削らないようにご注意ください。削られてしまうと、インサイドアローを取り外せなくなる可能性があります。

## 年タイプ

表示マーク	型式	年	
		Type	No.
年	DYY DYU (矢印浅め)	3	24 [2024年用] (2023年9月から指定可) ※2024年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2025年4月に販売終了予定です。
		4	
		5	
		6	
		8	
		10	
		16	
		20	

## 無印タイプ

表示マーク	型式	年	
		Type	No.
無印	DN DNU (矢印浅め)	3	24 [2024年用] (2023年9月から指定可) ※2024年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2025年4月に販売終了予定です。
		4	
		5	
		6	
		8	
		10	
		16	
		20	

**RoHS10**

**アウトサイドリング**

本ページのアウトサイドリングはP526・528のインサイドアローとの組み合わせに適合します。

材質 SUS420  
硬度 50~53HRC

Dm6	Dh7	dh7	L
3	±0.002	3	8
4	±0.002	4	8
5	+0.012 +0.004	5	8
6	±0.002	6	8
8	+0.015 +0.006	8	8
10	+0.018 +0.007	10	10
16	+0.021 +0.008	16	14
20	+0.021 +0.008	20	16

## 年度切替タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割出し	型式		年
		Type	D	
4年度タイプ	12等分	DT-R	4	24 [2024~2027年用] (2023年9月から指定可) ※2024年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2025年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			16	
6年度タイプ	12等分	DTS-R	4	24 [2024~2029年用] (2023年9月から指定可) ※2024年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2025年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			16	

Order 注文例: 型式 (年) DYY6 - 年 22  
(無印) DN10  
(年) DT-R16 - 22  
(月) DTD-R16

Delivery 出荷日: 在庫品

## 月・日・無印タイプ

表示マーク	アウトサイドリング割出し	型式		年				
		Type	D					
月	12等分	DTC-R	3	24 [2024~2027年用] (2023年9月から指定可) ※2024年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2025年4月に販売終了予定です。				
			4					
			5					
			6					
			8					
			10					
日付(一の位)	12等分	DTD-R	4	25 [2025~2028年用] (2024年9月から指定可) ※2025年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2026年4月に販売終了予定です。				
			5					
			6					
			8					
			10					
			16					
日付(十の位)	10等分	DTE-R	4	26 [2026~2029年用] (2025年9月から指定可) ※2026年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2027年4月に販売終了予定です。				
			5					
			6					
			8					
			10					
			16					
日	31等分	DTG-R	16	26 [2026~2029年用] (2025年9月から指定可) ※2026年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2027年4月に販売終了予定です。				
			20					
			20					
			無印		12等分	DTN-R	4	24 [2024~2029年用] (2023年9月から指定可) ※2024年11月以降は生産調整の為、5日目出荷となります。 2025年4月に販売終了予定です。
							5	
							6	
8								
10								
16								

DTD-R4~6の数字10~12はPL交換タイプの文字フォントとなります。P512