


# デイトマークセット

-プレート側交換・矢印マーク形状 標準/浅めタイプ-



**RoHS10**

●年・月・日表示の変更が、PL面から行えます。インサイドアローとアウトサイドリングの交換はプレート側からとなります。

**インサイドアロー**

**アウトサイドリング**

概要はP511をご覧ください。

☑材質 SUS420  
☑硬度 50~53HRC

☑寸法は右ページ参照

**RoHS10**

**インサイドアロー**

☑材質 SUS420  
☑硬度 50~53HRC

No.	dh7	B	L	K
3	1.4	2	8	3
4	1.9	2.8	8	3
5	2.3	3.4	8	3
6	2.8	4	8	3
8	4	5.6	10	4
10	5	6.5	12	5
16	10	12	14	6
20	12	14	16	6

No.	矢印マーク形状深さ(mm)	標準	浅め
4	0.22	0.12	0.12
5	0.25	0.14	0.14
6	0.40	0.18	0.18
8	0.40	0.20	0.20
10~20	0.50	0.22	0.22

☑矢印浅めタイプは標準タイプに比べインサイドアローが通じづらいので、ドライバーの刃先で矢印部を削らないようにご注意ください。削られてしまうと、インサイドアローを取り外せなくなる可能性があります。

☑本ページのインサイドアローはP526・528・530のアウトサイドリングとの組み合わせに適合します。

**■年・月タイプ**

表示マーク	アウトサイドリング割出し	型式		年(販売時期)
		Type	D	
年・月	12等分	DTAA DTAAU (矢印浅め) ☑D3除く	3	22 [2022年用] ※2022年11月以降は生産調整の為、5日出荷となります。 2023年4月に販売終了予定です。
			4	
			5	
			6	
			8	
			10	
	12等分	DTBB DTBBU (矢印浅め)	4	23 [2023年用] (2022年9月から指定可) ※2023年11月以降は生産調整の為、5日出荷となります。 2024年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			16	
20				

☑DTBB(U)4~6の数字10~12はPL面交換タイプの文字フォントとなります。☑P512

**■月・日・無印タイプ**

表示マーク	アウトサイドリング割出し	型式	
		Type	D
月	12等分	DTC DTCU (矢印浅め) ☑D3除く	3
			4
			5
			6
			8
			10
	12等分	DTD DTDU (矢印浅め)	4
			5
			6
			8
			10
			16
10等分	DTE DTEU (矢印浅め)	4	
		5	
		6	
		8	
		10	
		16	
12等分	DTF DTFU (矢印浅め)	4	
		5	
		6	
		8	
		10	
		16	
31等分	DTG DTGU (矢印浅め)	16	
		20	
		20	
		20	
12等分	DTN DTNU (矢印浅め)	4	
		5	
		6	
		8	
		10	
		16	

☑DTD(U)4~6の数字10~12はPL交換タイプの文字フォントとなります。☑P512

**■年度交替タイプ**

表示マーク	アウトサイドリング割出し	型式		年(販売時期)
		Type	D	
4年度タイプ	12等分	DT DTU (矢印浅め)	4	22 [2022~2025年用] ※2022年11月以降は生産調整の為、5日出荷となります。 2023年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			16	
6年度タイプ	12等分	DTS DTSU (矢印浅め)	4	22 [2022~2027年用] ※2022年11月以降は生産調整の為、5日出荷となります。 2023年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	

**■年タイプ**

表示マーク	型式	No.	年
年	DYY DYU (矢印浅め)	3	22 [2022年用] ※2022年11月以降は生産調整の為、5日出荷となります。 2023年4月に販売終了予定です。
		4	
		5	
		6	
		8	
		10	
		16	
		20	

**■無印タイプ**

表示マーク	型式	No.
無印	DN DNU (矢印浅め)	3
		4
		5
		6
		8
		10
		16
		20

**RoHS10**

**アウトサイドリング**

☑材質 SUS420  
☑硬度 50~53HRC

Dm6	Dh7	dh7	L
3	±0.002	3	8
4	±0.012	4	8
5	+0.004	5	8
6		6	8
8	+0.015	8	8
10	+0.006	10	8
16	+0.018	16	12
20	+0.007	20	14

☑本ページのアウトサイドリングはP526・528のインサイドアローとの組み合わせに適合します。

**■年度交替タイプ**

表示マーク	アウトサイドリング割出し	型式	年	
4年度タイプ	12等分	DT-R	4	22 [2022~2025年用] ※2022年11月以降は生産調整の為、5日出荷となります。 2023年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			16	
	12等分	DTS-R	4	22 [2022~2027年用] ※2022年11月以降は生産調整の為、5日出荷となります。 2023年4月に販売終了予定です。
			5	
			6	
			8	
			10	
			16	

**■月・日・無印タイプ**

表示マーク	アウトサイドリング割出し	型式	D
月	12等分	DTC-R	3
			4
			5
			6
			8
			10
	12等分	DTD-R	4
			5
			6
			8
			10
			16
10等分	DTE-R	4	
		5	
		6	
		8	
		10	
		16	
12等分	DTF-R	4	
		5	
		6	
		8	
		10	
		16	
31等分	DTG-R	16	
		20	
		20	
		20	
12等分	DTN-R	4	
		5	
		6	
		8	
		10	
		16	

☑DTD-R4~6の数字10~12はPL交換タイプの文字フォントとなります。☑P512

Order 注文例

型式 DTBB16 - 年 22

Delivery 出荷日

在庫品

Order 注文例

型式 (年) DYY6 - 年 22

Delivery 出荷日

在庫品