

ステンレスバッフル板

—テーパースクリュープラグ・仕切り機能付—

RoHS10

BFPTP-S (片側仕切り)
BFPTP-W (両側仕切り)

板厚と水平方向に溝
a: 基準径の位置
仕切り部分
ロー付け(またはティグ溶接)
T±0.2
A^{+0.3}_{-0.3}
L⁺³₊₁
BFPTP-S
BFPTP-W
半円形状
半円形状
片側に仕切り板がつかます。
両側に仕切り板がつかます。


- ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジR(PT)
- 材質 ステンレス(SUS304)
- 平板
- 材質 ステンレス(SUS304)
- 仕切り板
- 材質 ステンレス(SUS304)

T	D (参考)	a	ℓ	B	R(PT)	H	C	型式		L 指定10mm単位	F 指定10mm単位	S 指定10mm単位
								Type	A			
3	21.0	0.9	12	10	1/2	11	18	BFPTP-S (片側仕切り)	18	100~600	50~590	30~(F-10)
	20											
	24											
3	26.4	1.1	14	14	3/4	16	24	BFPTP-W (両側仕切り)	24	70~590	40~(F-10)	
	24											
	30											

水穴と仕切り板は10mm以上離れるように設定してください。(S ≤ F - $\frac{H}{2}$ - 13)

Order 注文例
型式 - L - F - S
BFPTP-S 20 - 500 - F400 - S100

Delivery 出荷日
3 日日出荷



冷却用水穴(横穴)の先にエジェクタピンや傾斜スライドがあり、横穴が貫通できない場合、縦方向の水穴内を仕切り、バッフル板途中に穴を設けることで、IN-OUTを同一面上に設置する構造がとれます。

バッフル板

— Rカットタイプ/blankタイプ—

型式 **材質** -Rカットタイプ

BFPXR 黄銅
BFAPR アルミ(A5052P)

T±0.2
A^{+0.3}_{-0.3}
L⁺³₊₁

T	R	型式 Type	A	L 10mm単位
2.0	4	BFPXR (黄銅)	10	50~200
			12	
			16	
			18	
3.0	5	BFAPR (アルミ)	20	
			22	
			24	
			25	
			28	
	8		30	
			30	
			35	

Order 注文例
型式 - L
BFPXR 20 - 200
BFAPR 24 - 200

Delivery 出荷日
3 日日出荷

在庫 A

型式 **材質** -blankタイプ

BFP 黄銅
BFAP アルミ(A5052P)

T±0.2
A^{+0.3}_{-0.3}
L

T	型式 Type	A	L(選択)					
			50	100	150	200	250	300
1.5	BFP (黄銅)	6	○	○	○	○	○	○
		8	○	○	○	○	○	○
		10	○	○	○	○	○	○
		12	○	○	○	○	○	○
		14	○	○	○	○	○	○
		16	○	○	○	○	○	○
		18	○	○	○	○	○	○
		20	○	○	○	○	○	○
		22	○	○	○	○	○	○
		24	○	○	○	○	○	○
2.0	BFP (黄銅)	14	○	○	○	○	○	
		16	○	○	○	○	○	
		18	○	○	○	○	○	
		20	○	○	○	○	○	
		22	○	○	○	○	○	
		24	○	○	○	○	○	
3.0	BFP (黄銅)	18	○	○	○	○	○	
		20	○	○	○	○	○	
		22	○	○	○	○	○	
		24	○	○	○	○	○	
		25	○	○	○	○	○	
		28	○	○	○	○	○	
1.5	BFAP (アルミ)	6	○	○	○	○	○	
		8	○	○	○	○	○	
		10	○	○	○	○	○	
		12	○	○	○	○	○	
		16	○	○	○	○	○	
		18	○	○	○	○	○	
2.0	BFAP (アルミ)	16	○	○	○	○	○	
		20	○	○	○	○	○	
		22	○	○	○	○	○	
		24	○	○	○	○	○	
3.0	BFAP (アルミ)	20	○	○	○	○	○	
		22	○	○	○	○	○	
		24	○	○	○	○	○	
		25	○	○	○	○	○	

Order 注文例
型式 - L
BFAP 10 - 100

Delivery 出荷日
在庫

Example 使用例
バッフル板加工例
Rカット 斜カット 面取り Vカット

テーパーネジ(MSWT)
BFAPXR
水穴

バッフル板は廻り防止のため、冷却穴への軽圧入をおすすめします。

パック商品

型式	L	
PACK Type	A	L
30PACK (30本入り)	BFP 6~35	50 100 150 200 250 300

Order 注文例
型式 - L
PACK - Type A - L
30PACK - BFP 6 - 100

Delivery 出荷日
在庫

冷却関連部品②
ジョイント・型内冷却部品