

RETAINER PIN SETS サイドピンセット

RoHS 10



No.	型式	部品名	M 材質	H 硬度	S 表面処理
①	CSPSP	サイドピン(シングル溝タイプ)	S45C	20~25 HRC	四三酸化鉄皮膜
②	CSPWP	サイドピン(ダブル溝タイプ)			
③	SPP	丸穴ストッパ	SS400	-	四三酸化鉄皮膜
④	CSPT	長穴ストッパ			
⑤	CST-N	バネロックストッパ	詳細 右ページ		

シングル溝タイプ


ダブル溝タイプ

丸穴ストッパタイプ


長穴ストッパタイプ

バネロックストッパタイプ


P-CSPS (①CSPSP+③SPPセット)




P-CSPW (②CSPWP+③SPPセット)




CSPS (①CSPSP+④CSPTセット)




CSPW (②CSPWP+④CSPTセット)



CSPST (①CSPSP+⑤CST-Nセット)



CSPWT (②CSPWP+⑤CST-Nセット)



D	D ₁₁₇	d	E	S	⑤ 許容荷重 N {kgf} (安全係数1)	静荷重 N {kgf} (安全係数3)	繰返し荷重 N {kgf} (安全係数5)	交番荷重 N {kgf} (安全係数8)	衝撃荷重 N {kgf} (安全係数12)	型式		
										Type	D-L	
20	22	14	25	27	37167 { 3790}	12356 { 1260}	7453 { 760}	4609 { 470}	3138 { 320}	シングル溝タイプ (ピン単体)	20-40	
											CSPSP (セット)	60
											30-60	
30	32	22	31	125427 { 12790}	41776 { 4260}	25105 { 2560}	15691 { 1600}	10493 { 1070}	ダブル溝タイプ (ピン単体)	30-60		
										P-CSPS CSPS CSPST (セット)	80	
										40-60		
40	42	30	35	253600 { 25860}	84533 { 8620}	50700 { 5170}	31675 { 3230}	21182 { 2160}	ダブル溝タイプ (ピン単体)	40-60		
										P-CSPS CSPS CSPST (セット)	80	
										100		
50	52	40	40	495334 { 50510}	165144 { 16840}	99047 { 10100}	61880 { 6310}	41286 { 4210}	ダブル溝タイプ (ピン単体)	50-80		
										P-CSPS CSPW (セット)	100	
										120		
60	62	50	45	727751 { 74210}	242617 { 24740}	145531 { 14840}	91006 { 9280}	60703 { 6190}	ダブル溝タイプ (ピン単体)	60-100		
										P-CSPW CSPW (セット)	120	
										140		
70	72	60	50	990570 { 101010}	330190 { 33670}	198094 { 20200}	123858 { 12630}	82572 { 8420}	ダブル溝タイプ (ピン単体)	70-120		
										P-CSPW CSPW CSPWT (セット)	140	
										160		

●荷重 {kgf} = 荷重N × 0.101972

Order 注文例


型式 CSPWT 30-80
P-CSPS 50-120

Delivery 出荷日

在庫品

Alterations 追加工

型式 - (EC)
P-CSPS 30-80 - EC21
5 日日出荷



追加工	記号	詳細
EC	E寸法変更 指定1mm単位	D 20
		EC 21~24
		D 30
		EC 25~29
		D 40
EC	E寸法変更 指定1mm単位	D 50
		EC 25~34

■サイドピンストッパ

D (適用サイドピン)	型式	1	2
20・30・40	丸穴タイプ	SPP	1
50・60・70	丸穴タイプ	SPP	2
20・30・40	長穴タイプ	CSPT	1
50・60・70	長穴タイプ	CSPT	2
全サイズ	バネロックタイプ	CST-N	


Order 注文例

型式 SPP 2
CSPT 1
CST-N

Delivery 出荷日

在庫品

⑤バネロックストッパタイプ-詳細- CST-N



自動車用
小物部品